

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con Arista Networks SFP-10G-SRL - 10GBASE-SR
- Fibra Multimodo (MMF) de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit de 10Gb - LC - 100m -
850nm - DDM

ID del Producto: AR-SFP-10G-SRL-ST



El modelo AR-SFP-10G-SRL-ST es un módulo transceptor SFP+ por fibra óptica compatible con el modelo SFP-10G-SRL de Arista Networks diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Arista Networks®. Ofrece conectividad fiable a 10 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 10GBASE-SRL, a una distancia máxima de hasta 300 m.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 850 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps
- Tipo: multimodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 300 m
- MTBF: 498.745.585 horas
- Consumo energético: < 1,3 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON ARISTA NETWORKS SFP-10G-SRL:** Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Arista Networks compatibles, para conectividad 10GbE fiable
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 10GBASE-SR | 10Gbps | Multimodo | Conector LC | 850nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 100 m
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Arista Networks; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

General

UPC	065030885102
Cantidad por Paquete	1
Garantía	Lifetime

Alimentación

Tensión de Salida	3.3V DC
-------------------	---------

Características Físicas y Ambientales

Longitud del Producto	0.5 in [13.9 mm]
-----------------------	------------------

Ancho del Producto	2.3 in [58.4 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12.6 mm]
Peso del Producto	0.7 oz [20 g]

Rendimiento

Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	10.00 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	100m [328ft]
Tipo de Fibra	Multimodo
Longitud de Onda	850nm
Modo de Funcionamiento de la Fibra	Full-Duplex
Compatibilidad con Monitorización Digital de Diagnósticos (DDM)	Sí
Redes Compatibles	10 Gbps
MTBF	498,745,585 hours

Hardware

Marcas Compatibles	Arista Networks
Número de Referencia del Fabricante	SFP-10G-SRL
Estándares de la Industria	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Embalaje y Contenido de la Caja

Incluido en el Paquete	1 - Transceptor SFP+
Ancho del Paquete	4.6 in [116 mm]
Profundidad del Paquete	3.7 in [93 mm]

Altura del Paquete	1.3 in [33 mm]
--------------------	----------------

Peso de Envío (Paquete)	1.8 oz [52 g]
----------------------------	---------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.