

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con el Modelo AR-SFP-10G-T de Arista Networks
- 10GBASE-T - SFP+ a RJ45 Cat6 / Cat5e - SFP+ Ethernet Gigabit de 10Gb - RJ45 -
30m

ID del Producto: AR-SFP-10G-T-ST



El modelo AR-SFP-10G-T-ST es un módulo transceptor SFP+ por cobre compatible con el modelo SFP-10G-T de Arista Networks diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Arista Networks®. Ofrece conectividad fiable a 10 GbE, a través de cable de cobre, para redes compatibles con 100/1000/10000BASE-TX, a una distancia máxima de hasta 30 m.

Especificaciones técnicas:

- Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps
- Tipo: cobre
- Tipo de conexión: Conector de RJ-45
- Distancia máxima de transferencia: 30 m
- MTBF: 510.469.759 horas
- Consumo energético: < 1,0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- 100% COMPATIBLE CON ARISTA NETWORKS AR-SFP-10G-T: Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y commutadores Arista Networks compatibles, para conectividad 10GbE fiable
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-T | 10Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 30 m
- PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y commutadores Arista Networks
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de commutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del commutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Arista Networks
Estándares Industriales IEEE 802.3ae 10GBASE-T	

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10.00 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	30m [98.4ft]
Tipo de Fibra	Cobre
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí

Redes Compatibles	10 Gbps
MTBF	510,469,759 hours
Consumo de Energía	< 1W

Conecotor(es)	
Conecotor A	1 - Ranura SFP
Conecotor B	1 - RJ-45

Características Físicas	
Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	2.7 in [6.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Peso del Producto	0.5 oz [15 g]

Información de la Caja	
Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.2 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [3.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]

Contenido de la Caja	
Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+

Información Acerca de la Garantía	
Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.