

Bras pour écran PC double affichage à fixation bureau - Pince / œillet

N° de produit: ARMBARDUOG



Ce bras de support de bureau permet de monter deux écrans avec support VESA de 13 po à 27 po pouvant peser jusqu'à 8 kg chacun, sur une même base à faible encombrement. Il vous permet d'économiser de l'espace et de créer un espace de travail ergonomique dans tout environnement de bureau grâce à la pince pour bureau flexible ou à la fixation par œillet.

Grâce à une conception à double bras stable, le support pour deux écrans permet de libérer plus d'espace de travail utile en installant vos moniteurs côte à côte sur une même base. Le support d'écran dispose d'une face arrière plate à faible encombrement qui vous permet de positionner vos écrans contre un mur ou une cloison.

Le support d'écran d'ordinateur de bureau offre une hauteur réglable le long du poteau. Il est facile de trouver l'angle de visionnage optimal grâce à l'inclinaison et le pivotement fluides de +30°/-30°. Vous pouvez également faire pivoter votre écran sur 360° pour un affichage en mode portrait ou paysage. Assurez-vous également que vos écrans sont parfaitement alignés à l'aide du bouton de réglage précis.

Le bras pour deux écrans est facile à installer grâce à la pince de bureau ou la fixation par œillet (matériel inclus). Un système de rangement des câbles est intégré pour un poste de travail bien organisé. Il s'adapte parfaitement à la plupart des bureaux, y compris aux postes de travail assis-debout.

Avec deux moniteurs, vous aurez enfin la surface d'écran supplémentaire requise pour simplifier le fonctionnement multitâche et optimiser votre productivité.

Le modèle ARMBARDUOG bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Installez deux moniteurs sur une seule base pour économiser de l'espace de bureau
- Optimisez l'espace de bureau en créant un poste de travail à double affichage contre un mur ou une cloison
- Il s'adapte aux postes de travail assis-debout à l'aide de la pince de bureau ou de la fixation par œillet

Spécifications techniques

- Économisez de l'espace en montant deux moniteurs mesurant jusqu'à 27 po sur une seule base (poids max. 8 kg)
- Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 58,4 cm)
- Trouvez la meilleure position pour travailler grâce à la hauteur réglable, l'inclinaison de +30/-30°, le pivotement de +30/-30° et la rotation à 360°
- Une utilisation polyvalente grâce à la pince pour bureau ou la fixation par œillet
- Placez les moniteurs à proximité d'un mur/d'une cloison avec une conception à faible encombrement

Matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Politique de garantie | 5 Years |
| Fixation sur le mur | Non |
| Gestion de câbles | Oui |
| Bras articulé | Non |
| Nombre d'écrans pris en charge | 2 |
| Options de fixation | Pince pour bureau et passe-câble |
| Trous de fixation VESA | 75x75 mm 100x100 mm |
| Épaisseur de la | Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 mm à 80 mm |

surface de fixation

Presse à œillet : Épaisseur de la table 10 mm à 80 mm

Trou de la table pour l'équerre de fixation par œillet : 10,5 mm à 50 mm

Performance

Spécifications générales

Hauteur du poteau : 360 m

Extension du double bras : 835 mm

Capacité de poids

17.7 lb [8 kg]

Taille minimale de l'écran

13"

Taille maximale de l'écran

27in

Réglage de la hauteur

Oui

Hauteur maximale

14.3 in [36.4 cm]

Inclinaison

+ 30° / - 30°

Rotatif/pivotant

+30/-30°

Rotation de l'écran

360°

Caractéristiques physiques

Couleur

Noir

Type de boîtier

Steel, Aluminum and Plastic

Longueur du produit

34.3 in [87.0 cm]

Largeur du produit

5.3 in [13.5 cm]

Hauteur du produit

20.3 in [51.5 cm]

Poids du produit

10.8 lb [4.9 kg]

Informations d'emballage

Package Length

18.8 in [47.8 cm]



| | |
|----------------|------------------|
| Package Width | 9.8 in [24.8 cm] |
| Package Height | 4.7 in [12.0 cm] |
| Poids brut | 12.5 lb [5.6 kg] |

Contenu du
paquet

| | |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | Colonne |
| | Adaptateurs VESA |
| | Pince de rangement des câbles (colonne) |
| | Bras pour écran |
| | Embouts |
| | Pince de rangement des câbles (bras de moniteur) |
| | Vis bouchon |
| | Pince pour bureau |
| | Clé hexagonale |
| | Clé hexagonale |
| | Vis M4x14 |
| | Vis M5x14 |
| | Rondelles plates |
| | Adaptateur de fixation par œillet |
| | Plaque de fixation par œillet |
| | Coussinets en caoutchouc |
| | Manuel d'instruction |

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

