

## Dual monitor arm - bureau monteerbaar - horizontale stang - doorvoergat of klem

Product ID: ARMBARDUOG



Met twee stabiele armen biedt deze dubbele monitor arm de mogelijkheid om meer bruikbare werkruimte te creëren omdat uw schermen naast elkaar op n basis zijn bevestigd. De monitor beugel heeft een platte achterkant zodat u uw schermen zo dicht mogelijk tegen een muur of cubicle-wand kunt plaatsen.

De computerschermsteun kan langs de stang in hoogte worden versteld. Dankzij de soepele +/- 30 kantelbeweging en +/- 30 zwenkbeweging kunt u eenvoudig de optimale kijkhoek instellen. U kunt uw scherm ook 360 roteren voor staand of liggend formaat, en met de microverstelknop kunt u uw schermen perfect uitlijnen.

De dubbele monitor arm kan eenvoudig worden genstalleerd met de bureaullem of doorvoergatadapter (inclusief bevestigingsmateriaal). Met de geventreerde kabelmanagement houdt u uw werkplek georganiseerd. Deze steun is geschikt voor de meeste bureaus, inclusief zit-sta-werkplekken.

Door toevoeging van twee schermen krijgt u extra schermruimte om multitasken te vereenvoudigen en uw productiviteit te maximaliseren.

De ARMBARDUOG wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Bevestig twee schermen aan n basis om bureauruimte te besparen
- Maximaliseer uw kantoorruimte met behulp van een dual-monitor werkplek tegen een muur of cubicle-wand
- Geschikt voor zit-sta-werkplekken, met de bureaullem of doorvoergat adapter

## Features

- Bespaar ruimte door twee schermen, tot 27 inch, op n basis te monteren (max. gewicht 8 kg)
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 58,4 cm/23")
- Werk comfortabel met verstelbare hoogte, +/- 30 kantelen, +/- 30 zwenken en 360 rotatie
- Veelzijdig gebruik met bureaукlem of montage via doorvoergat
- Plaats schermen dicht bij een muur/cubicle-wand, dankzij een compact design

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	Wandmonteerbaar	No
	Kabelbeheer	Yes
	Scharnierend	No
	Aantal ondersteunde schermen	2
	Montage-opties	Desk & Grommet Clamp
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	Bureaукlem: Dikte tafel 10 - 80 mm Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm
	Dikte bevestigingsoppervlak	Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm
	<b>Prestaties</b>	Algemene specificaties
Algemene specificaties		Reikwijdte dubbele arm: 835 mm
Draagvermogen		17.7 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte		13"
Maximale schermgrootte		27in
Hoogte verstelling		Yes
Maximumhoogte		14.3 in [3.6 cm]
Kantelen		+ 30 / - 30
Zwenken / draaien		+30 / -30
Schermrotatie		360
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Kleur	Black
	Type behuizing	Steel, Aluminum and Plastic
	Lengte product	34.3 in [8.7 cm]

Breedte product	5.3 in [1.4 cm]
Hoogte product	20.3 in [5.2 cm]
Gewicht product	10.8 lb [4.9 kg]

---

<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Length	18.8 in [4.8 cm]
	Package Width	9.8 in [2.5 cm]
	Package Height	4.7 in [1.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	12.5 lb [5.6 kg]

---

<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	Kolom
	Meegeleverd	VESA adapters
	Meegeleverd	Kabelbeheerklemmen (kolom)
	Meegeleverd	Monitor armen
	Meegeleverd	Einddoppen
	Meegeleverd	Kabelbeheerklemmen (monitor arm)
	Meegeleverd	Dopschroeven
	Meegeleverd	Bureauklem
	Meegeleverd	Inbussleutel
	Meegeleverd	Inbusschroevendraaier
	Meegeleverd	M4x14 schroeven
	Meegeleverd	M5x14 schroeven
	Meegeleverd	Platte onderleggingen
	Meegeleverd	Adapter voor doorvoergat montage
	Meegeleverd	Anti-slip pads
	Meegeleverd	Handleiding
	Meegeleverd	Montageplaat voor doorvoergat

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

