

Skrmmontering med tv armar - krysstng - montering via genomfring/skrivbordsklmma

Product ID: ARMBARDUOG



Dennaskrivbordsmonterade arm fr tv skrmr lter digmontera tv 13- till 27-tums VESA-skrmr, som vardera vger upp till 8kgp en enda bas med lg profil. Det ger dig flexibel montering via skrivbordsklmma eller genomfring, vilket gr att du kan spara utrymme samtidigt som du skapar en ergonomisk arbetsyta i allakontorsmiljer.

Det dubbla skrmfstet har en stabil design med tv armar somlter dig skapa mer anvndbart arbetsutrymme genom att montera dina bildskrmr sida vid sida p en enda bas. Skrmfstet har en plattbakdel med lg profilsom lter dig placera dina skrmarmot en vgg eller panelvgg.

Skrivbordsmonteringen fr datorskrmr har instllbar hjd lngs med stngen. Den smidiga +/- 30 graders lutningen och +/- 30 graders vridning gr det enkelt att hitta den optimala visningsvinkel. Du kan ocks rotera skrmen i 360 grader fr visning i stende eller liggande lge, och se till att skrmarna r perfekt inriktade med hjlp av finjusteringsvredet.

Armen fr tv skrmr r enkel att montera, med skrivbordsklmma eller genomfringsmontering (hrdvara medfljer). Integrerad kabelhantering hller din arbetsyta organiserad. Det passar fr med de flesta skrivbord, inklusive stende arbetsstationer.

Med tv extra skrmr fr du det extra skrmutrymme du behver fr att frenkla multitasking och maximera produktiviteten.

ARMBARDUOG tcks avStarTech.coms 5-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Montera tv skärmar på en enda bas för att spara utrymme på skrivbordet
- Maximera kontorsutrymmet genom att skapa en arbetsstation med tv skärmar mot en vägg eller en panelvägg
- Fungerar med stående arbetsstationer med hjälp av skrivbordsklämma eller genomfringsmontering

Features

- Spara utrymme genom att montera tv skärmar på upp till 27 tum på en enda bas (max vikt 8 kg)
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stöder först ultrabreda skärmar med maximal bredd på 23 tum/58,4 cm)
- Arbeta bekvämt med justerbar höjd, +/- 30 graders lutning, +/- 30 graders svängning och 360 graders rotation
- Mångsidig användning med bordsklämma eller genomfringsmontering
- Placera bildskärmar nära en vägg/skivvägg med låg profil

Hårdvara	Warranty	5 Years
	Väggmonterbar	No
	Kabelhantering	Yes
	Ledad	No
	# skärmar som stöds	2
	Monteringsalternativ	Desk & Grommet Clamp
	VESA-hålavstånd	75x75 mm
	VESA-hålavstånd	100x100 mm
	Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm Stativklämma: Bordstjocklek 10-88 mm Hållarelek på först: 10,5-50mm
	Prestanda	Allmänna specifikationer
Allmänna specifikationer		De två armarnas räckvidd: 835 mm
Viktkapacitet		17.7 lb [8 kg]
Minsta displaystorlek		13"
Maximal skärmstorlek		27in
Höjjustering		Yes
Maximal höjd		14.3 in [3.6 cm]
Lutning		+ 30 / - 30
Vridning/pivotering		+30 / -30
Skärmrotation		360
Utseende	Färg	Black

Kabinetttyp	Steel, Aluminum and Plastic
Produktlängd	34.3 in [8.7 cm]
Produktbredd	5.3 in [1.4 cm]
Produktthjd	20.3 in [5.2 cm]
Produktvikt	10.8 lb [4.9 kg]

Frpäckning	Package Length	18.8 in [4.8 cm]
	Package Width	9.8 in [2.5 cm]
	Package Height	4.7 in [1.2 cm]
	Fraktvikt (frpäckning)	12.5 lb [5.6 kg]

Vad det r i ldan	Ingr i paketet	pelare
	Ingr i paketet	VESA-adaptrar
	Ingr i paketet	Kabelhanteringsklmmor (pelare)
	Ingr i paketet	monitorarmar
	Ingr i paketet	ndlock
	Ingr i paketet	Kabelhanteringsklmmor (monitorarm)
	Ingr i paketet	Skruvar till ndhylsa
	Ingr i paketet	Skrivbordsmonteringsklmma
	Ingr i paketet	insexnyckel
	Ingr i paketet	Sexkantig skruvmejsel
	Ingr i paketet	M4x14 skruvar
	Ingr i paketet	M5x14 skruvar
	Ingr i paketet	platta brickor
	Ingr i paketet	Adapter fr genomfringsmontering
	Ingr i paketet	gummidynor
	Ingr i paketet	Instruktionsbok
	Ingr i paketet	Platta fr genomfringsmontering

***Product appearance and specifications are subject to change without notice.**

