

## Dual-Monitor standaard - verticaal

Productcode: ARMBARDUOV



Met deze stevige en slanke dubbele monitor standaard kunt u twee schermen boven het oppervlak van uw bureau of tafel monteren, om ruimte vrij te maken en uw productiviteit te verhogen. Aan de stalen constructie van deze vrijstaande monitor standaard kunnen twee beeldschermen, elk tot 27 inch, verticaal boven elkaar worden bevestigd.

De dubbele monitor standaard houdt twee schermen, boven elkaar, in een verticale positie. U kunt comfortabeler werken, nek- en oogbelasting verminderen zonder van links naar rechts te moeten kijken bij het vergelijken van bestanden of het doorlezen van referentiemateriaal op uw schermen. De standaard is ideaal voor talrijke toepassingen inclusief webdesign, codering, maken en bekijken van bestanden en nog veel meer. De monitor standaard maakt waardevolle bureauruimte vrij, waardoor u netjes kunt werken - een welkome aanvulling in talrijke kantoren in bedrijven, zorg- en financiële instellingen. Indien nodig, kunt u ook de hoogte van de schermen aanpassen, langs de 81,8 cm lange stang.

De monitor standaard kan soepel en probleemloos  $+45^\circ/-45^\circ$  worden gekanteld en  $+45^\circ/-45^\circ$  worden gedraaid, waardoor schitteringen op het scherm gemakkelijk kunnen worden verminderd en de ideale kijkhoek kan worden ingesteld. Hij kan ook  $360^\circ$  worden geroteerd om bestanden in liggend of staand formaat te bekijken.

De sterke stalen monitor standaard houdt uw schermen veilig op hun plaats, ter bescherming van uw investering en voor duurzame stabiliteit. De dubbele monitor standaard ondersteunt twee schermen van 13 tot 27 inch (33 tot 68,6 cm) en een gewicht tot 10 kg per scherm. Het oppervlak heeft een poedercoating om krassen te helpen voorkomen.

Om de montage te vereenvoudigen, heeft de VESA-montagesteun inkepingen waarmee u de montageschroef vooraf kunt instellen, dan het scherm op zijn plaats kunt schuiven en ten slotte de schroef kunt vastdraaien. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

De ARMBARDUOV wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische

ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Zet uw schermen boven elkaar, ideaal voor webdesign of codering
- Verhoog uw comfort door met twee schermen te werken voor het maken van bestanden of het vergelijken van documenten
- Verhoog uw productiviteit op kantoor in bedrijven, zorg- en financiële instellingen en makelaarskantoren.
- Maak ruimte vrij in uw thuishkantoor

## Eigenschappen

- Monteer twee schermen verticaal om ruimte vrij te maken en uw comfort te verhogen
- Vrijstaande monitor standaard ondersteunt twee schermen tot 27 inch (68,6 cm) en een gewicht tot 10 kg
- Hoogwaardige staalconstructie
- De hoogte van de schermen kan worden ingesteld langs de 81,8 cm lange stang
- Pas uw schermhoek eenvoudig aan met +45°/-45° kantelen en +45°/-45° draaien
- Volledige 360° rotatie
- Kabelbeheer

---

### Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Aantal ondersteunde schermen	2
Stand	Verticaal
Montage-opties	Bureaustandaard

VESA gatenpatroon(/-patron en)	75x75 mm
	100x100 mm

---

Prestaties

Draagvermogen	22.1 lb [10 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	27in
Fits UltraWide Displays	Ja
Kantelen	+ 45° / - 45°
Zwenken / draaien	+45° / -45°
Schermmrotatie	360°

---

Fysieke  
eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	17.1 in [43.4 cm]
Breedte product	12.4 in [31.6 cm]
Hoogte product	32.2 in [81.8 cm]
Gewicht product	8.9 lb [4.0 kg]

---

Verpakkingsinfor  
matie

Package Length	12.9 in [32.8 cm]
Package Width	18.2 in [46.3 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.7 lb [4.8 kg]



---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd

onderste stang

bovenste stang

grondplaat

VESA monitor bevestiging

stangverbinding

kabelbeheerklemmen

dop

3 mm inbus Schroef

5 mm inbus sleutel

6 mm inbus sleutel

M4x12 mm schroeven

M5x12 mm schroeven

Onderleggringen

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

