

## Support de Bureau Articulé pour 4 Écrans jusqu'à 27"(8kg) - Acier Robuste

N° de produit: ARMBARQUAD



Ce support autoportant pour quatre écrans libère un espace précieux sur votre bureau et optimise votre productivité grâce à un espace de travail plus confortable et plus ergonomique. La structure en acier et aluminium de ce support d'écran robuste accueille jusqu'à quatre écrans au-dessus de votre bureau ou de toute autre surface de travail.

Éliminez l'encombrement de votre bureau et profitez d'un espace de travail ergonomique. Ce support pour écran d'ordinateur accueille quatre écrans mesurant chacun entre 13" (33 cm) et 27" (68,6 cm) et pesant jusqu'à 8 kg.

Grâce à sa conception à double barre transversale, ce support pour écran vous permet de déployer quatre écrans sur une seule base posée sur votre bureau. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande surface sur votre bureau pour y placer vos périphériques personnels ou pour effectuer des tâches concrètes telles que la révision de documents papier. En outre, l'ajout d'écrans supplémentaires agrandit votre espace d'affichage et simplifie le multitâche : grâce à vos quatre écrans, vous pouvez très facilement vous reporter à des documents de référence répartis sur plusieurs écrans en travaillant sur l'un d'entre eux. Ainsi, vous gagnez du temps et vous épargnez le désagrément des allées et venues d'un document à l'autre.

Vous pouvez facilement régler la position de l'écran sur le support grâce au pivotement de +/-45°, à l'inclinaison de +/-45° et à la rotation complète de 360 degrés. Sa structure facilite une rotation et un positionnement directionnel sans effort afin de réduire les reflets et de trouver l'angle de vision idéal. Un système de réglage précis vous permet d'aligner la position des quatre écrans. Vous pouvez également ajuster la hauteur des écrans le long du poteau de 81 cm.

Conçu en acier robuste et en aluminium, ce support pour quatre écrans est également doté d'une solide base en acier. Son revêtement en poudre offre un fini résistant aux rayures. Pour éviter d'encombrer votre espace de travail, le support d'écran possède également des clips de câble qui dissimulent vos câbles en toute simplicité.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Créez un espace de travail plus ergonomique dans votre environnement de bureau en entreprise ou dans votre bureau personnel
- Augmentez votre productivité avec quatre écrans

## Spécifications techniques

- Support d'écran autoportant prenant en charge quatre écrans jusqu'à 27" (68,6 cm) et d'un poids maximal de 8 kg chacun
- Base en acier solide et structure en aluminium et en acier robuste pour un support optimal
- Des réglages précis pour un alignement parfait des quatre écrans
- Hauteur des écrans réglable le long du poteau de 81 cm
- Rotation de 360 degrés, pivotement de +/-90° et inclinaison de +/-45° pour obtenir l'angle de vision idéal
- Prend en charge les écrans compatibles avec le support VESA : 75x75, 100x100
- Gestion de câbles

---

### Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	4
Options de fixation	Support de bureau

Trous de fixation VESA 75x75 mm  
100x100 mm

---

Performance

Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	27"
Réglage de la hauteur	Oui
Inclinaison	+ 45° / - 45°
Rotatif/pivotant	+/- 90°
Rotation de l'écran	360°

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Steel and Aluminum
Longueur du produit	34.8 in [88.5 cm]
Largeur du produit	12.4 in [31.6 cm]
Hauteur du produit	32.2 in [81.8 cm]
Poids du produit	19.0 lb [8.6 kg]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	13.2 in [33.5 cm]
Package Width	19.4 in [49.4 cm]
Package Height	6.9 in [17.5 cm]
Poids brut	20.0 lb [9.1 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	2 - Barres transversales
	1 - Plaque de base
	1 - Poteau inférieur
	1 - Poteau supérieur
	1 - Connecteur pour poteau
	2 - Connecteurs de gestion de câbles
	1 - Couvercle
	1 - Clé hexagonale 3 mm
	1 - Clé hexagonale 5 mm
	1 - Clé hexagonale 6 mm
	16 - Vis M4 x 12 mm
	16 - Vis M5 x 12 mm
	16 - Rondelles
	1 - Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis