

## Supporto Articolabile VESA per 4 Monitor - Stand per 4 Schermi fino a 27"

### ID prodotto: ARMBARQUAD

Questo supporto per quattro monitor consente di liberare spazio prezioso sulla scrivania, dare impulso alla produttività e creare un'area di lavoro più confortevole ed ergonomica. Realizzato in acciaio e alluminio, il supporto è tanto robusto da essere in grado di sorreggere fino a quattro monitor sopra la scrivania o sopra un'altra superficie di lavoro.

Un'area di lavoro più ergonomica e una scrivania più spaziosa. Il supporto autoportante per monitor di computer è in grado di sorreggere quattro display, ciascuno con dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso massimo di 8 kg.

Il supporto è caratterizzato da una struttura con due barre trasversali, che consente di montare quattro monitor su una singola base da collocare sulla scrivania. La superficie disponibile così aumenta per fare spazio ai dispositivi personali o per agevolare lo svolgimento di attività come la consultazione di documenti cartacei. Ora è più semplice eseguire diverse attività contemporaneamente, perché l'aggiunta di altri monitor estende lo spazio sullo schermo. Con quattro display è più comodo consultare i materiali di riferimento su vari schermi e lavorare su un altro display, senza distrarsi e senza perdere tempo perché bisogna passare da un documento all'altro.

Il supporto per monitor può essere inclinato e orientato facilmente di +45°/-45°, o ruotato a 360°, per regolare con facilità la posizione dello schermo. Grazie alla sua struttura, il supporto consente di posizionare e ruotare il monitor con un movimento uniforme, in modo da ridurre il riflesso e trovare con la massima facilità l'angolo di visuale più comodo. Le regolazioni minime consentono di collocare i quattro monitor sulla linea di visuale. L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 818 mm.

Il supporto per quattro monitor è caratterizzato da una base in robusto acciaio e da una struttura in acciaio e alluminio pensata per i carichi pesanti. La finitura verniciata a polvere protegge la superficie dai graffi. Il supporto per monitor è dotato di morsetti per i cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo da evitare disordine nell'area di lavoro.

Il prodotto ARMBARQUAD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio o di home office
- Maggiore produttività grazie all'impiego di quattro monitor

### Caratteristiche

- Il supporto autoportante per monitor è in grado di sorreggere quattro monitor, ciascuno con

dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 8 kg

- Sostegno impeccabile grazie alla base in robusto acciaio e alla struttura in acciaio e alluminio pensata per i carichi pesanti
- Regolazioni minime per collocare quattro monitor sulla linea di visuale
- L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 818 mm
- Possibilità di ruotare il monitor a 360°, orientarlo a +90°/-90° e inclinarlo a +45°/-45° per trovare l'angolo di visuale più comodo
- Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100
- Gestione cavi

---

#### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
N. di display supportati	4
Modello(i) di fori VESA	100x100 mm 75x75 mm

---

#### Prestazioni

Capacità di carico	17.7 lb [8 kg]
Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	27in
Regolazione dell'altezza	Sì
Inclinazione	+ 45° / - 45°
Orientamento/rotazione	+90°/-90° e
Rotazione del display	360°



---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Steel and Aluminum
Lunghezza prodotto	12.4 in [31.6 cm]
Larghezza prodotto	34.8 in [88.5 cm]
Altezza prodotto	32.2 in [81.8 cm]
Peso prodotto	19.1 lb [8.6 kg]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	19.4 in [49.2 cm]
Package Height	5.7 in [14.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	21.8 lb [9.8 kg]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	barre trasversali
	piastra di base
	asta inferiore
	asta superiore
	connettore per aste
	morsetti per la gestione dei cavi
	cap
	chiave a brugola da 3 mm
	chiave a brugola da 5 mm



chiave a brugola da 6 mm

Viti M4x12 mm

viti M5x12 mm

Guarnizioni

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

