

Monitor standaard voor vier schermen - scharnierend

Product ID: ARMBARQUAD



Deze vrijstaande monitor standaard voor vier schermen maakt waardevolle bureauruimte vrij en vergroot uw productiviteit, door een meer comfortabele en productieve werkomgeving te creëren. Deze monitor arm is gemaakt van hoogwaardig staal en aluminium en aan deze stevige monitor standaard kunnen tot vier schermen boven uw bureau of een ander werkoppervlak worden opgehangen.

Maak bureauruimte vrij en geniet van een ergonomische werkplek. Deze computer monitor standaard ondersteunt vier schermen, elk 13 tot 27 inch (33 tot 68,6 cm) en een gewicht tot 8 kg.

Met de dubbele dwarsbalken kunt u aan deze monitorstandaard vier schermen aan een basis bevestigen, die op uw bureau rust. Zo heeft u meer ruimte op uw bureau voor persoonlijke apparaten of voor het bekijken van papieren documenten. En met extra schermen heeft u voldoende schermruimte om gemakkelijk te multitasken - met vier schermen is het eenvoudiger om referentiemateriaal op diverse schermen te bekijken, terwijl u op een ander scherm aan een andere document werkt, waardoor u tijd bespaart of niet meer tussen documenten heen en weer hoeft te schakelen.

Met de monitor standaard kan uw schermpositie eenvoudig worden aangepast, met +45 /-45 draaien, +45 /-45 kantelen en volledige 360 rotatie. De structuur kan soepel en probleemloos in elke richting worden gerooteerd en gepositioneerd, waardoor schitteringen op het scherm gemakkelijk kunnen worden verminderd en de ideale kijkhoek kan worden ingesteld. Dankzij de microverstelling kunnen alle vier de beeldschermen precies worden uitgelijnd. U kunt ook de hoogte van de schermen aanpassen, langs de 81,8 cm lange stang.

De monitor standaard voor vier schermen is gemaakt van sterk staal en aluminium en heeft een stevige stalen basis. Het oppervlak heeft een poedercoating om krassen te helpen voorkomen. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

De ARMBARQUAD wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Creer een meer ergonomische werkplek op kantoor en in uw thuishkantoor
- Verhoog uw productiviteit met vier schermen

Features

- Vrijstaande monitor standaard ondersteunt vier schermen, elk tot 27 inch (68,6 cm) en een gewicht tot 8 kg
- Robuuste stalen basis en sterke stalen en aluminiumconstructie voor optimale ondersteuning
- Door microverstelling kunnen vier schermen precies worden uitgelijnd
- De hoogte van de monitoren kan versteld worden langs de 81,8 mm staaf
- 360 rotatie, +90 / -90 draaien en +45/-45 kantelen om de ideale kijkhoek in te stellen
- Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 75x75, 100x100
- Kabelbeheer

Hardware	Warranty	5 Years
	Wandmonteerbaar	No
	Kabelbeheer	Yes
	Aantal ondersteunde schermen	4
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	100x100 mm 75x75 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	
Prestaties	Draagvermogen	17.7 lb [8 kg]
	Minimale schermgrootte	13"
	Maximale schermgrootte	27in
	Hoogte verstelling	Yes
	Kantelen	+ 45 / - 45
	Zwenken / draaien	+90 / -90
	Schermmrotatie	360
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Type behuizing	Steel and Aluminum
	Lengte product	12.4 in [3.2 cm]

Breedte product	34.8 in [8.8 cm]
Hoogte product	32.2 in [8.2 cm]
Gewicht product	19.1 lb [8.6 kg]

Verpakkingsinformatie	Package Length	13.0 in [3.3 cm]
	Package Width	19.4 in [4.9 cm]
	Package Height	5.7 in [1.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	21.8 lb [9.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	dwarsbalken
	Meegeleverd	grondplaat
	Meegeleverd	onderste stang
	Meegeleverd	bovenste stang
	Meegeleverd	stangverbinding
	Meegeleverd	kabelbeheerklemmen
	Meegeleverd	dop
	Meegeleverd	3 mm inbusschroef
	Meegeleverd	5 mm inbussleutel
	Meegeleverd	6 mm inbussleutel
	Meegeleverd	M4x12 mm schroeven
	Meegeleverd	M5x12 mm schroeven
	Meegeleverd	Onderleggringen
	Meegeleverd	Handleiding

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

