

Supporto / Braccio Articolabile per triplo Monitor in Acciaio fino a 27" (8Kg) - VESA

ID prodotto: ARMBARTRIO2



Questo supporto per tre monitor consente di liberare spazio prezioso sulla scrivania e di creare un'area di lavoro più confortevole ed ergonomica. Realizzato in acciaio di prima qualità, il supporto è tanto robusto da essere in grado di sorreggere fino a tre monitor sopra la scrivania o sopra un'altra superficie di lavoro.

Un'area di lavoro più ergonomica e più spazio sulla scrivania. Questo supporto per monitor di computer migliora l'efficienza e la produttività, in quanto è in grado di sorreggere tre display con dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso massimo di 8 kg ciascuno. È la soluzione ideale per gli uffici, le sale di controllo, le strutture del settore bancario e immobiliare, e altri ambienti in cui si svolgono attività in tempo reale, dove la produttività dipende dall'utilizzo di più monitor.

Con le staffe articolabili è possibile regolare il monitor nella posizione ideale. La posizione dello schermo può essere regolata con una rotazione fino a 360°, un'inclinazione di 30° verso l'alto o verso il basso e un orientamento pari a +30°/-30°. Grazie alla sua struttura, il supporto consente di posizionare e ruotare il monitor con un movimento uniforme, per ridurre il riflesso e trovare con la massima facilità l'angolo di visuale più comodo. Le regolazioni minime consentono di collocare i monitor sulla linea di visuale. L'altezza dei monitor lungo l'asta verticale può essere regolata fino a un massimo di 424 mm, per non affaticare la vista e alleviare la tensione al collo.

Consente di ruotare lo schermo orizzontalmente o verticalmente per personalizzare lo spazio di lavoro. È possibile disporre tre display in posizione orizzontale per creare un effetto a 360° o in stile cabina di pilotaggio, per una visualizzazione più pratica.

Grazie a una base in alluminio e a una struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti, il supporto è in grado di sorreggere tre monitor in tutta sicurezza e garantire prestazioni durature. La finitura protegge la superficie dai graffi.

Il supporto per monitor è progettato per un'installazione intuitiva sulla scrivania, sul piano di lavoro o su un'altra superficie. Il supporto per monitor è dotato di morsetti per i cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo da evitare disordine nell'area di lavoro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio o di home office
- La produttività aumenta grazie all'impiego di tre monitor; è la soluzione perfetta per le sale di controllo, i servizi finanziari, le strutture del settore immobiliare e altri ambienti in cui si svolgono attività in tempo reale

Caratteristiche

- Il supporto autoportante per monitor è in grado di sorreggere display con dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 8 kg ciascuno
- Sostegno impeccabile grazie alla base in alluminio e alla struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti
- Altezza regolabile fino a 424 mm
- Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 77,5 cm)
- Regolazioni minime per collocare i monitor sulla linea di visuale
- Possibilità di ruotare il monitor a 360°, orientarlo a +30°/-30° e inclinarlo a +30°/-30° per trovare l'angolo di visuale più comodo
- Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100
- Gestione cavi

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì

Articolazione	Sì
N. di display supportati	3
Opzioni di montaggio	Supporto per scrivania
Modello(i) di fori VESA	100x100 mm 75x75 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni minime display	13"
	13"
Dimensioni massime del display	27"
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza massima	17.7 in [450 mm]
Massima estensione del braccio	27.8 in [706 mm]
Inclinazione	+ 30° / - 30°
Orientamento/rotazione	+30°~-30°
e	
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Steel, Aluminum and Plastic
Lunghezza prodotto	4.6 ft [1.4 m]
Larghezza prodotto	11.8 in [30.0 cm]
Altezza prodotto	18.2 in [46.3 cm]
Peso prodotto	15.0 lb [6.8 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	12.9 in [32.8 cm]
Package Width	25.4 in [64.5 cm]
Package Height	5.2 in [13.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	16.9 lb [7.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - attacchi per monitor VESA
	1 - traversa
	1 - staffa sinistra del monitor
	1 - staffa destra del monitor
	2 - cappucci staffa
	1 - palo
	1 - piastra di base
	2 - cappucci terminali
	4 - morsetti per la gestione dei cavi
	2 - viti ad alette
	1 - chiave a brugola da 3 mm
	1 - chiave a brugola da 5 mm
	12 - viti M4x14 mm
	12 - viti M5x14 mm
	12 - Guarnizioni
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.