

Triple monitor arm - monitorstandaard voor drie schermen - scharnierend

Productcode: ARMBARTRIO2



Deze vrijstaande arm voor drie monitors maakt waardevolle bureauruimte vrij én creëert een comfortabelere en productievere werkomgeving. Gemaakt van hoogwaardig staal kunnen aan deze stevige monitor arm tot drie schermen boven uw bureau of andere werkoppervlak worden opgehangen.

Maak bureauruimte vrij én creëer een ergonomische werkplek. Deze computer monitor arm verhoogt uw efficiency en productiviteit door drie beeldschermen van 13 tot 27 inch (330 tot 686 mm) en een gewicht tot 8 kg per beeldscherm te ondersteunen. Deze monitorarm is ideaal voor kantoren, controlekamers, bankieren, makelaardij en andere realtime omgevingen waar meerdere beeldschermen essentieel zijn voor de productiviteit.

Zet uw schermen in de ideale positie met de scharnierende armen. De schermstand kan eenvoudig tot 360° worden geroteerd, tot 30° omhoog of omlaag worden gekanteld en tot +30° / -30° worden gedraaid. De structuur kan soepel, probleemloos en in elke richting worden geroteerd en gepositioneerd, waardoor schitteringen op het scherm gemakkelijk kunnen worden verminderd en de ideale kijkhoek kan worden ingesteld. Dankzij de microverstelling kunnen de beeldschermen precies worden uitgelijnd. U kunt ook de hoogte van uw schermen aanpassen door deze langs de verticale stang te verschuiven, tot maximaal 42,4 cm, waardoor nek- en oogbelasting worden verminderd.

Kies een liggend of staand schermformaat afhankelijk van uw werkomgeving. U kunt drie schermen in liggend formaat installeren om een gebogen 'surround effect' of cockpit te creëren voor een comfortabele weergave.

De sterke stalen monitor arm voor drie monitors met aluminium basis houdt uw beeldschermen veilig op hun plaats en biedt duurzame prestaties. De oppervlaktecoating helpt krassen voorkomen.

De monitor arm is ontworpen voor eenvoudige installatie aan uw bureau, tafel of ander werkoppervlak. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer een meer ergonomische werkplek op kantoor en in uw thuishkantoor
- Verhoog uw productiviteit met drie beeldschermen, ideaal voor controlekamers, financiële diensten, makelaars en andere realtime omgevingen

Eigenschappen

- Vrijstaande monitor arm ondersteunt drie beeldschermen tot 27 inch (686 mm) en een gewicht tot 8 kg per beeldscherm
- Sterke stalen constructie en aluminium basis voor optimale ondersteuning
- Verstelbare hoogte tot 42,4 cm (16,7 inch)
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 77,5 cm/30,5")
- Door microverstelling kunnen de beeldschermen precies worden uitgelijnd
- 360° rotatie, +30°/-30° draaien en +30°/-30° kantelen om de ideale kijkhoek in te stellen
- Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 75x75, 100x100
- Kabelbeheer

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	3

	Montage-opties	Bureaustandaard
	VESA gatenpatroon(/-patron en)	100x100 mm 75x75 mm
Prestaties		
	Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
	Minimale schermgrootte	13" 13"
	Maximale schermgrootte	27"
	Hoogte verstelling	Ja
	Maximumhoogte	17.7 in [450 mm]
	Maximale armverlenging	27.8 in [706 mm]
	Kantelen	+ 30° / - 30°
	Zwenken / draaien	+30°~-30°
	Schermmrotatie	360°
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal, Aluminium en Kunststof
	Lengte product	4.6 ft [1.4 m]
	Breedte product	11.8 in [30.0 cm]
	Hoogte product	18.2 in [46.3 cm]
	Gewicht product	15.0 lb [6.8 kg]
Verpakkingsinform		

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	12.9 in [32.8 cm]
Package Width	25.4 in [64.5 cm]
Package Height	5.2 in [13.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	16.9 lb [7.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 - VESA monitor bevestiging
	1 - dwarsbalk
	1 - linker monitor arm
	1 - rechter monitor arm
	2 - armdoppen
	1 - stang
	1 - grondplaat
	2 - einddoppen
	4 - kabelbeheerklemmen
	2 - duimschroeven
	1 - 3 mm inbusschroef
	1 - 5 mm inbussleutel
	12 - M4x14 mm schroeven
	12 - M5x14 mm schroeven
	12 - Onderleggringen
	1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.