

## Cubicle monitorbeugel - met micro instelbaarheid

Product ID: ARMCBCLB



Maak waardevolle bureauimte vrij in uw cubicle werkplek met deze cubicle monitor arm. Hiermee kunt u een scherm aan uw cubiclewand ophangen zodat uw werkplek meer georganiseerd, comfortabel en productief blijft.

Decubicle monitor arm, gemaakt van staal met een metallic coating, ondersteunt veilig een 17" tot 34" VESA-montage scherm, met een maximumgewicht van 8 kg.

Decubiclewand monitor arm helpt u ruimte op uw werkplek vrij te maken en houdt kabels netjes georganiseerd met het geïntegreerde kabelbeheer.

Stel uw schermhoogte snel in door aan de knop te trekken en het scherm dan in de gewenste hoogte te schuiven. Tot 12" in hoogte verstelbaar, dus geschikt voor vele verschillende gebruikers.

Voor een aangepaste kijkhoek kunt u uw scherm +/-10 kantelen en +/-10 draaien. De cubicle monitor arm roteert ook +/-180, voor liggend of staand formaat.

Pas uw werkplek aan door meerdere schermen op te hangen met behulp van diverse cubiclewand monitor armen om een workstation met meerdere schermen te creëren. Met de microverstelfunctie kunt u uw schermen perfect op elkaar afstemmen. En zet uw schermen in de optimale kijkhoek.

Decubiclewand monitor arm kan snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd. De monitor arm is geschikt voor de meeste cubicles met een wanddikte van 3,8 tot 8,9 cm. Hij is geoptimaliseerd voor wandhoogtes van 48,2 tot 76,2 cm boven het bureau.

De ARMCBCLB wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Maximaliseer uw bureauimte in werkomgevingen met cubicles
- Draai de beeldschermen naar staand formaat, ideaal voor webdesign en programmeren
- Hang meerdere schermen aan een cubiclewand om een werkplek met meerdere schermen te creëren

## Features

- Maximaliseer uw bureauimte met deze cubicle monitor arm voor schermen van 17 tot 32 inch
- Sterke stalen arm ondersteunt een gewicht tot 8 kg
- Tot 30 cm hoogteverstelling, plus kantelen, draaien en roteren
- Hang meerdere schermen op en lijn deze uit met microverstelling
- Verstelbare cubicle monitor arm is geschikt voor de meeste standaard cubiclewanden

---

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	Wandmonteerbaar	No
	Scharnierend	No
	Aantal ondersteunde schermen	1
	Montage-opties	Cubicle Wall
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	38 mm tot 139 mm
	Dikte bevestigingsoppervlak	

---

<b>Prestaties</b>	Draagvermogen	17.7 lb [8 kg]
	Maximale schermgrootte	34"
	Fits Curved Display	Yes
	Fits UltraWide Displays	Yes
	Kantelen	+10 / -10
	Zwenken / draaien	+10 / -10
	Schermmrotatie	+180 / -180

---

<b>Fysieke eigenschappen</b>	Kleur	Silver
------------------------------	-------	--------

Type behuizing	Steel and Plastic
Lengte product	3.7 in [93.000 mm]
Breedte product	4.7 in [1.2 cm]
Hoogte product	18.1 in [4.6 cm]
Gewicht product	3.3 lb [1.5 kg]

---

<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Length	20.1 in [5.1 cm]
	Package Width	6.1 in [1.6 cm]
	Package Height	5.5 in [1.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.3 lb [2.0 kg]

---

<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	Cubicle-bevestiging
	Meegeleverd	EVA schuimmat
	Meegeleverd	Inbussleutel
	Meegeleverd	onderleggingen
	Meegeleverd	afstandsringen
	Meegeleverd	M4x12 mm schroeven
	Meegeleverd	M4x16 mm schroeven
	Meegeleverd	M5x12 mm schroeven
	Meegeleverd	M5x16 mm schroeven
	Meegeleverd	handleiding

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

