

Dubbelskärmmarm för skrivbordsmontering – skrivbordsklämma/VESA-skärmfäste för kabelhålsmontering för skärmar på upp till 32 tum – ergonomisk ledad skärmmarm – kan justeras i höjd samt lutas/svängas/roteras

Produkt ID: ARMDUAL2



Arbeta bekvämt medan du sparar utrymme. Denna dubbelskärmmarm för skrivbordsmontering med hög funktionalitet ger dig en kostnadseffektiv och mångsidig lösning för en ergonomisk arbetsplats. Få ett brett rörelseomfång med den dubbelledade tvärstångsdesignen samt lutning, svängning, rotering och höjdjustering.

Flerskrämsfästet ger dig flexibilitet för en individuell montering. Var och en av de ledade armarna kan dras ut hela 39,9 cm enligt dina behov.

De flexibla dubbellederna på armarna ger dig talrika alternativ att positionera bildskärmarna. Du kan placera dina bildskärmar mot eller från dig och till och med vrida bildskärmarna 180 grader, för att dela din skärm med andra. Dessutom kan du även dra åt lederna så att konfigurationen blir precis så stationär som du vill ha den.

Tvärstångsdesignen ger ett rent och enkelt utseende samtidigt som bildskärmarna hålls inriktade med varandra. Använd mikrojusteringsreglaget för perfekt inriktning av dina bildskärmar.

Den robusta dubbla bildskärmsarmen, som är tillverkad av stål, ger stabilt stöd åt två bildskärmar på upp till 32 tum med VESA-fäste (75 x 75, 100 x 100). Viktkapaciteten är 8 kg per bildskärm.

Den dubbla skärmmarmen gör att du smidigt och enkelt kan justera skärmens position för optimal visning. Vinkla dina skärmar +45/-45 grader. Kan svängas +90/-90 grader åt vänster eller höger. Vrid dina bildskärmar till stående eller liggande position med den 360-graders roterande VESA-plattan.

Justera dina skärmar till önskad höjd. Det dubbla skärmfästet är höjdjusterbart längs den 44,3 cm långa stolpen.

Använd C-klämman för smidig installation av flerskrämsfästet genom att sätta fast det på kanten av

skrivbordet, bordet eller bänken. Eller så kan du montera det genom ett kabelhål. Den löstagbara VESA-plattan gör det lätt att fästa eller ta bort din bildskärm. Den inbyggda kabelhanteringen håller dina kablar snyggt undagömda.

ARMDUAL2 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Montera två skärmar till ditt skrivbord eller disk med hjälp av bordsklämman eller hålfästet
- Skapa en dubbelskärlösning för delade kontorsarbetsstationer eller för industri- och lagermiljöer
- Roter skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

- **32" STORT MONITORSTÖD:** VESA 75 x 75 mm/100 x 100 mm kompatibel montering av flera bildskärmar stödjer 2 stora bildskärmar upp till 32" (8 kg) per arm med horisontell artikulering och grundläggande höjdjustering
- **BRETT RÖRELSEOMFÅNG:** Dubbelskärmfäste ökar ergonomisk komfort och produktivitet med +45/-45° lutning, +90/-90° svängbar, 360° roterande display och justerbar höjd längs stången på 39,8 cm
- **JUSTERBAR INSTÄLLNING:** Använd skrivbordsklämman (C-klämman) eller genomföringsmonteringen för att enkelt montera och dra åt för hand till ett skrivbord. Kabelhanteringsklämmor kan hålla medföljande verktyg för snabb höjd- och vinkeljustering
- **LÄTT SKÄRMROTATION:** Den här skrivbordsmonterade dubbla monitorarmen har artikulerande armar som stöder topplös skärmrotation från liggande till stående positionering för att visa längre sidor utan att behöva bläddra
- **LITEN STORLEK:** Utrymmesbesparande design förbättrar arbetsytan och inbyggda justerbara kabelhanteringsklipp längs armarna och mittstången håller kablarna organiserade för en presentabel arbetsyta

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
# skärmar som stöds	2

Ledad	Ja
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm
Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm Stativklämma: Bordstjocklek 10-75 mm Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-75 mm

Prestanda

Viktkapacitet	17.7 lb [8 kg]
Maximal skärmstorlek	32in
Höjdjustering	Ja
Maximum Arm Span	15.7 in [39.9 cm]
Lutning	+ 45° / - 45°
Panorering	+90° / - 90°
Vridning/pivotering	+/- 90° runt stödstolpen +/- 180° vid axeln +/- 90° vid armbågen
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Stål
Produktlängd	19.7 in [50.0 cm]
Produktbredd	38.0 in [96.5 cm]
Produkt höjd	21.6 in [54.8 cm]
Produktvikt	9.4 lb [4.2 kg]



Förpackning

Package Length	17.7 in [45.0 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	5.3 in [13.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.4 lb [4.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	<p>VESA-fästen</p> <p>Montering av vridarm</p> <p>Montering av skrivbordsklämma</p> <p>pelare</p> <p>pelarlock</p> <p>Kabelklämmor</p> <p>kabelhål basplatta</p> <p>Mikrojusteringsknappar</p> <p>Skrubar till mikrojusteringsknappar</p> <p>gummidynor</p> <p>Monteringsskruvar för pelaren</p> <p>Platta för kabelhål</p> <p>3 mm insexnyckel</p> <p>4 mm insexnyckel</p> <p>6 mm insexnyckel</p> <p>M4 x 12 mm skruvar</p> <p>M4 x 16 mm skruvar</p> <p>M5 x 12 mm skruvar</p>
-----------------	---



M5 x 16 mm skruvar

Brickor

Brickor

Vridarm kabelclips

Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

