

Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Full rörlighet - Premium

Produkt ID: ARMDUAL30



Skräddarsy din arbetsyta som aldrig förr med denna högkvalitativa arm för dubbelskärm. Den stödjer två VESA (75x75, 100x100) skärmar, sida vid sida eller staplade. De fullrörliga armarna med fjäderassisterad höjdjustering låter dig enkelt ompositionera dina bildskärmar.

Skapa en dubbelskräminstallation som passar dina behov, med hjälp av utbytbara armar med snabbkoppling.

Vid en horisontell inställning stödjer dubbelskrämsfästet två skärmar från 12" till 30". Den är idealisk för många användningsområden, inklusive grafisk design, fotoredigering och många andra.

Som ett vertikalt bildskärmsstativ stödjer dubbel-skärm armen två skärmar från 12 "till 24". En staplad inställning gör det enkelt att jämföra information på två skärmar utan att rulla. Observera: För att kunna stapla två skärmar på 24" får inte höjden på varje skärm (inklusive ramen runt skärmytan) överstiga 35 cm.

Den justerbara armen för dubbelskärm erbjuder en heltäckande rörelse på flera axlar, så att du kan luta, panorera och rotera. Byt från liggande till stående visning.

Höj eller sänk dina bildskärmar med en jämn rörelse med hjälp av fjäderassisterad höjdjustering. Justera spänningen efter eget tycke.

Med sin stål- och aluminiumkonstruktion har dubbelskrämsfästet en viktkapacitet på 9 kg per arm.

De snabba glid-och-klickanslutningar gör dubbelskrämsfästet enkelt att montera. Kläm skärmfästet på sidan av ditt skrivbord eller bord (med hjälp av den förinstallerade bordsklämman) eller fäst det genom ett hålrum.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Förbättra ergonomin vid arbetsstationen i kommersiella miljöer eller på företaget eller hemmakontoret
- Använd en dubbelskärminstallation för kundservice, webbdesign, ekonomisk analys och andra användningsområden
- Montera bildskärmarna på skrivbordet eller bordet, med hjälp av bordsklämman eller hålfästet

Funktioner

- Skapa en konfiguration med dubbla skärmar, sida vid sida (för skärmar på upp till 30") eller staplade (för skärmar på upp till 24")
- Ledade armar med alla rörelser och fjäderassisterad höjdjustering
- Enkel verktygslös montering och utbytbara armar för flexibel installation
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 50,8 tum/129 cm)
- Slitstarkt stål- och aluminiumkonstruktion som stöder en viktkapacitet på 9 kg per arm

Hårdvara

Garantipolicy	10 Years
Väggmonterbar	Nej
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	2
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm
Tjocklek på	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-100 mm

monteringsyta

Stativklämma: Bordstjocklek 20-50 mm

Hålstorlek på fästet: 10-60 mm

Prestanda

Viktkapacitet	19.8 lb [9 kg]
Maximal skärmstorlek	30in
Höjdjustering	Ja
Minsta höjd	7.9 in [200 mm]
Maximal höjd	28.9 in [735 mm]
Maximal armförlängning	23.2 in [590 mm]
Vridning/pivotering	360° runt stödpelaren 180° vid axeln 360° vid armbågen
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Silver & Black
Kabinettyp	Steel, Aluminum and Plastic
Produktlängd	18.7 in [476.0 mm]
Produktbredd	24.3 in [61.8 cm]
Produkthöjd	17.8 in [45.1 cm]
Produktvikt	14.0 lb [6.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	15.6 in [39.6 cm]
Package Width	21.0 in [53.4 cm]
Paketets höjd	5.6 in [14.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 17.0 lb [7.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 2-i-1 skrivbords- eller kabelhålsmontering

2 - M6 insexnyckel

2 - M3 insexnyckel

1 - baskudde

2 - fjäderarmar

2 - vridarmar

2 - VESA-skärmmonteringar

8 - Tumskruvar

2 - kabelhanterare med snabböppning

1 - dubbel montering

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.