

Staffa per due monitor con montaggio su scrivania - per Monitor a 24" (13.6Kg) - Articolabile

ID prodotto: ARMDUAL



StarTech.com

Aumento della produttività con il minimo ingombro di spazio. Questa staffa per due monitor con montaggio su scrivania consente di montare due display VESA (75 x 75, 100 x 100) sulla scrivania o sul tavolo, con possibilità di regolare estensione, inclinazione, panoramica, rotazione e altezza.

Le staffe articolabili per due monitor assicurano un ampio raggio di movimento lungo diversi assi, consentendo di affiancare i display e di regolare l'angolo di visualizzazione. Consentono di inclinare i monitor di +/-90 gradi ed eseguire una panoramica di +/-90 gradi per una visione ottimale, nonché di cambiare l'orientamento del display da orizzontale a verticale per visualizzare blocchi di codice o pagine più lunghe senza far scorrere il testo.

Montando il display su una staffa per due monitor sulla superficie della scrivania, è possibile regolare l'altezza, la posizione e gli angoli di visualizzazione del display per ottenere un ambiente di lavoro ergonomico. Lavorare in tutta comodità e recuperare spazio prezioso sulla scrivania o sul tavolo.

Il supporto per due monitor è in grado di sostenere due display con attacco VESA (75 x 75, 100 x 100) fino a 24", con un peso massimo di 13,6 kg per staffa. Il supporto per monitor del computer sorregge i display con facilità e integra la gestione cavi per mantenere tutto in ordine.

Per una maggiore flessibilità di installazione, gli accessori di montaggio inclusi possono essere fissati al lato della scrivania/tavolo o montati attraverso un foro passacavo per una soluzione versatile di montaggio a doppio monitor.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di montare due display sulla scrivania o sul tavolo utilizzando il morsetto da scrivania o il foro passacavo
- Configurazione di due display con regolazione semplificata per workstation con più utenti
- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

Caratteristiche

- Montaggio di due display da 12" a 24" (peso massimo 13,6 kg per display)
- Due staffe articolate offrono un ampio raggio di movimento
- Rotazione di 360° intorno all'asta di supporto e in corrispondenza del raccordo, rotazione di 180° in corrispondenza della spalla
- Rotazione dello schermo da orizzontale a verticale, più inclinazione di +/-90 gradi e panoramica di +/-90 gradi
- Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 74,1 cm)

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Articolazione	Sì
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 75 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 75 mm

Dimensione foro di montaggio passacavo: 10 - 70 mm

Prestazioni

Capacità di carico	29.9 lb [13.6 kg]
Dimensioni massime del display	24"
Regolazione dell'altezza	Sì
Massima estensione del braccio	17.5 in [445 mm]
Inclinazione	+90° / - 90°
Disposizione orizzontale	+90° / - 90°
Orientamento/rotazione	Rotazione di 360° attorno alla staffa di supporto e
	180° alla spalla
	360° al gomito
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio e plastica
Lunghezza prodotto	3.0 in [7.5 cm]
Larghezza prodotto	32.8 in [83.4 cm]
Altezza prodotto	12.9 in [32.7 cm]
Peso prodotto	8.9 lb [4.0 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	12.6 in [32.1 cm]
Package Width	23.1 in [58.6 cm]

Package Height 6.9 in [17.6 cm]

Peso spedizione (confezione) 10.4 lb [4.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Bracci articolati per LCD
	1 - Morsetto per scrivania
	1 - Piastra per anello di tenuta
	1 - DEK
	2 - Piastre di copertura
	8 - Distanziatori
	8 - Viti Phillips M4x12mm
	8 - Viti Phillips M4x25mm
	2 - Viti Phillips M6x12mm
	2 - Rondelle M6
	2 - Clip per cavi
	4 - Coperture per guarnizioni in plastica
	1 - Chiave a brugola da 2,5 mm
	1 - Chiave a brugola da 4 mm
	1 - Chiave a brugola da 6 mm
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty	5 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.