

Soporte con Brazos Articulados para Dos Monitores

ID del Producto: ARMDUAL



StarTech.com

Aumente la productividad, a la vez que ahorra espacio. Este brazo articulado para dos monitores le permite la instalación de dos pantallas (compatibles con VESA, 75x75, 100x100) en un escritorio o una mesa, con ajustes de extensión, inclinación, desplazamiento panorámico, giro, pivote y altura.

Los brazos articulados para dos monitores le permiten un amplio rango de movimiento desde varios ejes, lo cual permite colocar las pantallas una al lado de otra y ajustar el ángulo de visión. Incline o rote los monitores +/-90 grados, para una visualización ideal. Para visualizar páginas más largas o bloques de código sin tener que desplazarse hacia abajo, los brazos también admite la rotación de modo horizontal a vertical para cada monitor.

El montaje de los monitores con el brazo articulado sobre la superficie del escritorio/la mesa permite ajustar la altura, posición y ángulos de la pantalla, para lograr un entorno de trabajo ergonómico. Trabaje de manera confortable y recupere valioso espacio de trabajo en su escritorio o mesa.

El soporte para doble monitor es compatible con dos pantallas (que admiten soporte VESA, 75x75, 100x100) de hasta 24" y peso máximo de 13.6kg por brazo. Este soporte para monitor sostiene sus pantallas con facilidad, e incluye un canal para la gestión del cableado, a fin de mantener el orden.

Para más flexibilidad de instalación, el hardware de montaje incluido se puede sujetar lateralmente a su escritorio/mesa, o instalarlo a través del ojal de una placa de soporte vertical, como solución versátil de montaje de dos monitores.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale dos pantallas en su escritorio o mesa, mediante la pieza de sujeción o mediante el agujero de ojal
- Configure dos pantallas mediante fáciles ajustes, para estaciones de trabajo multiusuario
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Características

- Instale dos pantallas de 12 a 24 pulgadas (peso máximo de 13.6kg por monitor)
- Doble brazo articulado que permite un amplio rango de movimiento
- Rotación de 360° alrededor del mástil y el codo, 180° de rotación en el extremo superior
- Rotación de la pantalla de horizontal a vertical, más inclinación a +/-90 grados o desplazamiento panorámico a +/-90 grados
- Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 74.1cm)

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 70mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	29.9 lb [13.6 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	24"
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	17.5 in [445 mm]
Inclinación	+90° / - 90°
Giro	+90° / - 90°
Giro / Pivotación	360° alrededor del mástil de soporte 180° alrededor del centro 360° alrededor del codo
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
Longitud del Producto	3.0 in [7.5 cm]
Ancho del Producto	32.8 in [83.4 cm]
Altura del Producto	12.9 in [32.7 cm]
Peso del Producto	8.9 lb [4.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	12.6 in [32.1 cm]
Ancho de la Caja	23.1 in [58.6 cm]
Altura de la Caja	6.9 in [17.6 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 10.4 lb [4.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Brazos articulados para pantallas LCD
	1 - Soporte de sujeción en escritorio
	1 - Placa de soporte vertical
	1 - Pieza pivotante de unión
	2 - Placas de recubrimiento
	8 - Espaciadores
	8 - Tornillos con cabeza en cruz M4 x 12 mm
	8 - Tornillos con cabeza en cruz M4 x 25 mm
	2 - Tornillos con cabeza en cruz M6 x 12 mm
	2 - Arandelas M6
	2 - Clip para cable
	4 - Anillo de goma para juntas de plástico
	1 - Llave Allen (2,5 mm)
	1 - Llave Allen (4mm)
	1 - Llave Allen (6 mm)
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.