

Dual monitorarm - scharnierend - bureau monteerbaar

Productcode: ARMDUAL



StarTech.com

Verhoog uw productiviteit én maak ruimte vrij. Met deze aan een bureau te bevestigen dubbele monitorarm kunt u twee VESA (75x75, 100x100) schermen aan uw bureau of tafel bevestigen, inclusief verlengstuk, kantelen, pannen, draaien, scharnieren en hoogteverstelling.

De dubbele scharnierende monitor armen bieden een groot bewegingsbereik op diverse assen, waardoor u uw schermen naast elkaar kunt plaatsen en de kijkhoek kunt aanpassen. Kantel uw schermen +90° en pan +/-90° voor de ideale kijkhoek. Om langere pagina's of codeblokken te bekijken zonder te moeten scrollen, ondersteunt de dubbele monitor arm ook de weergaverotatie van liggend naar staand voor beide schermen.

Door uw beeldschermen op een dubbele monitor boven het bureau te monteren, kunt u de schermhoogte, -positie en -kijkhoek gemakkelijk aanpassen voor een ergonomische werkomgeving. Werk comfortabel en krijg waardevolle werkruimte terug op uw bureau of tafel.

De dual monitorbeugel ondersteunt twee voor VESA-montage (75x75, 100x100) geschikte schermen tot 24", met een maximumgewicht van 13,6 kg per arm. De computer monitor arm ondersteunt uw schermen gemakkelijk en is voorzien van een kabelmanagementgoot om alles netjes te houden.

Voor extra installatieflexibiliteit kan het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan de zijkant van uw bureau/tafel worden vastgeklemd of via een doorvoergat worden gemonteerd, waardoor een veelzijdige dubbele-schermoplossing ontstaat.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer twee schermen aan uw bureau of tafel met behulp van de bureaullem of via een doorvoergat
- Installeer twee schermen met eenvoudige verstelling voor flex werkplekken
- Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van codes

Eigenschappen

- Monteer twee 12" tot 24" schermen (max. gewicht van 13,6 kg per scherm)
- Dubbele scharnierende armen bieden een groot bewegingsbereik
- 360° rotatie rond de steunstang en bij het kniestuk, 180° rotatie bij de schouder
- Schermrotatie van liggend naar staand, plus +/-90° kantelen en +/-90° pannen
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 74,1 cm/29,2")

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureaullem: Dikte tafel 10 - 75 mm
	Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
	Maat opening doorvoergat-bevestiging: 10 - 70 mm

Prestaties

Draagvermogen	29.9 lb [13.6 kg]
Maximale schermgrootte	24"
Hoogte verstelling	Ja
Maximale armverlenging	17.5 in [445 mm]
Kantelen	+90° / - 90°
Pannen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	360° rondom de steunstang 180° bij de schouder 360° bij de elleboog
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal en kunststof
Lengte product	3.0 in [7.5 cm]
Breedte product	32.8 in [83.4 cm]
Hoogte product	12.9 in [32.7 cm]
Gewicht product	8.9 lb [4.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	12.6 in [32.1 cm]
Package Width	23.1 in [58.6 cm]
Package Height	6.9 in [17.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.4 lb [4.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 2 - Scharnierende LCD-armen
- 1 - Bureauklem
- 1 - doorvoergat plaat
- 1 - DEK
- 2 - Afdekplaten
- 8 - afstandsringen
- 8 - M4x12 mm kruiskopschroeven
- 8 - M4x25 mm kruiskopschroeven
- 2 - M6x12 mm kruiskopschroeven
- 2 - M6 onderleggingen
- 2 - Kabelklem
- 4 - Kunststof pakkingkussens
- 1 - 2,5 mm inbussleutel
- 1 - 4 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.