

## Skrivbordsmonterad dubbel monitorarm - ledad

Produkt ID: ARMDUAL



StarTech.com

Förbättra produktiviteten och frigör utrymme. Den här skrivbordsmonterade armen för dubbelskärm låter dig montera två VESA-skärmar (75x75, 100x100) till ditt skrivbord eller bord, med förlängnings-, lutnings-, panorerings-, sväng-, vrid- och höjdjusteringar.

De ledade armarna för dubbelskärm ger ett brett spektrum av rörelser på flera axlar, vilket ger dig friheten att placera dina bildskärmar sida vid sida och justera visningsvinkeln. Luta dina bildskärmar +/- 90 grader och panorera +/- 90 grader för perfekt visning. För att visa längre sidor eller kodblock utan att bläddra, stöder den dubbla skärmarmen också rotering från liggande till stående visning på valfri skärm.

När du monterar dina bildskärmar på en dubbelskärmsarm över skrivbordets yta kan du enkelt justera skärmens höjd, position och betraktningvinklar för en ergonomisk arbetsmiljö. Arbeta bekvämt och återfå värdefulla arbetsytor på ditt skrivbord eller bord.

Dubbelskärmfästet stöder två VESA-monterade skärmar (75x75, 100x100) på upp till 24", med en maximal viktkapacitet på 13,6 kg per arm. Datorskärmfästet håller bildskärmarna enkelt och har en kabelhanteringskanal för att hålla området prydligt.

För extra installationsflexibilitet kan den medföljande monteringsutrustningen antingen klämmas fast på sidan av ditt skrivbord/bord eller monteras genom ett kabelhål, för en mångsidig monteringslösning för dubbla skärmar.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Montera två skärmar till ditt skrivbord eller bord, med hjälp av bordsklämman eller hålfästet
- Ställ in två skärmar med enkel inställning för arbetsstationer med flera användare
- Roter skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

## Funktioner

- Montera två skärmar på 12" till 24" (maxvikt på 13,6 kg per skärm)
- Två ledade armar för många olika rörelser
- 360° rotation runt stödstången och vid armbågen, 180° rotation vid axeln
- Rotation av liggande till stående, plus +/- 90 graders lutning och +/- 90 graders panorering
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 29,2 tum/74,1 cm)

---

### Hårdvara

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantipolicy             | 5 Years                                                                                                                              |
| Väggmonterbar             | Nej                                                                                                                                  |
| Ledad                     | Ja                                                                                                                                   |
| # skärmar som stöds       | 2                                                                                                                                    |
| Monteringsalternativ      | Klämma för skrivbord & kabelhåll                                                                                                     |
| VESA-hålmönster           | 75x75 mm<br>100x100 mm                                                                                                               |
| Tjocklek på monteringsyta | Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-75 mm<br>Stativklämma: Bordstjocklek 10-75 mm<br>Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-70 mm |

---

### Prestanda

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Viktkapacitet | 29.9 lb [13.6 kg] |
|---------------|-------------------|

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Maximal skärmstorlek   | 24"                                                          |
| Höjdjustering          | Ja                                                           |
| Maximal armförlängning | 17.5 in [445 mm]                                             |
| Lutning                | +90° / - 90°                                                 |
| Panorering             | +90° / - 90°                                                 |
| Vridning/pivoting      | 360° runt stödpelaren<br>180° vid axeln<br>360° vid armbågen |
| Skärmrotation          | 360°                                                         |

#### Utseende

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Färg         | Svart             |
| Kabinetttyp  | Stål och plast    |
| Produktlängd | 3.0 in [7.5 cm]   |
| Produktbredd | 32.8 in [83.4 cm] |
| Produkthöjd  | 12.9 in [32.7 cm] |
| Produktvikt  | 8.9 lb [4.0 kg]   |

#### Förpackning

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Förpackningsantal       | 1                 |
| Paketets längd          | 12.6 in [32.1 cm] |
| Paketets bredd          | 23.1 in [58.6 cm] |
| Paketets höjd           | 6.9 in [17.6 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 10.4 lb [4.7 kg]  |

#### Vad det är i lådan

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Ingår i paketet | 2 - Ledade monitorarmar<br>1 - Skrivbordsklämma |
|-----------------|-------------------------------------------------|

- 1 - Platta för kabelhåll
- 1 - DEK
- 2 - Täckplåtar
- 8 - Brickor
- 8 - M4x12 mm Phillips-skruvar
- 8 - M4x25 mm Phillips-skruvar
- 2 - M6x12 mm Phillips-skruvar
- 2 - M6-brickor
- 2 - Kabelklämma
- 4 - Tätningar i plast
- 1 - 2,5 mm insexnyckel
- 1 - 4 mm insexnyckel
- 1 - 6 mm insexnyckel
- 1 - Instruktionsbok

---

Warranty  
Information

Warranty

5 År

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.