

## Brazo de Soporte de Escritorio Articulado VESA para 2 Monitores de hasta 27 Pulgadas - Montura de Grommet o Mordaza

ID del Producto: ARMDUALPS



Cree un espacio de trabajo ergonómico mediante este brazo premium para doble monitor de montaje en escritorio, para monitores de hasta 27" cada uno. Los dos brazos articulados para monitor permiten doble giro y un amplio rango de movimientos lado a lado. Su atractivo acabado de color plateado mejora la decoración de su espacio de trabajo.

Los dos brazos articulados para monitor ofrecen un amplio alcance de movimientos en varios ejes. Ofrece movimientos sin esfuerzo para el ajuste de la posición de sus monitores.

El resistente diseño en aluminio significa que es un soporte estable para sus monitores. El soporte de monitor para montaje en escritorio es compatible con dos monitores con sistema VESA (75x75, 100x100) y tiene capacidad para un peso de hasta 10kg por pantalla. La canaleta de gestión de cables le ayuda a mantener su estación de trabajo ordenada y sin estorbos.

Comparta el contenido de su pantalla de forma fácil. El soporte para doble monitor permite el desplazamiento panorámico entre +180 grados y -180 grados, para mover la pantalla a la izquierda o la derecha. Permite inclinación de entre +90 a -15 grados, para ajustar el ángulo de visión hacia arriba o hacia abajo. Puede rotar sus pantallas para visualización horizontal o vertical.

Trabaje confortablemente. El soporte para monitor de altura ajustable le permite elevar o bajar los brazos para monitor a lo largo del mástil, hasta un rango de 160mm.

El conjunto de ensamblaje de mástil y pieza de sujeción en escritorio, así como la conexión de componentes con solo deslizar y encajar con un clic, garantizan la facilidad del montaje. También ahorran tiempo a la hora de configurar varias unidades. El soporte para doble pantalla le ofrece la opción de montaje en escritorio mediante una pieza de sujeción o mediante un agujero para ojal (hardware incluido).

Compatible con la norma TAA y avalado por la garantía de 10 años de StarTech.com, con soporte

técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Instale dos pantallas a un costado de su escritorio o mesa, en entornos comerciales, industriales o de oficina
- Instale sus pantallas mediante un ojal para acceso a doble pantalla en una sala de medios audiovisuales
- En el caso de estaciones de trabajo multiusuario, separe las pantallas o sitúelas lado opuesto con opuesto
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

### Características

- Cree una elegante configuración de dos monitores de hasta 27"
- Brazos articulados dobles para monitor que permite un amplio rango de movimiento, más ajuste de la altura
- **AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO:** Soporte ergonómico para monitor, con inclinación  $+90^{\circ}/-15^{\circ}$ , giros de  $+/-180^{\circ}$ , rotación de  $360^{\circ}$  (horizontal/vertical), rango de altura ajustable de 16cm, a lo largo del mástil; configuración posible de pantalla contra pantalla
- Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 80,8cm)
- Resistente y estable diseño en aluminio, compatible con pantallas con montaje VESA (75x75, 100x100) y capacidad máxima de peso de 10kg por pantalla

---

#### Hardware

Política de Garantía	10 Years
Gestión de cables	Sí
Número de pantallas admitidas	2
Articulado	Sí

Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm
	100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm
	Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm
	Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 60mm

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga	22.1 lb [10 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Tamaño máximo de la pantalla	27in
Extensión máxima del brazo	16.5 in [42 cm]
Maximum Arm Span	37.0 in [94 cm]
Inclinación	+90° / -15°
Giro	+180° / -180°
Rotación de la pantalla	360°

---

#### Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	8.7 in [22.0 cm]
Ancho del Producto	7.5 in [19.0 cm]
Altura del Producto	20.5 in [52.0 cm]
Peso del Producto	9.9 lb [4.5 kg]

---

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja	12.6 in [32.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	18.3 in [46.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	12.2 lb [5.5 kg]

---

#### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	brazos giratorios
	soportes VESA para monitor
	Lateral
	Conjunto de mástiles y piezas de sujeción de escritorio
	Llaves hexagonales M3
	Pieza amortiguante de acetato EVA
	Tornillos Moleteados
	clip para gestión de cables
	Manual del Usuario

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

