

Brazo Articulado Prémium para Dos Monitores de hasta 27" (8Kg) - Soporte VESA de Altura Ajustable - Montaje Mordaza/Ojal en Escritorio - con Rotación, Inclinación y Giro - Plata

ID del Producto: ARMDUALPS



Cree un espacio de trabajo ergonómico mediante este brazo premium para doble monitor de montaje en escritorio, para monitores de hasta 27" cada uno. Los dos brazos articulados para monitor permiten doble giro y un amplio rango de movimientos lado a lado. Su atractivo acabado de color plateado mejora la decoración de su espacio de trabajo.

Los dos brazos articulados para monitor ofrecen un amplio alcance de movimientos en varios ejes. Ofrece movimientos sin esfuerzo para el ajuste de la posición de sus monitores.

El resistente diseño en aluminio significa que es un soporte estable para sus monitores. El soporte de monitor para montaje en escritorio es compatible con dos monitores con sistema VESA (75x75, 100x100) y tiene capacidad para un peso de hasta 10kg por pantalla. La canaleta de gestión de cables le ayuda a mantener su estación de trabajo ordenada y sin estorbos.

Comparta el contenido de su pantalla de forma fácil. El soporte para doble monitor permite el desplazamiento panorámico entre +180 grados y -180 grados, para mover la pantalla a la izquierda o la derecha. Permite inclinación de entre +90 a -15 grados, para ajustar el ángulo de visión hacia arriba o hacia abajo. Puede rotar sus pantallas para visualización horizontal o vertical.

Trabaje confortablemente. El soporte para monitor de altura ajustable le permite elevar o bajar los brazos para monitor a lo largo del mástil, hasta un rango de 160mm.

El conjunto de ensamblaje de mástil y pieza de sujeción en escritorio, así como la conexión de componentes con solo deslizar y encargar con un clic, garantizan la facilidad del montaje. También ahorrarán tiempo a la hora de configurar varias unidades. El soporte para doble pantalla le ofrece la opción de montaje en escritorio mediante una pieza de sujeción o mediante un agujero para ojal (hardware incluido).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale dos pantallas a un costado de su escritorio o mesa, en entornos comerciales, industriales o de oficina
- Instale sus pantallas mediante un ojal para acceso a doble pantalla en una sala de medios audiovisuales
- En el caso de estaciones de trabajo multiusuario, separe las pantallas o sitúelas lado opuesto con opuesto
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Características

- SOPORTE PARA MONITORES DE ALTA RESISTENCIA: Compatible con VESA 75x75/100x100mm soporta dos pantallas grandes de hasta 30" (9,97kg) por pantalla; articulación horizontal y altura ajustable; montaje con abrazadera de escritorio/agujero de ojal
- FÁCIL INSTALACIÓN: El brazo articulado doble para monitor, con un cómodo diseño de deslizamiento y clic, facilita el montaje de los brazos para monitor y adaptadores VESA, reduciendo el tiempo de instalación; abrazadera de escritorio y poste premontados
- AMPLIA GAMA DE MOVIMIENTO: Soporte con +90°/-15° de inclinación, +/-180° de giro, 360° de rotación vertical/paisaje, rango de altura ajustable de 16cm a lo largo del poste; Posibilidad de instalación de la pantalla del ordenador espalda con espalda
- ESPACIO DE TRABAJO ORGANIZADO: Soporte universal para varios monitores con clips a lo largo de los brazos y el poste central para organizar cables y sujetar la herramienta de ajuste para una configuración ordenada en el espacio de trabajo de su ordenador
- COMPATIBILIDAD CON LAS PANTALLAS APPLE: El accesorio Snap & click para soportes (APLVESAMNTP se vende por separado) le permite montar monitores no VESA, incluyendo iMac Pro, Apple Cinema y Thunderbolt a este brazo plateado para monitor

Hardware

Política de Garantía 10 Years

Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm
	100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 60mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	22.0 lb [10 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Tamaño máximo de la pantalla	27"
Extensión máxima del brazo	16.5 in [420 mm]
Maximum Arm Span	37.0 in [940 mm]
Inclinación	+90° / -15°
Giro	+180° / -180°
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	8.7 in [220.0 mm]

Ancho del Producto	7.5 in [19.0 cm]
Altura del Producto	20.5 in [52.0 cm]
Peso del Producto	158.2 oz [4482.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	12.9 in [32.8 cm]
Ancho de la Caja	18.7 in [47.5 cm]
Altura de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.8 lb [5.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	4 - brazos giratorios
	2 - soportes VESA para monitor
	1 - Lateral
	1 - Conjunto de mástiles y piezas de sujeción de escritorio
	2 - Llaves hexagonales M3
	1 - Pieza amortiguante de acetato EVA
	8 - Tornillos Moleteados
	1 - clip para gestión de cables
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca de la Garantía

Warranty	10 Años
----------	---------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.