

Supporto per Doppio Monitor da Scrivania - Staffa articolabile Premium per monitor/display fino a 27" (8Kg) - Braccio per monitor ad altezza regolabile - Montaggio con morsetto o grommet

ID prodotto: ARMDUALPS



Consente di creare uno spazio di lavoro ergonomico con questa staffa per due monitor con montaggio su scrivania di qualità superiore, per schermi fino a 27" ciascuno. Le due staffe articolate per monitor con azione girevole su due perni offrono un ampio raggio di movimento da lato a lato. La bella finitura in argento conferisce un aspetto elegante allo spazio di lavoro.

Le due staffe articolate del monitor offrono un ampio raggio di movimento su diversi assi. Consente di regolare la posizione dei monitor senza sforzo.

Il robusto design in alluminio offre un supporto stabile per i monitor. Il supporto da scrivania per monitor di computer è in grado di sostenere due monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) con un peso massimo di 10 kg per display. La canalina di gestione dei cavi consente di mantenere la postazione di lavoro pulita e ordinata.

Condividere lo schermo è facilissimo. Il supporto per due monitor consente un movimento orizzontale completo di +180 gradi /-180 gradi per spostare lo schermo verso sinistra o verso destra, si inclina liberamente di +90 /-15 gradi per regolare l'angolazione verso l'alto o verso il basso e gli schermi possono essere ruotati in orientamento orizzontale o verticale.

Lavora con il massimo comfort. Questo supporto per monitor regolabile in altezza consente di sollevare o abbassare le staffe del monitor lungo l'asta, con una portata fino a 160 mm

Il morsetto da tavolo e l'asta completamente assemblati, insieme ai collegamenti a scorrimento e scatto rapidi, garantiscono un facile assemblaggio. Consente inoltre di risparmiare tempo durante la configurazione di più unità. Il supporto per doppio schermo offre la possibilità di scegliere tra morsetto da scrivania o foro passacavo (hardware incluso).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio di due display al lato della scrivania o del piano di lavoro in ambienti commerciali, industriali o d'ufficio
- Montaggio passacavo dei display per l'accesso a due schermi in una sala multimediale
- Collocazione distanziata dei display o con il lato posteriore a contatto per workstation con più utenti
- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

Caratteristiche

- **SUPPORTO ROBUSTO PER MONITOR:** Braccio per doppio monitor compatibile VESA 75x75/100x100mm supporta due schermi di grandi dimensioni fino a 30" (10Kg) per schermo; articolazione orizzontale e altezza regolabile; morsetto da scrivania/montaggio a fori
- **INSTALLAZIONE FACILE:** Il braccio per monitor articolato con comodo design a scorrimento e a scatto senza bisogno attrezzi facilita l'assemblaggio dei bracci/adattatori VESA riducendo il tempo di installazione; morsetto e asta da scrivania preassemblati
- **AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO:** supporto ergonomico per monitor con inclinazione di +90°/-15°, rotazione laterale di +/-180° e rotazione di 360°, altezza regolabile fino a 16 cm lungo l'asta; possibilità di configurazione dello schermo spalla a spalla
- **SPAZIO DI LAVORO ORGANIZZATO:** Supporto universale per monitor con clip per la gestione dei cavi lungo le braccia e l'asta centrale per organizzare i cavi e contenere lo strumento di regolazione della tensione; spazio di lavoro e scrivania sempre in ordine
- **COMPATIBILITÀ DEI DISPLAY APPLE:** Con gli accessori a scatto per i supporti premium di StarTech.com (APLVESAMNTP venduto separatamente), puoi attaccare a questo braccio argentato monitor non compatibili con VESA come iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderbolt

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Gestione cavi	Sì
Articolazione	Sì

N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 20 - 60 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 60 mm Dimensione foro di montaggio passacavo: 10 - 60 mm

Prestazioni

Capacità di carico	22.0 lb [10 kg]
Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	27"
Massima estensione del braccio	16.5 in [420 mm]
Maximum Arm Span	37.0 in [940 mm]
Inclinazione	+90° / -15°
Disposizione orizzontale	+180° / -180°
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	8.7 in [220.0 mm]
Larghezza prodotto	7.5 in [19.0 cm]
Altezza prodotto	20.5 in [52.0 cm]
Peso prodotto	158.2 oz [4482.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	12.9 in [32.8 cm]
Package Width	18.7 in [47.5 cm]
Package Height	5.9 in [15.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	11.8 lb [5.4 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	4 - bracci orientabili
	2 - attacchi per monitor VESA
	1 - Spalla
	1 - Gruppo asta e morsetto da scrivania
	2 - Chiavi a brugola M3
	1 - Guarnizione in EVA
	8 - viti ad alette
	1 - morsetto per la gestione dei cavi
	1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.