

Dual monitor arm - bureaumonteerbaar - scharnierend - premium

Productcode: ARMDUALPS



Creëer een ergonomische werkplek met deze aan een bureau te bevestigen, premium dual monitor arm, voor twee schermen tot 27" elk. De twee scharnierende monitor armen met dubbele draaifunctie bieden een groot zijwaarts bewegingsbereik. De aantrekkelijke zilveren afwerking verbetert de esthetiek van uw werkplek.

De dubbele scharnierende monitor armen bieden een breed bewegingsbereik op diverse assen. Ze zorgen voor moeiteloze beweging bij de instelling van de positie van uw schermen.

Het sterke aluminium design biedt stabiele ondersteuning van uw schermen. De aan een bureau te bevestigen computer monitor arm ondersteunt twee voor VESA montage geschikte schermen (75x75, 100x100) met een maximaal gewicht tot 10 kg per scherm. De kabelgoot zorgt ervoor dat uw werplek netjes en georganiseerd blijft.

Deel uw scherm gemakkelijk met anderen. De dubbele monitor arm biedt volledig $+180^\circ$ / -180° pannen, zodat u uw scherm eenvoudig naar links of rechts kunt verplaatsen. De monitorarm kan gemakkelijk $+90^\circ$ / -15° worden gekanteld om de kijkhoek hoger of lager in te stellen. Roteer uw schermen voor liggend of staand formaat.

Werk comfortabel met deze in hoogte verstelbare monitor arm, waarmee u de schermen langs de stang omhoog of omlaag kunt bewegen, met een bereik tot 160 mm.

De volledig gemonteerde bureaaklem en stang, plus snelle schuif- en klikaansluitingen, garandeert een eenvoudige montage. Het bespaart tijd bij de installatie van meerdere apparaten. De dubbele monitor arm kan op twee manieren worden bevestigd: aan het bureau vastgeklemd of via een doorvoergat (hardware meegeleverd).

De TAA-conforme ARMDUALPS wordt gedekt door een 10-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bevestig twee schermen aan de zijkant van uw bureau of tafel in een commerciële, industriële of kantooromgeving
- Monteer uw schermen via het doorvoergat voor toegang tot twee schermen in een mediaruimte
- Zet beeldschermen uit elkaar of plaats ze met de achterkant naar elkaar toe voor werkplekken met meerdere gebruikers
- Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van codes

Eigenschappen

- Creëer een stijlvolle configuratie met twee schermen tot 27 inch
- Dubbele scharnierende monitor armen bieden een groot bewegingsbereik en zijn in hoogte verstelbaar
- BREED BEWEGINGSBEREIK: +90°/-15° kantelen, +/-180° zwenken, 360° roteren tussen liggend/staand beeld, hoogte instelbaar tot 16 cm op de verticale arm; Back-to-back scherminstallatie mogelijk
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 80,8 cm/31,8")
- Sterk en stabiel aluminiumdesign ondersteunt VESA schermen (75x75, 100x100) met een maximumgewicht van 10 kg per scherm

Hardware

Garantiebeleid	10 Years
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2
Scharnierend	Ja
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patron	75x75 mm

en)

100x100 mm

Dikte
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Dikte tafel 20 - 60 mm

Doorvoerklem: Dikte tafel 20 - 60 mm

Opening voor doorvoerklem: 10 - 60 mm

Prestaties

Draagvermogen	22.1 lb [10 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	27in
Maximale armverlenging	16.5 in [42 cm]
Maximum Arm Span	37.0 in [94 cm]
Kantelen	+90° / -15°
Pannen	+180° / -180°
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	8.7 in [22.0 cm]
Breedte product	7.5 in [19.0 cm]
Hoogte product	20.5 in [52.0 cm]
Gewicht product	9.9 lb [4.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	12.6 in [32.0 cm]
----------------	-------------------



Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	18.3 in [46.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.2 lb [5.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	draaibare armen
	VESA monitor bevestiging
	horizontale schouder
	bureaукlem en stang bevestiging
	M3 inbussleutels
	EVA-kussen
	duimschroeven
	kabel management klem
	handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

