

Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Svängbar - Premium

Produkt ID: ARMDUALPS



Skapa en ergonomisk arbetsyta med denna premiumskrivbordsmonterade arm för dubbelskärm, för monitorer på upp till 27 tum vardera. De två ledade monitorarmarna med dubbla svängarmar ger ett brett spektrum av rörelser sida vid sida. Den attraktiva silverytan förbättrar din arbetsplats estetik.

De dubbla ledade monitorarmarna ger ett brett spektrum av rörelser på flera axlar. Det ger enkel rörelse för att justera positionen på dina skärmar.

Den robusta aluminiumsdesignen ger stabilt stöd för dina skärmar. Skärmmonteringsfästet stöder två VESA-skärmar (75x75, 100x100) med en viktkapacitet på upp till 10 kg per bildskärm. Kabeldragningskanalen hjälper dig att hålla din arbetsstation snygg och städad.

Dela enkelt din skärm. Skärmmonteringen för dubbla skärmar erbjuder fullständig +180 grader /-180 graders panorering för att vrida din skärm till vänster eller höger. Den lutar +90 /-15 för att justera vinkeln upp eller ner. Roterar dina skärmar för landskaps- eller porträttvy.

Arbeta bekvämt. Med det här höjdjusterbara skärmfästet kan du höja eller sänka skärmens armar längs stolpen, med ett intervall på upp till 160 mm

Den fullt monterad bordsskruven och stången, plus snabba skjut- och klickanslutningar säkerställer enkel montering. Det sparar också tid när du installerar flera enheter. Dubbelskärms fästet ger dig möjlighet att montera bordsskruvar eller fästhåll (hårdvara medföljer).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera dubbla skärmar på sidan av ditt skrivbord eller bord i kommersiella och industriella miljöer samt kontor
- Monterar dina skärmar i fästhål för tillgång till dubbla skärmar i ett medierum
- Sprid ut skärmarna eller placera dem rygg-mot-rygg för arbetsstationer med flera användare
- Roterar skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

- Skapa en snygg dubbelskrämsinstallation för bildskärmar på upp till 27 tum
- Två ledade monitorarmar för många olika rörelser och höjdjustering
- BRETT RÖRELSEOMFÅNG: Ergonomiskt skärmfäste med +90°/-15° lutning, +/-180° svängning, 360° rotering mellan stående och liggande, justerbart omfång för höjdjustering på 16 cm längs röret. Möjligt att installera skärmar vända från varandra.
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 31,8 tum/80,8 cm)
- Robust och stabil aluminiumdesign stöder VESA-monterade skärmar (75 x 75, 100 x 100) med en maximal vikt på 10 kg per skärm

Hårdvara

Garantipolicy	10 Years
Kabelhantering	Ja
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	2
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm
Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-60 mm
	Stativklämma: Bordstjocklek 20-60 mm

Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-60 mm

Prestanda

Viktkapacitet	22.0 lb [10 kg]
Minsta displaystorlek	13"
Maximal skärmstorlek	27"
Maximal armförlängning	16.5 in [420 mm]
Maximum Arm Span	37.0 in [940 mm]
Lutning	+90° / -15°
Panorering	+180° / -180°
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Silver
Kabinettyp	Aluminium
Produktlängd	8.7 in [220.0 mm]
Produktbredd	7.5 in [19.0 cm]
Produkthöjd	20.5 in [52.0 cm]
Produktvikt	158.2 oz [4482.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	12.9 in [32.8 cm]
Package Width	18.7 in [47.5 cm]
Paketets höjd	5.9 in [15.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	11.8 lb [5.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	4 - vridarmar
-----------------	---------------

2 - VESA-skärmmonteringar

1 - Axel

1 - Skrivbordsklämma och pelarmontering

2 - M3 insexnycklar

1 - EVA-dyna

8 - tumskruvar

1 - klämma för kabelhantering

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.