

Dual Monitor Stand, Ergonomische Monitorstandaard voor VESA Schermen tot 32" (8kg), Vrijstaande en Scharnierende Universele Monitorsteun/Bureaustandaard, Verstelbare Hoogte, Zilver

Productcode: ARMDUALSS



Pas uw werkplek aan en maak ruimte vrij met deze dubbele monitor arm. Monteer twee schermen op de twee scharnierende monitor armen, en zet uw schermen in de optimale kijkhoek met een groot bewegingsbereik. De vrijstaande basis biedt u de flexibiliteit om de optimale schermconfiguratie voor uw werkplek te kiezen.

Werk efficiënter met een configuratie met twee schermen. Met de horizontale dubbele monitor arm kunt u twee voor VESA montage geschikte (75x75, 100x100 mm) schermen, tot 32", met een maximum gewicht van 8 kg per scherm monteren.

Door uw schermen aan een dubbele monitor arm boven het bureau te monteren, kunt u uw schermhoogte, -positie en -kijkhoek aanpassen voor een ergonomische werkomgeving. De draaibare armen bieden maximale kijkflexibiliteit, zodat u comfortabel kunt werken.

U kunt uw configuratie eenvoudig aanpassen door uw schermen op de ideale hoogte in te stellen. Verschuif het scherm gewoon langs de 42,4 cm lange stang. U kunt uw scherm perfect uitlijnen met behulp van de microverstelfunctie.

Verleng de dubbele scharnierende armen tot 46,8 cm zodat u uw schermen in de ideale positie kunt zetten. Kantel uw schermen +90°/-40° en draai deze +90°/-90° voor de ideale kijkhoek. Roteer uw schermen voor staand of liggend formaat.

Leg uw kabels netjes aan, zodat ze georganiseerd en onzichtbaar zijn, met de kabelmanagement goten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van codes
- Zet beeldschermen uit elkaar of plaats ze met de achterkant naar elkaar toe voor werkstations met meerdere gebruikers
- Ideaal voor zorginstellingen, commerciële en andere drukke omgevingen

## Eigenschappen

- **32" ROBUUSTE MONITOR STAND:** VESA 75x75/100x100mm compatibel. Deze multi-monitor bureausteun ondersteunt 2 grote schermen tot 32" (8kg per scherm) en heeft een horizontale scharnier- en hoogteverstelling.
- **GROOT BEWEGINGSBEREIK:** ergonomische monitorstandaard biedt +90°/-40° kantelen, +/-90° draaien, 360° roteren en verstelbare hoogte langs de 42,4 cm verticale arm. De armen kunnen draaien voor rug-aan-rug opstelling van de monitors.
- **STABIEL & ANTISLIP:** Aluminium vrijstaande monitorsteun met u-vormige basis (300 mm x 520 mm) voor maximale stabiliteit en flexibele plaatsing. Rubberen antislippads voorkomen krassen op het bureauoppervlak.
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Dubbele monitorstandaard met handig schuif-en-klik-ontwerp maakt het monteren van de monitorarmen & VESA-adapters eenvoudig, wat de installatietijd verkort. Schermen kunnen uitgelijnd worden dankzij de microhoogte-instelling.
- **VERSTELBARE SET-UP:** Dubbele monitorstandaard met kabelbeheerclips langs de zilveren armen & verticale arm om kabels te ordenen voor een opgeruimde werkruimte. Inclusief gereedschap voor het instellen van de scharnierspanning.

---

### Hardware

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Garantiebeleid               | 5 Years     |
| Kabelbeheer                  | Ja          |
| Scharnierend                 | Ja          |
| Aantal ondersteunde schermen | 2           |
| Stand                        | Horizontaal |

|                           |                                      |                             |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                           | Montage-opties                       | Bureaustandaard             |
|                           | VESA<br>gatenpatroon(/-patron<br>en) | 75x75 mm<br><br>100x100 mm  |
| <hr/>                     |                                      |                             |
| Prestaties                |                                      |                             |
|                           | Draagvermogen                        | 17.6 lb [8 kg]              |
|                           | Maximale<br>schermgrootte            | 32"                         |
|                           | Hoogte verstelling                   | Ja                          |
|                           | Maximale<br>armverlenging            | 16.6 in [422 mm]            |
|                           | Kantelen                             | +90° / -40°                 |
|                           | Pannen                               | +90° / - 90°                |
|                           | Schermmrotatie                       | +180° / -180°               |
| <hr/>                     |                                      |                             |
| Fysieke<br>eigenschappen  |                                      |                             |
|                           | Kleur                                | Zwart & Zilver              |
|                           | Type behuizing                       | Aluminum, Steel and Plastic |
|                           | Lengte product                       | 33.9 in [86.0 cm]           |
|                           | Breedte product                      | 11.4 in [29.0 cm]           |
|                           | Hoogte product                       | 23.2 in [59.0 cm]           |
|                           | Gewicht product                      | 9.9 lb [4.5 kg]             |
| <hr/>                     |                                      |                             |
| Verpakkingsinfor<br>matie |                                      |                             |
|                           | Verpakkingsaantal                    | 1                           |
|                           | Lengte Verpakking                    | 12.6 in [31.9 cm]           |
|                           | Package Width                        | 22.3 in [56.6 cm]           |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Package Height              | 4.3 in [10.9 cm] |
| Verzendgewicht<br>(verpakt) | 11.3 lb [5.1 kg] |

---

Wat wordt er  
meegeleverd

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Meegeleverd | 2 - draaibare armen      |
|             | 1 - stang                |
|             | 1 - basis                |
|             | 1 - horizontale schouder |
|             | 1 - kabelbeheerklem      |
|             | 2 - VESA montagemiddelen |
|             | 8 - M4 x 12 mm schroeven |
|             | 8 - M4 x 16 mm schroeven |
|             | 8 - M5 x 12 mm schroeven |
|             | 8 - M5 x 16 mm schroeven |
|             | 8 - M4 x 20 mm schroeven |
|             | 8 - M5 x 20 mm schroeven |
|             | 8 - onderlegringen       |
|             | 16 - afstandsringen      |
|             | 1 - 3 mm inbusschroef    |
|             | 1 - 4 mm inbussleutel    |
|             | 1 - 6 mm inbussleutel    |
|             | 1 - handleiding          |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.