

Supporto per doppio monitor verticale - Braccio per due display da 27" o 34" Ultrawide (10kg), Acciaio con montaggio VESA

ID prodotto: ARMDUALV



Questo supporto per due monitor, robusto ma elegante, consente di sostenere due display al di sopra della superficie della scrivania o del piano di lavoro per risparmiare spazio e aumentare la produttività. Grazie alla sua struttura in acciaio ad alta resistenza, il supporto sorregge in tutta sicurezza due monitor impilati verticalmente, ciascuno con dimensioni fino a 27".

Il supporto per due monitor sorregge due display disposti in verticale l'uno sopra l'altro. L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 700 mm.

Il supporto per due monitor migliora il comfort durante il lavoro, evita di affaticare la vista e allevia la tensione al collo, perché non occorre spostare lo sguardo da una parte all'altra quando si confrontano diversi file o si consultano materiali di riferimento sugli schermi. È la soluzione ideale per il confronto di fogli di calcolo, il web design, la scrittura di codici, la creazione e la revisione di file e altro ancora.

Il supporto regolabile per monitor può essere inclinato e orientato facilmente di +45/-45 gradi con un movimento uniforme, per ridurre il riflesso e trovare agevolmente l'angolo di visione più comodo. La possibilità di compiere una rotazione completa di 360 gradi garantisce opzioni di visualizzazione flessibili.

La staffa per due monitor in acciaio supporta monitor ciascuno con dimensione compresa tra 13" e 27" e peso fino a 10 kg. La finitura verniciata a polvere protegge la superficie dai graffi.

Questo supporto per monitor di computer consente di installare display compatibili con l'attacco VESA sopra la scrivania, impiegando il morsetto a vite o il morsetto da montaggio passacavo incluso. Per facilitare il montaggio, l'attacco VESA è dotato di tacche per la predisposizione delle viti di fissaggio. Gli appositi fermi consentono di tenere i cavi ben nascosti.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Disposizione di due display impilati in verticale, l'ideale per attività di confronto di fogli di calcolo, web design e codifica
- Produttività potenziata negli ambienti d'ufficio del settore finanziario, sanitario, aziendale e immobiliare
- Minor ingombro negli uffici o negli home office con il montaggio dei monitor in pila verticale

Caratteristiche

- Minor ingombro grazie a questo supporto che consente di montare due monitor in verticale
- Supporta due display da 13" a 27" (peso massimo per monitor: 10 kg)
- L'altezza dei monitor lungo l'asta può essere regolata fino a 700 mm
- L'angolazione dello schermo può essere facilmente regolata grazie alla possibilità di inclinazione e orientamento a +45/-45 gradi, più rotazione a 360 gradi
- Struttura in acciaio per carichi pesanti

Hard	ware
------	------

Norme di garanzia 5 Years

Montabile a parete No

Articolazione No

N. di display supportati 2

Orientamento Vertical

Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm





Spessore della superficie di montaggio

Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 88 mm

Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 88 mm

Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50

mm

Prestazioni

Capacità di carico 22.0 lb [10 kg]

Dimensioni minime

display

13"

Dimensioni massime

del display

27"

Fits UltraWide Displays Sì

Inclinazione + 45° / - 45°

Orientamento/rotazion

е

+45°/-45°

Rotazione del display 360°

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 4.7 in [12.0 cm]

Larghezza prodotto 4.6 in [11.6 cm]

Altezza prodotto 35.4 in [90.0 cm]

Peso prodotto 7.5 lb [3.4 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.6 in [16.7 cm]

Package Width 17.2 in [43.6 cm]

Package Height 4.8 in [12.3 cm]



Peso spedizione
(confezione)

8.3 lb [3.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

- 1 asta inferiore
- 1 asta superiore
- 1 Morsetto per scrivania
- 1 collare passacavo
- 2 attacchi per monitor VESA
- 1 connettore per aste
- 2 morsetti per la gestione dei cavi
- 1 cap
- 5 piedini in gomma
- 1 Piastra per anello di tenuta
- 1 chiave a brugola da 3 mm
- 1 chiave a brugola da 5 mm
- 1 chiave a brugola da 6 mm
- 8 Viti M4x12 mm
- 8 viti M5x12 mm
- 8 Guarnizioni
- 1 Manuale di istruzioni

^{*} L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.