

Dual monitorarm - standaard - verticaal

Productcode: ARMDUALV



Met deze stevige en slanke dubbele monitorarm kunt u twee schermen boven uw bureau of tafel monteren, om ruimte vrij te maken en uw productiviteit te verhogen. Met zijn sterke stalen constructie houdt deze dubbele monitor arm twee beeldschermen, elk tot 27 inch, veilig verticaal boven elkaar vast.

De verticale dubbele monitor beugel houdt twee schermen, boven elkaar, in een verticale positie. De hoogte van de schermen kan worden ingesteld langs de 700 mm lange stang.

Met deze dual monitorarm kunt u comfortabeler werken, nek- en oogbelasting verminderen zonder van links naar rechts te moeten kijken bij het vergelijken van bestanden of het doorlezen van referentiemateriaal op uw schermen. De standaard is ideaal voor het vergelijken van spreadsheets, webdesign, codering, maken en bekijken van bestanden en nog veel meer.

De verstelbare schermstandaard kan soepel en probleemloos $+45^{\circ}/-45^{\circ}$ worden gekanteld en $+45^{\circ}/-45^{\circ}$ worden gedraaid, waardoor schitteringen op het scherm gemakkelijk kunnen worden verminderd en de ideale kijkhoek kan worden ingesteld. Deze standaard kan ook 360° worden gerooteerd voor een flexibel kijkhoek.

De stalen dubbele monitor arm ondersteunt schermen van elk 13" tot 27", en tot een gewicht van 10 kg per scherm. Het oppervlak heeft een poedercoating om krassen te helpen voorkomen.

Met de dual monitor arm kunt u uw met VESA-montage compatibele scherm eenvoudig boven uw bureau hangen, met behulp van de meegeleverde C-klem of doorvoergatbevestiging. Om de montage te vereenvoudigen, heeft de VESA-arm inkepingen waarmee u de montageschroeven vooraf kunt instellen. En de kabelklemmen houden uw kabels netjes uit het zicht.

De ARMDUALV wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Stapel twee schermen verticaal, ideaal voor het vergelijken van documenten, webdesign of codering
- Verhoog uw productiviteit op kantoor in bedrijven, zorg- en financiële instellingen en makelaarskantoren.
- Maak ruimte vrij in uw bedrijf of thuishkantoor door schermen verticaal boven elkaar te plaatsen

Eigenschappen

- Bespaar ruimte door twee beeldschermen verticaal te bevestigen, met deze dubbele monitor arm
- Ondersteunt twee schermen 13" tot 27" (max. gewicht per scherm: 10 kg)
- De hoogte van de schermen kan worden ingesteld langs de 70 cm lange stang
- Pas uw schermhoek eenvoudig aan met +45°/-45° kantelen en +45°/-45° draaien, plus 360° rotatie
- Hoogwaardige staalconstructie

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Aantal ondersteunde schermen	2
Stand	Verticaal
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm
	Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 88 mm
	Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Prestaties

Draagvermogen	22.1 lb [10 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	27in
Fits UltraWide Displays	Ja
Kantelen	+ 45° / - 45°
Zwenken / draaien	+45° / -45°
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
Breedte product	4.6 in [11.6 cm]
Hoogte product	35.4 in [90.0 cm]
Gewicht product	7.5 lb [3.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	17.2 in [43.8 cm]
Package Width	6.5 in [16.4 cm]
Package Height	4.8 in [12.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.4 lb [4.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	onderste stang
-------------	----------------



bovenste stang

Bureauklem

doorvoetgatkraag

VESA monitor bevestiging

stangverbinding

kabelbeheerklemmen

dop

Anti-slip pads

doorvoergat plaat

3 mm inbusschroef

5 mm inbussleutel

6 mm inbussleutel

M4x12 mm schroeven

M5x12 mm schroeven

onderleggingen

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

