

Braccio per doppio monitor - Supporto a parete per 2 display 24" (5Kg) VESA ergonomico e articolato - Traversa regolabile sincronizzata - Supporto per doppio schermo inclinabile, girevole e rotante

ID prodotto: ARMDUALWALL



Questa staffa per due monitor con montaggio a parete consente di liberare spazio e creare una soluzione multi-monitor dall'aspetto professionale. Muovendosi insieme, i due monitor restano sempre allineati. Basta estendere la staffa per disporli nella posizione ideale o ripiegarli vicino alla parete quando non vengono utilizzati. È inoltre possibile inclinare, ruotare e orientare gli schermi per ottenere un angolo di visione ottimale.

Il montaggio a parete consente di installare con facilità due monitor in un ambiente aziendale, commerciale o di ufficio, ad esempio in una struttura sanitaria o finanziaria. Entrambi i monitor vengono montati su un'unica staffa in modo che da poterli muovere in perfetta sincronia, rimanendo sempre allineati.

Tramite la staffa è possibile estendere i monitor fino a 585 mm dalla parete regolandone la posizione per una visione più comoda. La staffa può essere inoltre ripiegata per collocare i monitor ad appena 165 mm dalla parete quando non vengono utilizzati, conferendo ad essi un aspetto professionale a bassa sporgenza.

È possibile cambiare la posizione e l'angolazione degli schermi per ottenere l'angolo di visione ideale. I monitor possono essere ruotati fino a 180° e orientati fino a 360° per consentirne una visione in orizzontale o verticale. Anche l'inclinazione è regolabile da -15° a +15° per ridurre il riflesso e garantire una visione più confortevole.

Realizzata in acciaio, la staffa sostiene in sicurezza due monitor con un peso di 5 kg ciascuno e consente l'installazione stabile di monitor fino a 24".

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio a parete di due monitor per un minore ingombro negli ambienti d'ufficio come quelli del settore sanitario o finanziario
- Realizzazione di una workstation con due monitor per una postazione di lavoro in piedi
- Estensione dei monitor dalla parete per condividerne lo schermo con i clienti
- Montaggio a parete di monitor touchscreen per agevolarne l'utilizzo da parte di clienti e visitatori

Caratteristiche

- SUPPORTO A PARETE PER DUE MONITOR DA 24": il supporto a parete con attacco VESA 75x75/100x100 mm sostiene 2 display fino a 24"; (5 kg per schermo) con articolazione orizzontale sincronizzata e design a barra trasversale
- DESIGN A BARRA TRASVERSALE: è possibile fissare due monitor lungo la barra trasversale orizzontale da 64 cm; 3 giunti articolati lungo la staffa; basso profilo; possibilità di estendere la staffa fino a 585mm e di ripiegarla fino a 165mm dalla parete
- AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: supporto ergonomico per 2 monitor con una sola staffa: inclinazione di +/-15°, rotazione laterale di +/-15° e rotazione verticale/orizzontale di 360° allineamento dei monitor e micro-regolazione dell'altezza
- SPAZIO DI LAVORO ORGANIZZATO: questo supporto a parete per due monitor consente di risparmiare spazio sulla scrivania o sul piano di lavoro; le clip di gestione dei cavi lungo la barra trasversale aiutano a tenere in ordine i cavi
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: questa staffa per due monitor con montaggio a parete è dotata di supporto StarTech.com di 5 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Articolazione	Sì
N. di display supportati	2
Orientamento	Horizontal

Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico 11.0 lb [5 kg]
Dimensioni minime display 15"
Dimensioni massime del display 24"
Massima estensione del braccio 23.0 in [585 mm]
Inclinazione + 15° / - 15°
Orientamento/rotazion e 180
Rotazione del display 360°

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto 26.8 in [68.0 cm]
Larghezza prodotto 3.0 in [7.5 cm]
Altezza prodotto 7.6 in [19.3 cm]
Peso prodotto 7.1 lb [3.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1
Lunghezza Confezione 7.5 in [19.1 cm]
Larghezza del Pacco 28.4 in [72.2 cm]
Altezza del Pacco 5.0 in [12.6 cm]
Peso spedizione (confezione) 9.1 lb [4.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

- 1 - Piastra di fissaggio a parete
- 1 - staffe di montaggio
- 1 - attacchi per monitor VESA
- 1 - traversa
- 1 - cappuccio per barra trasversale
- 1 - Viti M4x12 mm
- 1 - Viti M4x30 mm
- 1 - Distanziatori
- 2 - Chiave a brugola
- 2 - morsetti per la gestione dei cavi
- 2 - fermo per staffa di montaggio
- 2 - fermo per piastra a parete
- 2 - viti M8x16 mm
- 3 - rondelle per staffa di montaggio
- 3 - cappucci per staffa di montaggio
- 4 - dispositivo per la regolazione del livello
- 4 - Viti M8x60 mm
- 4 - Tasselli per calcestruzzo
- 8 - Rondelle
- 8 - coperchi di plastica
- 8 - fermo per barra trasversale
- 1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla

garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

