

Dual Monitor Arm - Ergonomische Scharnierende VESA Muurbeugel voor 2x 24" Flatscreens - Verstelbare Crossbar - Kantelen/Zwenken/Roteren - Muursteun voor 2 schermen

Productcode: ARMDUALWALL



Deze dual-monitor muurbeugel maakt ruimte vrij en zorgt voor een professionele look van de schermconfiguratie. De beide schermen bewegen samen en blijven zo uitgelijnd. Open de arm om uw schermen in de ideale stand te zetten, of sluit hem dicht tegen de wand als de schermen niet worden gebruikt. U kunt uw schermen ook kantelen, draaien en roteren voor de optimale kijkstand.

Met de dual-monitor muurbeugel kunt u eenvoudig twee schermen installeren in een zakelijke, commerciële of kantooromgeving zoals een zorginstelling of financieel centrum. Beide schermen worden aan één arm bevestigd, zodat ze in perfecte harmonie bewegen, en dus altijd op elkaar zijn uitgelijnd.

De montagearm kan worden geopend tot een afstand van 58,5 cm tot de wand, zodat u uw schermen in een comfortabele kijkstand kunt zetten. En als u de arm sluit, kunt u uw schermen op een afstand tot 16,5 cm van de wand plaatsen, als u deze niet gebruikt, voor een professionele, compacte look.

Verander de positie en hoek van uw schermen voor een optimale kijkstand. U kunt uw schermen 180° draaien en tot 360° roteren voor liggend of staand formaat. Ook kunt u uw schermen -15° tot +15° kantelen om schitteringen op het scherm te verminderen en een comfortabele kijkhoek in te stellen.

De dual-monitor muurbeugel is gemaakt van staal en ondersteunt twee schermen, met een maximaal gewicht van 5 kg per scherm. De muurbeugel is stabiel voor schermen tot 24 inch.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer twee schermen aan de wand om ruimte in kantoren te besparen zoals zorg- en financiële instellingen
- Creëer een dual-monitor werkstation met een sta-bureau
- Beweeg uw schermen van de wand af om uw scherm met klanten te delen
- Monteer uw touchscreens aan de wand voor eenvoudig gebruik door klanten en bezoekers

Eigenschappen

- **24" DUAL MONITOR MUURBEUGEL:** VESA 75x75/100x100mm compatibele multi-monitor wandsteun voor 2x 24" schermen (5kg per scherm) met gesynchroniseerde horizontale scharnierbeweging en dwarsstang
- **DWARSSTANG ONTWERP:** Bevestig twee monitoren langs de 64 cm dwarsstang; 3 scharniergewrichten per arm; low profile; arm kan tot 58,5 cm van de wand worden uitgeklaapt en tot 16,5 cm worden ingeklapt
- **BREED BEWEGINGSBEREIK:** Ergonomisch ophangstelsel voor 2 schermen met individuele beugel; +/-15° kantelen, +/-15° zwenken & 360° roteren (staand/liggend); Uitlijnen schermen met microhoogteverstelling
- **GEORGANISEERDE WERKPLEK:** Met deze dual monitor muurbeugel kunnen gebruikers ruimte besparen op een balie of bureau; Met klemmen langs de dwarsstang kunnen kabels netjes worden weggewerkt
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Deze dual monitor wandbeugel heeft 5 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2
Stand	Horizontaal

Montage-opties Wandmonteerbaar

VESA
gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	11.0 lb [5 kg]
Minimale schermgrootte	15"
Maximale schermgrootte	24"
Maximale armverlenging	23.0 in [585 mm]
Kantelen	+ 15° / - 15°
Zwenken / draaien	180
Schermmotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Lengte product	26.8 in [68.0 cm]
Breedte product	3.0 in [7.5 cm]
Hoogte product	7.6 in [19.3 cm]
Gewicht product	7.1 lb [3.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.5 in [19.1 cm]
Package Width	28.4 in [72.2 cm]
Package Height	5.0 in [12.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.1 lb [4.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - wandplaat
- 1 - montage armen
- 1 - VESA monitor bevestiging
- 1 - dwarsbalk
- 1 - dwarsbalkdop
- 1 - M4x12 mm schroeven
- 1 - M4x30 mm schroeven
- 1 - afstandsringen
- 2 - Inbussleutel
- 2 - kabelbeheerklemmen
- 2 - montage arm houder
- 2 - muurplaat houder
- 2 - M8x16 mm schroeven
- 3 - onderlegringen montagearm
- 3 - doppen montagearm
- 4 - waterpas
- 4 - M8x60 mm schroeven
- 4 - Betonvijzen
- 8 - onderlegringen
- 8 - kunststofdoppen
- 8 - dwarsbalk houder
- 1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.