

Bras pour écran PC double affichage à fixation horizontale - Aluminium

N° de produit: ARMDUOSS



Augmentez votre productivité et libérez de l'espace sur votre bureau grâce à ce support pour deux écrans. Le support autoportant vous permet d'installer deux écrans d'une taille maximale de 24 pouces, côte à côte, sur une seule base que vous pouvez placer dans pratiquement n'importe quel espace de travail. La finition argentée ajoute une touche design à votre décoration de bureau.

Créez un poste de travail à deux écrans avec ce support d'écran VESA (75x75, 100x100 mm) et augmentez votre productivité. Comparez et modifiez des fichiers sur deux écrans en toute simplicité. Faites pivoter vos écrans sur 360 degrés pour profiter d'un affichage en orientation portrait ou paysage.

Optimisez la surface de votre bureau avec le support pour deux écrans. Sa conception à barre transversale facilite le montage de deux écrans plats. Le support d'écran est doté d'un dos plat à faible encombrement, vous permettant de placer vos écrans contre un mur de bureau ou une cloison de box pour libérer de l'espace.

La conception à barre transversale du support pour deux écrans vous permet d'aligner parfaitement vos écrans pour profiter d'une visualisation confortable. Vous pouvez personnaliser le positionnement de vos écrans avec une inclinaison de +/- 15 degrés. Vous pouvez également régler la hauteur des écrans le long du poteau, jusqu'à 40,5 cm.

Ce support d'écran solide en acier et en aluminium offre une installation stable pour votre poste de travail. La plate-forme robuste peut également être utilisée pour une installation temporaire, par exemple pour réaliser des présentations en salle de conférence.

Le modèle ARMDUOSS bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Ajoutez deux écrans à votre poste de travail pour effectuer vos tâches plus rapidement
- Optimisez votre espace de travail en installant vos deux écrans sur une même base
- Base à faible encombrement avec finition argentée élégante, idéale pour une utilisation dans un bureau ou sur la cloison d'un box

Spécifications techniques

- Augmentez votre productivité et libérez de la place en installant deux écrans d'une taille maximale de 24 pouces
- Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 66,8 cm)
- Support d'écran autoportant avec barre transversale pour maintenir le bon alignement des écrans
- Réglage facile de la hauteur le long du poteau et inclinaison de +/- 15 degrés pour un affichage personnalisé
- Le support en acier et en aluminium est compatible avec les supports VESA 75x75/100x100 et peut supporter un poids de 8 kg par écran

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Bras articulé	Non
Nombre d'écrans pris en charge	2
Options de fixation	Support de bureau
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm

Performance

Capacité de poids	17.7 lb [8 kg]
-------------------	----------------

Taille maximale de l'écran	24in
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	15.9 in [40.5 cm]
Inclinaison	+/-15
Rotatif/pivotant	360° sur chaque écran

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Steel, Aluminum and Plastic
Longueur du produit	7.1 in [18.0 cm]
Largeur du produit	37.4 in [95.0 cm]
Hauteur du produit	16.1 in [41.0 cm]
Poids du produit	16.1 lb [7.3 kg]

Informations d'emballage

Package Length	1.2 in [30.5 mm]
Package Width	2.8 in [72.0 mm]
Package Height	0.5 in [13.0 mm]
Poids brut	16.3 lb [7.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Barre
	Plaquette de base
	Vis M6 x 15 mm
	Clip de gestion de câbles (barre)
	Capuchon pour barre



Anneau de réglage de la hauteur

Traverse

Supports VESA

Vis M4 x 12 mm

Vis M4 x 30 mm

Entretoises en plastique

Clé hexagonale M3

Clé hexagonale M4

Clé hexagonale M5

Clips de gestion de câbles (traverse)

Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

