

Support Double Écran - Support de Bureau Ergonomique pour Deux Écrans 24"(8kg)
VESA - Réglable en Hauteur de Façon Synchronisée - Support Double Écran - Argent

N° de produit: ARMDUOSS



Augmentez votre productivité et libérez de l'espace sur votre bureau grâce à ce support pour deux écrans. Le support autoportant vous permet d'installer deux écrans d'une taille maximale de 24 pouces, côte à côte, sur une seule base que vous pouvez placer dans pratiquement n'importe quel espace de travail. La finition argentée ajoute une touche design à votre décoration de bureau.

Créez un poste de travail à deux écrans avec ce support d'écran VESA (75x75, 100x100 mm) et augmentez votre productivité. Comparez et modifiez des fichiers sur deux écrans en toute simplicité. Faites pivoter vos écrans sur 360 degrés pour profiter d'un affichage en orientation portrait ou paysage.

Optimisez la surface de votre bureau avec le support pour deux écrans. Sa conception à barre transversale facilite le montage de deux écrans plats. Le support d'écran est doté d'un dos plat à faible encombrement, vous permettant de placer vos écrans contre un mur de bureau ou une cloison de box pour libérer de l'espace.

La conception à barre transversale du support pour deux écrans vous permet d'aligner parfaitement vos écrans pour profiter d'une visualisation confortable. Vous pouvez personnaliser le positionnement de vos écrans avec une inclinaison de +/- 15 degrés. Vous pouvez également régler la hauteur des écrans le long du poteau, jusqu'à 40,5 cm.

Ce support d'écran solide en acier et en aluminium offre une installation stable pour votre poste de travail. La plate-forme robuste peut également être utilisée pour une installation temporaire, par exemple pour réaliser des présentations en salle de conférence.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez deux écrans à votre poste de travail pour effectuer vos tâches plus rapidement
- Optimisez votre espace de travail en installant vos deux écrans sur une même base
- Base à faible encombrement avec finition argentée élégante, idéale pour une utilisation dans un bureau ou sur la cloison d'un box

Spécifications techniques

- **SUPPORT POUR DOUBLE ÉCRAN DE 24 POUCES** : Support de bureau autoportant pour deux écrans, compatible avec la norme VESA 75x75/100x100mm, permettant de supporter deux écrans jusqu'à 24 pouces (8kg) par écran ; finition argentée élégante
- **CONCEPTION DE LA CROSSBAR RÉGLABLE EN HAUTEUR** : Fixez 2 moniteurs le long de la barre transversale horizontale de 64cm avec pivotement et réglage en hauteur (à la main avec le levier) le long du poteau de 404 mm
- **LARGE GAMME DE MOUVEMENTS** : Positionnement ergonomique de l'écran avec articulation à rotule pour des angles de vue idéaux; Inclinaison de +/-15° et rotation de 360° (portrait/paysage); Alignement des écrans avec micro réglage de la hauteur
- **STABLE ET ANTIDÉRAPANT** : support d'écran autoportant en aluminium avec base à profil bas (278 mm x 450 mm) pour une stabilité maximale et un placement flexible ; les patins en caoutchouc antidérapants évitent les rayures sur les surfaces
- **ESPACE DE TRAVAIL ORGANISÉ** : Support universel VESA pour ordinateur/PC avec des clips de gestion des câbles le long des bras argentés et du pôle central pour organiser les câbles et obtenir une installation bien rangée

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Bras articulé	Non
Nombre d'écrans pris en charge	2
Options de fixation	Support de bureau

Trous de fixation VESA	75x75 mm
	100x100 mm

Performance

Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
Taille maximale de l'écran	24"
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	15.9 in [405 mm]
Inclinaison	+/-15
Rotation de l'écran	360°

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Steel, Aluminum and Plastic
Longueur du produit	7.1 in [18.0 cm]
Largeur du produit	37.4 in [95.0 cm]
Hauteur du produit	16.1 in [41.0 cm]
Poids du produit	257.0 oz [7280.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	28.6 in [72.6 cm]
Package Width	12.0 in [30.5 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Poids brut	16.4 lb [7.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Barre
-----------------------	-----------

- 1 - Plaque de base
- 3 - Vis M6 x 15 mm
- 1 - Clip de gestion de câbles (barre)
- 1 - Capuchon pour barre
- 1 - Anneau de réglage de la hauteur
- 1 - Traverse
- 2 - Supports VESA
- 8 - Vis M4 x 12 mm
- 8 - Vis M4 x 30 mm
- 8 - Entretoises en plastique
- 1 - Clé hexagonale M3
- 1 - Clé hexagonale M4
- 1 - Clé hexagonale M5
- 2 - Clips de gestion de câbles (traverse)
- 1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis