

Supporto per due monitor a 24" (8Kg) - Orizzontale - Argento

ID prodotto: ARMDUOSS



Maggiore produttività e più spazio sulla scrivania grazie a questo supporto per due monitor, che consente di installare due display fino a 24" fianco a fianco su una singola base posizionabile praticamente in qualsiasi ambiente di lavoro. La finitura di colore argento aggiunge un tocco di stile all'arredo dell'ufficio.

Questo supporto per monitor con attacco VESA (75x75, 100x100 mm) permette di configurare una workstation con due monitor e aumentare di conseguenza la produttività. Con due schermi è possibile confrontare e modificare i file con maggiore facilità e i monitor possono essere ruotati di 360 gradi per una visione con orientamento orizzontale o verticale.

Il supporto per due monitor consente di sfruttare al massimo la superficie della scrivania. Il design a barre trasversali semplifica il montaggio dei due display a schermo piatto, mentre la parte posteriore piatta a basso profilo consente di posizionare i display contro la parete dell'ufficio o del cubicolo per liberare spazio.

Il design a barre trasversali del supporto assicura il perfetto allineamento dei due monitor per una visione confortevole. È possibile personalizzare il posizionamento dei display con un'inclinazione di +/-15 gradi. L'altezza dei monitor lungo l'asta può inoltre essere regolata fino a 40,5 cm.

Il robusto supporto in acciaio e alluminio offre uno stabile sostegno alla workstation. La robusta piattaforma consente inoltre un uso flessibile, ad esempio come postazione temporanea per la conduzione di presentazioni in sala riunioni.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Aggiunta di due monitor alla workstation per operare con maggiore velocità
- Ottimizzazione dello spazio della scrivania con il montaggio di due monitor su una singola base
- Base a basso profilo con elegante finitura di colore argento che ben si adatta agli ambienti di uffici o cubicoli

Caratteristiche

- **SUPPORTO PER DOPPIO MONITOR DA 24 POLLICI:** Il supporto da scrivania per due monitor, compatibile con VESA 75x75/100x100 mm, supporta due schermi fino a 24" (8 kg) per schermo
- **DESIGN DELLA BARRA TRASVERSALE REGOLABILE IN ALTEZZA:** Fissa 2 monitor lungo la barra orizzontale da 64cm con rotazione e regolazione dell'altezza (a mano con la leva) lungo l'asta da 404 mm
- **AMPIA GAMMA DI MOVIMENTO:** posizionamento ergonomico del monitor con design a snodo sferico per angoli di visione ideali; inclinazione di +/-15° e rotazione di 360° (ritratto/paesaggio); allineamento dei monitor con microregolazione dell'altezza
- **STABILE E ANTISCIVOLO:** supporto in alluminio per monitor free standing con base a basso profilo da 278 mm x 450 mm per la massima stabilità e flessibilità di posizionamento; i gommini antiscivolo prevengono i graffi sulle superfici
- **SPAZIO DI LAVORO ORGANIZZATO:** supporto universale VESA per computer/PC a doppio monitor con clip di gestione dei cavi lungo i bracci argentati e l'asta centrale per organizzare i cavi per una configurazione ordinata

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Articolazione	No
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Supporto per scrivania

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni massime del display	24"
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza massima	15.9 in [405 mm]
Inclinazione	+/-15
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Steel, Aluminum and Plastic
Lunghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
Larghezza prodotto	37.4 in [95.0 cm]
Altezza prodotto	16.1 in [41.0 cm]
Peso prodotto	257.0 oz [7280.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	28.6 in [72.6 cm]
Larghezza del Pacco	12.0 in [30.5 cm]
Altezza del Pacco	4.7 in [12.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	16.4 lb [7.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella
confezione

- 1 - palo
- 1 - piastra di base
- 3 - Viti M6x15 mm
- 1 - morsetto per cavi (palo)
- 1 - cappuccio per palo
- 1 - anello di regolazione altezza
- 1 - traversa
- 2 - Supporti VESA
- 8 - Viti M4x12 mm
- 8 - Viti M4x30 mm
- 8 - distanziatori in plastica
- 1 - Chiave a brugola M3
- 1 - chiave a brugola M4
- 1 - chiave a brugola M5
- 2 - morsetti per cavi (traversa)
- 1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.