

Dual Monitor Stand, Ergonomische Monitorstandaard voor twee VESA Schermen tot 24" (8kg), Gesynchroniseerde Verstelbare Hoogte, Monitorsteun/Bureaustandaard voor Dubbel Scherm, Zilver

Productcode: ARMDUOSS



Verhoog uw productiviteit en maak bureauruimte vrij met deze dubbele monitor arm. Met de vrijstaande arm kunt u twee schermen tot 24", naast elkaar, installeren, op één basis die u in bijna elke werkomgeving kunt plaatsen. De zilveren afwerking voegt een designer-touch aan uw kantoordecor toe.

Installeer een dual-monitor werkstation met deze VESA monitor arm (75x75, 100x100 mm) om uw productiviteit te vergroten. Vergelijk en bewerk bestanden eenvoudig op twee schermen. Draai uw schermen 360° voor staand of liggend formaat.

Maximaliseer uw bureauoppervlak met een dubbele monitor arm. Door het dwarsbalkontwerp kunt u gemakkelijk twee platte schermen monteren. De monitor arm heeft een low-profile, platte achterkant waardoor u uw schermen tegen een kantoorwand of cubicle kunt plaatsen om ruimte vrij te maken.

Het dwarsbalkontwerp van de dubbele monitor arm zorgt ervoor dat uw schermen perfect zijn uitgelijnd voor optimaal kijken. U kunt uw schermen +/-15° kantelen. U kunt ook de hoogte van de schermen langs de stang aanpassen, tot 40,5 cm.

De robuuste stalen en aluminium monitor arm biedt een stabiele configuratie voor uw werkstation. Het stevige platform kan ook flexibel worden gebruikt als een tijdelijke configuratie, bijvoorbeeld voor presentaties in de vergaderruimte.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg twee schermen toe aan uw werkstation om uw werk sneller te voltooien
- Maximaliseer uw bureauruimte door beide schermen op één basis te monteren
- Low-profile basis met aantrekkelijke zilveren afwerking past goed in kantoren of cubicles

Eigenschappen

- **DUAL 24" MONITORSTEUN:** VESA 75x75/100x100mm compatibel. De heavy duty vrijstaande bureaustandaard ondersteunt twee schermen tot 24" (8kg per scherm). Met een stijlvolle zilveren afwerking
- **IN HOOGTE VERSTELBAAR DESIGN:** Bevestig 2 monitors aan de 64cm horizontale dwarsbalk met draaibare en hoogteverstelling (handmatig via de hendel) aan de 404mm verticale arm.
- **BREED BEWEGINGSBEREIK:** Ergonomische monitorpositionering met kogelgewrichtontwerp voor ideale kijkhoeken; +/-15° kantelen en 360° draaien (portret/landschap); Monitors uitlijnen met microhoogteverstelling
- **STABIEL & ANTISLIP:** Aluminium monitorsteun met laag profiel (278 mm x 450 mm) voor maximale stabiliteit en flexibele plaatsing. Rubberen antislippads voorkomen krassen op het bureauoppervlak.
- **GEORGANISEERDE WERKPLEK:** Universele dubbel monitor VESA-montage voor computer/PC met kabelbeheerclips langs de zilveren armen en verticale arm om kabels te organiseren voor een nette werkplaats.

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Bureaustandaard
VESA gatenpatroon(/-patron	75x75 mm

en)

100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Maximale schermgrootte	24"
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	15.9 in [405 mm]
Kantelen	+/-15
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Staal, Aluminium en Kunststof
Lengte product	7.1 in [18.0 cm]
Breedte product	37.4 in [95.0 cm]
Hoogte product	16.1 in [41.0 cm]
Gewicht product	257.0 oz [7280.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	28.6 in [72.6 cm]
Package Width	12.0 in [30.5 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	16.4 lb [7.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - stang
	1 - grondplaat
	3 - M6x15 mm schroeven
	1 - kabelmanagement klem (stang)
	1 - dop voor stang
	1 - ring voor hoogteverstelling
	1 - dwarsbalk
	2 - VESA montagemiddelen
	8 - M4x12 mm schroeven
	8 - M4x30 mm schroeven
	8 - kunststof afstandsringen
	1 - M3 inbussleutel
	1 - M4 inbussleutel
	1 - M5 inbussleutel
	2 - kabelmanagement klemmen (dwarsbalk)
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.