

Stativ fr tv skrmr - Horisontell - Silver

Product ID: ARMDUOSS



ka din produktivitet och frigra skrivbordsyta med detta stativ fr dubbla skrmr. Med den fristende monteringen kan du anvnda tv skrmr upp till 24 tum bredvid varandrap en enda bassom du kan placera p praktiskt taget vilkenarbetsyta som helst. Silverfrgen ger din kontorsinredning en designtouch.

Installera en arbetsstation med dubbla bildskrmr med detta VESA-monitorstativ (75x75, 100x100 mm) fr att ka produktiviteten. Jmfr och redigera filer enkelt p tv skrmr. Roter dina bildskrmr 360 grader fr stende eller liggande vy.

Maximera skrivbordsyta med detta stativ fr dubbla skrmr Dess tvrslsdesign gr det enkelt att montera tv platta bildskrmr. Skrmstillet har en lgprofilsplatt bakstycke s att du kan placera dina skrmarmot en vgg fr att frigra utrymme.

Tvrslsdesignen p detta stativ fr dubbla skrmr hller dina bildskrmr perfekt anpassade fr bekv m anvndning. Du kan anpassa positionen p dina skrmr med +/- 15 graders lutning. Du kan ven justera hjden p skrmarna lngs med stolpen upp till 40,5 cm.

Det robusta skrmstativet i stl och aluminium ger din arbetsstation stabilitet. Den robusta plattformen medger ven flexibel anvndning som en tillfllig arbetsplats, till exempel fr att gra presentationer i styrelserummet.

ARMDUOSS tcks av StarTech.coms 5-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anvnd tv skrmr p din arbetsstation fr att bli klar med dina uppgifter snabbare

- Maximera din skrivbordsyta genom att montera båda dina skärmar på en enda bas.
- Ljuprofilbas med attraktiv silverfärg fungerar bra i kontor ellerppet landskap

Features

- Förbättra produktiviteten och frigör utrymme genom att montera två skärmar på upp till 24 tum
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stöder först ultrabreda skärmar med maximal bredd på 26,3 tum/66,8 cm)
- Fristående skärmstativ med tvärsidesdesign håller skärmarna på plats
- Enkel höjjustering längs stangen och +/- 15 graders lutning för anpassad visning
- Stativet i stål och aluminium stöder VESA 75x75, 100x100 och klarar bildskärmar på 8 kg vardera

Hrdvara	Warranty	5 Years
	Vggmonterbar	No
	Ledad	No
	# skärmar som stöds	2
	Monteringsalternativ	Desktop Stand
	VESA-hållmönster	75x75 mm
	VESA-hållmönster	100x100 mm
Prestanda	Viktkapacitet	17.7 lb [8 kg]
	Maximal skärmstorlek	24in
	Höjjustering	Yes
	Maximal höjd	15.9 in [4.0 cm]
	Lutning	+/-15
	Vridning/pivoting	360 för varje skärm
Utseende	Färg	Silver
	Kabinetttyp	Steel, Aluminum and Plastic
	Produktlängd	7.1 in [1.8 cm]
	Produktbredd	37.4 in [9.5 cm]
	Produkt höjd	16.1 in [4.1 cm]
	Produktvikt	16.1 lb [7.3 kg]
Förpackning	Package Length	1.2 in [30.500 mm]
	Package Width	2.8 in [72.000 mm]
	Package Height	0.5 in [13.000 mm]

Fraktvikt (frpackning) 16.3 lb [7.4 kg]

Vad det r i Idan	Ingr i paketet	pelare
	Ingr i paketet	basplatta
	Ingr i paketet	M6x15mm skruvar
	Ingr i paketet	kabelhanteringsklmma (pelare)
	Ingr i paketet	pelarlock
	Ingr i paketet	hjdjusteringsring
	Ingr i paketet	tvrstng
	Ingr i paketet	VESA-fsten
	Ingr i paketet	M4x12mm skruvar
	Ingr i paketet	M4x30mm skruvar
	Ingr i paketet	plastbrickor
	Ingr i paketet	M3 insexnyckel
	Ingr i paketet	M5 insexnyckel
	Ingr i paketet	kabelhanteringsklmmor (tvrstng)
	Ingr i paketet	Instruktionsbok
	Ingr i paketet	M4 insexnyckel

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

