

Supporto per doppio monitor verticale, braccio universale per due display da 27" o 34" Ultrawide (10kg) con montaggio VESA, staffa monitor a libera installazione, regolabile in altezza

ID prodotto: ARMDUOVS



Questo supporto verticale per due monitor dall'elegante design in alluminio consente di sollevare due display sopra la superficie della scrivania o del piano di lavoro per risparmiare spazio e aumentare la produttività. Grazie alla sua struttura robusta, il supporto autoportante sorregge in tutta sicurezza due monitor con supporto VESA impilati verticalmente, ciascuno con dimensioni fino a 27".

Il supporto per due monitor sorregge due display l'uno sopra l'altro. È possibile regolare l'altezza dei monitor lungo l'asta di 710 mm in modo da lavorare in tutta comodità.

Il supporto regolabile per monitor può essere inclinato e orientato facilmente di +15/-15 con un movimento uniforme, agevolando l'individuazione dell'angolo di visione più comodo. La possibilità di compiere una rotazione completa di 360 gradi assicura la flessibilità di un orientamento orizzontale e verticale.

Il supporto sorregge saldamente i due monitor e contemporaneamente completa l'arredo dell'ufficio con il suo design in alluminio nero e argento. È in grado di sostenere due monitor, ciascuno con dimensioni fino a 27" e con un peso massimo di 8 kg.

Il supporto per monitor VESA è facile da installare ed è dotato di un sistema di attacco e rimozione rapida dei monitor. È incluso anche un sistema di gestione cavi che consente di tenere i cavi ben nascosti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Disposizione dei display impilati in verticale, l'ideale per attività di web design e codifica
- Maggiore comfort quando si lavora su due schermi
- Miglioramento della produttività negli ambienti d'ufficio

Caratteristiche

- Supporto verticale per due monitor da massimo 27" ciascuno (peso massimo 8 kg per monitor)
- L'altezza dei monitor può essere regolata lungo l'asta di 710 mm
- Regolazione semplificata dell'angolazione dello schermo con un'inclinazione di +15°/-15° e un orientamento di +15°/-15°
- Possibilità di guardare lo schermo in posizione orizzontale o verticale con una rotazione completa di 360°
- Il sistema di gestione cavi consente di tenere i cavi ben nascosti

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Articolazione	No
N. di display supportati	2
Orientamento	Vertical
Opzioni di montaggio	Supporto per scrivania
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
	100x100 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	27"
Inclinazione	+ 15° / - 15°
Orientamento/rotazione	+15°/-15°
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	20.3 in [51.5 cm]
Larghezza prodotto	11.4 in [29.0 cm]
Altezza prodotto	29.7 in [75.4 cm]
Peso prodotto	10.3 lb [4.6 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	14.3 in [36.3 cm]
Package Width	22.2 in [56.3 cm]
Package Height	6.4 in [16.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	11.5 lb [5.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	2 - Supporti VESA
--------------------------	-------------------

- 1 - asta inferiore
- 1 - asta superiore
- 1 - connettore per aste
- 1 - base
- 2 - Ganci di gestione cavi
- 2 - Viti per i ganci di gestione cavi
- 8 - Viti M4 x 14
- 8 - Viti M5 x 14
- 8 - Guarnizioni
- 8 - Viti M4 x 30
- 8 - Viti M5 x 30
- 16 - Distanziatori
- 1 - Chiave esagonale da 3 mm con punta a cacciavite
- 1 - chiave a brugola da 3 mm
- 1 - chiave a brugola da 4 mm
- 1 - guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.