

Brazo de Escritorio para Pantalla - Soporte VESA para Monitor hasta 34" (8kg) -
Soporte VESA Articulado con Movimiento Total - Hub USB 3.0 de 2 Puertos - Grommet
o Abrazadera - Resorte

ID del Producto: ARMPIVOT2USB3



Ahorre espacio con este brazo calidad premium para monitor de montaje en escritorio, que permite dejar suspendida la pantalla encima del escritorio

Utilice el soporte de brazo articulado para la instalación de un monitor con soporte VESA (75x75, 100x100) de hasta 34".

Con fabricación en aluminio, este soporte para monitor con soporte VESA constituye un soporte estable para su pantalla, con capacidad de peso de hasta 8kg. Los puertos USB 3.0 integrados ofrecen práctica conectividad para su ordenador.

El brazo se extiende 514mm, lo cual permite un amplio rango de movimientos. Mueva el brazo articulado para monitor sin esfuerzo, de lado a lado, a fin de ajustar su pantalla.

Este soporte con brazo articulado permite al monitor total movimiento, lo cual facilita encontrar el ángulo de visión adecuado. Permite giros a +90/-90 grados, hacia la izquierda o derecha, así como inclinaciones entre +90/-90 grados, hacia arriba o hacia abajo. Puede rotar la pantalla +90/-90 grados, para visualización horizontal o vertical.

Trabaje confortablemente gracias a este brazo para monitor de altura ajustable, el cual le permite elevarlo o bajarlo a lo largo del mástil, a hasta 620mm.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale su pantalla con soporte VESA a un costado de su escritorio o mesa, en entornos comerciales, industriales o de oficina
- Instale su pantalla mediante un ojal o pieza de sujeción en C, en su escritorio instalado en un cubículo, a fin de ahorrar espacio
- Cree un espacio de trabajo más ergonómico en una oficina en casa o de empresa

Características

- SOPORTE PARA MONITOR DE GRAN RESISTENCIA: Compatible con VESA 75x75/100x100 mm - admite una pantalla grande de hasta 32" (16:9) o una ultra ancha de hasta 34" (21:9) de hasta 8kg - Articulación de movimiento completo - 2 puertos USB 3.0 de paso directo
- FÁCIL INSTALACIÓN: Apriete la abrazadera en C desde la parte superior con la herramienta o el soporte de ojal para fijarlo al escritorio - Monte fácilmente la pantalla con la placa VESA desmontable - Incluye herramientas para ajustar la articulación
- AJUSTE DE UN SOLO TOQUE CON MUELLE MECÁNICO El soporte permite una altura máxima de 62cm desde el escritorio, un ajuste de altura sin herramientas de 25,4cm y una extensión hacia el exterior de hasta 46,7cm
- AMPLIO CAMPO DE MOVIMIENTO: Aumenta la comodidad y la productividad con +/-90 de inclinación, +/-90 de giro, 90 de rotación de la pantalla (horizontal/vertical) y altura ajustable sin herramientas a lo largo del poste de 300mm
- CONECTIVIDAD CONVENIENTE: Este brazo para monitor con pinza de escritorio y USB incluye 2 puertos de paso USB 3.2 Gen 1 a 5Gbps que amplían los puertos de su portátil/ordenador de sobremesa/dock para conectar dispositivos y gestión de cables integrada

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	Sí

Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 50mm Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 50mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	17"
Tamaño máximo de la pantalla	34"
Ajuste de la altura	Sí
Altura máxima	24.4 in [620 mm]
Extensión máxima del brazo	20.2 in [514 mm]
Inclinación	+90° / - 90°
Giro	+90° / - 90°
Giro / Pivotación	+/- 90° alrededor del mástil de soporte +/- 180° en el extremo superior +/- 90° en el codo
Rotación de la pantalla	+90° / - 90°

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio

Longitud del Producto 23.4 in [59.4 cm]

Ancho del Producto 1.4 in [3.5 cm]

Altura del Producto 24.4 in [62.0 cm]

Peso del Producto 7.2 lb [3.2 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.8 in [24.8 cm]

Ancho de la Caja 17.4 in [44.1 cm]

Altura de la Caja 4.9 in [12.4 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 9.2 lb [4.2 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Montaje de la base

1 - Brazo inferior

1 - Brazo superior

1 - Mástil

1 - Placa VESA

1 - Hombro

1 - Soporte para herramienta

1 - Clip para gestión de cables

1 - Placa de soporte vertical

1 - tornillo de ojal

1 - Llave hexagonal de 3mm

1 - Llave hexagonal de 6mm

4 - Tornillos M4 x 12mm

4 - Tornillos M5 x 12mm

4 - Arandelas

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

