

Bras pour Moniteur de Bureau avec 2 Ports USB 3.0, Support pour Moniteur Unique à Mouvement Complet, Écran VESA Jusqu'à 34" (8kg), Fixation par Pince/Armillon, Ressort Mécanique

N° de produit: ARMPIVOT2USB3



Gagnez de l'espace grâce à ce bras d'écran de bureau haut de gamme en suspendant votre écran au-dessus de votre bureau.

Utilisez le support d'écran à bras pour fixer votre écran VESA (75 x 75, 100 x 100) d'une taille maximale de 34 pouces.

Conçu en aluminium, le support d'écran VESA offre un support stable pour votre écran, d'un poids maximal de 8 kg. Les ports USB 3.0 intégrés offrent une connectivité pratique pour votre ordinateur.

Le bras articulé s'étend jusqu'à 51 cm et offre une grande liberté de mouvement. Déplacez facilement le bras d'écran d'un côté à l'autre afin de régler la position de l'écran.

Le bras articulé de ce support d'écran vous permet de trouver facilement l'angle de vue idéal. Faites pivoter l'écran de +/-90 degrés vers la gauche ou la droite et inclinez-le à +/-90 degrés sur l'axe vertical. Pour un affichage en mode paysage ou portrait, faites pivoter l'écran de +/-90 degrés.

Travaillez dans un confort total grâce à ce support pour écran réglable en hauteur, qui vous permet de lever ou d'abaisser le bras le long du poteau, avec une amplitude de 62 cm.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de fournir des produits de haute qualité aux professionnels des IT. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez votre écran sur support VESA sur le côté de votre bureau ou de votre plan de travail dans un environnement commercial, industriel ou bureautique
- Économisez de l'espace dans un box en utilisant l'œillet ou l'équerre de fixation à vis pour fixer votre écran au bureau
- Créez un espace de travail plus ergonomique en entreprise ou dans votre bureau personnel

Spécifications techniques

- **SUPPORT DE MONITEUR TRÈS RÉSISTANT** : Le bras articulé de bureau compatible VESA 75x75/100x100mm supporte un grand écran jusqu'à 32" (16:9) ou un écran ultra-large jusqu'à 34" (21:9) jusqu'à 8kg; Articulation complète; 2 ports USB 3.0 passthrough
- **INSTALLATION FACILE** : Serrer la pince en C par le haut à l'aide de l'outil fourni ou fixer le support sur le bureau (0,4"-2"/10-50mm d'épaisseur); Monter l'écran avec la plaque VESA amovible; Outils fournis pour ajuster la tension de l'articulation
- **RÉGLAGE PAR RESSORT EN UNE SEULE TOUCHE** : Le support pour moniteur unique avec bras à ressort mécanique permet une hauteur maximale de 62 cm à partir du bureau, un réglage en hauteur sans outil de 25,4 cm et une extension vers l'extérieur jusqu'à 46,7 cm
- **LARGE GAMME DE MOUVEMENTS** : le bras augmente le confort et la productivité avec une inclinaison de +/-90°, un pivotement de +/-90°, une rotation de l'écran de 90° (paysage/portrait) et une hauteur réglable sans outil le long d'un poteau de 11,8" (300 mm)
- **CONNECTIVITÉ CONFORTABLE** : Ce bras de bureau avec USB comprend 2 ports USB 3.2 Gen 1 à 5 Gbps qui étendent les ports de votre PC portable/ordinateur de bureau/station d'accueil pour la connexion de périphériques et la gestion intégrée des câbles

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris	1

en charge

Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble

Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm

Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : table de 10 à 50 mm d'épaisseur
Pince pour œillet : table de 10 à 50 mm d'épaisseur

Performance

Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
Taille minimale de l'écran	17"
Taille maximale de l'écran	34"
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	24.4 in [620 mm]
Extension maximale du bras	20.2 in [514 mm]
Inclinaison	+90° / - 90°
Panoramique	+90° / - 90°
Rotatif/pivotant	+/- 90° autour du montant +/- 180° à l'épaule +/- 90 ° au coude
Rotation de l'écran	+90° / - 90°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	23.4 in [59.4 cm]
Largeur du produit	1.4 in [3.5 cm]

Hauteur du produit	24.4 in [62.0 cm]
Poids du produit	7.2 lb [3.2 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.8 in [24.8 cm]
Largeur du Paquet	17.4 in [44.1 cm]
Hauteur du Paquet	4.9 in [12.4 cm]
Poids brut	9.2 lb [4.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Assemblage du socle
	1 - Bras inférieur
	1 - Bras supérieur
	1 - Barre
	1 - Plaque VESA
	1 - Coude du bras articulé
	1 - Porte-outils
	1 - Clip de gestion des câbles
	1 - Plateau œillet
	1 - Vis à œillet
	1 - Clé hexagonale 3 mm
	1 - Clé hexagonale 6 mm
	4 - Vis M4 x 12 mm
	4 - Vis M5 x 12 mm
	4 - Rondelles

Informations de
garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis