

Supporto per monitor da scrivania con 2 porte USB 3.0, braccio per monitor singolo a movimento completo, staffa per display VESA fino a 34" (8 kg)

ID prodotto: ARMPIVOT2USB3



Minor ingombro grazie a questa staffa di qualità superiore che consente di montare il monitor sospendendolo al di sopra della scrivania.

Il supporto a staffa singola può essere utilizzato per installare un monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 34".

Realizzato in alluminio, il supporto per monitor con attacco VESA fornisce un supporto stabile per il display, con una capacità di carico fino a 8 kg. Le porte USB 3.0 integrate offrono una pratica connettività per il computer.

La staffa si estende di 514 mm per consentire un ampio raggio di movimento. Per regolare la posizione dello schermo, è possibile spostare agevolmente la staffa di supporto del monitor da un lato all'altro.

Grazie alla staffa articolabile, il supporto per monitor consente di individuare con facilità l'angolo di visione corretto. È possibile spostare il display in orizzontale di +90/-90 gradi a sinistra o a destra e inclinarlo di +90/-90 gradi in l'alto o in basso. Per una visione in orientamento orizzontale o verticale, è possibile ruotare il display di +90/-90 gradi.

Questo supporto per monitor ad altezza regolabile consente di sollevare o abbassare la staffa lungo l'asta fino a 620 mm per lavorare con maggiore comfort.

Il prodotto ARMPIVOT2USB3 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio di un display con attacco VESA al lato della scrivania o del piano di lavoro in ambienti commerciali, industriali o d'ufficio
- Minor ingombro con il montaggio del display sulla scrivania utilizzando il morsetto a vite o il morsetto da montaggio passacavo
- Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti aziendali o di home office

Caratteristiche

- **SUPPORTO PER MONITOR DA 34" AD ALTA RESISTENZA:** il supporto articolato per monitor singolo compatibile con VESA 75x75 / 100x100 mm supporta 1 display fino a 34" (8 kg) con articolabilità completa e 2 porte passanti USB 3.0
- **FACILE INSTALLAZIONE:** fissaggio alla scrivania con morsetto a vite serrato dall'alto con l'utensile in dotazione o morsetto di montaggio passacavo (10-50 mm); montaggio semplice del display con piastra VESA rimovibile; include utensili per regolare la tensione dell'articolazione
- **REGOLAZIONE MECCANICA A MOLLA ONE-TOUCH:** Il supporto per monitor singolo con braccio a molla meccanica consente un'altezza massima di 62 cm dalla scrivania, una regolazione in altezza senza attrezzi di 25,4 cm e un'estensione verso l'esterno fino a 46,7 cm
- **AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO:** la staffa ergonomica per monitor aumenta il comfort e la produttività con inclinazione +/-90°deg, rotazione +/-90°deg, display orientabile a 90°deg (orizzontale/verticale) e altezza regolabile senza utensili lungo l'asta da 300 mm
- **CONNETTIVITÀ PRATICA:** questa staffa per monitor con montaggio a scrivania include 2 porte passanti USB 3.2 Gen 1 da 5 Gbps che estendono le porte del PC/laptop/computer/dock per il collegamento dei dispositivi e la gestione dei cavi integrata

Hardware

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Montabile a parete | No |
| Articolazione | Sì |
| N. di display supportati | 1 |
| Opzioni di montaggio | Scrivania e morsetto passacavo |

| | |
|--|---|
| Modello(i) di fori VESA | 75x75 mm 100x100 mm |
| Spessore della superficie di montaggio | Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10-50 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 10-50 mm |

Prestazioni

| | |
|--------------------------------|--|
| Capacità di carico | 17.6 lb [8 kg] |
| Dimensioni minime display | 17" |
| Dimensioni massime del display | 34" |
| Regolazione dell'altezza | Sì |
| Altezza massima | 24.4 in [620 mm] |
| Massima estensione del braccio | 20.2 in [514 mm] |
| Inclinazione | +90° / - 90° |
| Disposizione orizzontale | +90° / - 90° |
| Orientamento/rotazione | +/-90° attorno al perno di supporto +/-180° in corrispondenza della spalla +/-90° in corrispondenza del gomito |
| Rotazione del display | +90° / - 90° |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|-------------------|
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | Alluminio |
| Lunghezza prodotto | 23.4 in [59.4 cm] |
| Larghezza prodotto | 1.4 in [3.5 cm] |
| Altezza prodotto | 24.4 in [62.0 cm] |

Peso prodotto 7.2 lb [3.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 9.8 in [24.8 cm]

Package Width 17.4 in [44.1 cm]

Package Height 4.9 in [12.4 cm]

Peso spedizione (confezione) 9.2 lb [4.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

- 1 - Gruppo base
- 1 - Staffa inferiore
- 1 - Staffa superiore
- 1 - Palo
- 1 - Piastra VESA
- 1 - Spalla della staffa
- 1 - Portautensili
- 1 - Morsetto per la gestione cavi
- 1 - Piastra per anello di tenuta
- 1 - Vite passacavo
- 1 - Chiave a brugola da 3 mm
- 1 - Chiave a brugola da 6 mm
- 4 - Viti M4 x 12 mm
- 4 - Viti M5 x 12 mm
- 4 - Rondelle

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.