

Monitorarm voor Bureauontage met 2x USB 3.0 Poorten, Full Motion Monitorbeugel voor één VESA Scherm tot 34" (8kg), Klem/Doorvoertule, Mechanische Veer

Productcode: ARMPIVOT2USB3



Bespaar ruimte met deze premium monitor arm door uw monitor boven uw bureau op te hangen.

Gebruik de enkele monitor arm om uw voor VESA-montage geschikte monitor (75x75, 100x100) van maximaal 34 inch te bevestigen.

De voor VESA-montage geschikte monitor arm is gemaakt van aluminium en biedt een stabiele ondersteuning van uw scherm, met een maximumgewicht van 8 kg. Geïntegreerde USB 3.0 poorten zorgen voor comfortabele connectiviteit voor uw computer.

De arm heeft een reikwijdte van 514 mm voor veel bewegingsruimte. Beweeg de monitor arm moeiteloos van links naar rechts om uw scherm te verstellen.

Dankzij de scharnierarm kunt u eenvoudig de juiste kijkhoek instellen. Draai uw scherm 90°/-90° naar links of rechts en kantel het +90°/-90° omhoog of omlaag. Roteer het scherm +90°/-90° voor liggend of staand formaat.

Werk comfortabel met deze in hoogte verstelbare monitor standaard, waarmee u de monitor arm langs de stang, tot 620 mm omhoog of omlaag kunt schuiven.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig uw voor VESA-montage geschikte scherm aan de zijkant van uw bureau of tafel in commerciële, industriële of kantooromgevingen
- Gebruik het doorvoergat of de C-klem om uw scherm aan uw bureau te bevestigen om ruimte in uw cubicle te besparen
- Creëer een ergonomische werkplek op kantoor of in uw thuishkantoor

Eigenschappen

- **ROBUUSTE MONITORARM:** VESA 75x75/100x100mm compatibele en verstelbare bureausteen voor één groot scherm tot 32" (16:9) of ultrawide scherm tot 34" (21:9) van max 8 kg; Full motion ontwerp; Voorzien van 2 USB 3.0 passthrough-poorten
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Bevestig de arm stevig aan het bureau (dikte 1 - 5 cm) met een bureaукlem of een doorvoerklem (klemmen meegeleverd); Eenvoudige montage van het scherm met behulp van de verwijderbare VESA-plaat; Inclusief gereedschap om de scharnierspanning in te stellen
- **ONE-TOUCH MECHANISCHE VEERVERSTELLING:** Single monitorarm met mechanische veer biedt een maximale hoogte van 62 cm vanaf het bureau, gereedschapsloze hoogteverstelling tot 25,4 cm en een maximale reikwijdte van 46,7 cm
- **RUIME BEWEGINGSVRIJHEID:** Deze ergonomische monitor arm ondersteunt +/-90° kantelen, +/-90° zwenken, 90° roteren (liggend/staand) en de hoogte is verstelbaar langs de verticale 30cm lange arm zonder gebruik te maken van gereedschap
- **HANDIGE CONNECTIVITEIT:** Deze bureausteen biedt 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps passthrough poorten die de poorten van uw pc/laptop/computer/dock verlengen en beschikt ook over een geïntegreerd kabelmanagementsysteem

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1

Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Tafel dikte: 10 - 50 mm Doorvoergatklem: Tafel dikte: 10 - 50 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte	17"
Maximale schermgrootte	34"
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	24.4 in [620 mm]
Maximale armverlenging	20.2 in [514 mm]
Kantelen	+90° / - 90°
Pannen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	+/- 90° rondom de steunstang +/- 180° bij de schouder +/- 90° bij het kniestuk
Schermmotatie	+90° / - 90°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	23.4 in [59.4 cm]
Breedte product	1.4 in [3.5 cm]

Hoogte product	24.4 in [62.0 cm]
Gewicht product	7.2 lb [3.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.8 in [24.8 cm]
Package Width	17.4 in [44.1 cm]
Package Height	4.9 in [12.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.2 lb [4.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Basis
	1 - Onderste arm
	1 - Bovenste arm
	1 - stang
	1 - VESA-plaat
	1 - Armschouder
	1 - Gereedschapshouder
	1 - Kabelbeheerklem
	1 - doorvoergat plaat
	1 - doorvoergat schroef
	1 - 3 mm inbussleutel
	1 - 6 mm inbussleutel
	4 - M4 x 12 mm schroeven
	4 - M5 x 12 mm schroeven
	4 - onderleggingen

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.