

Brazo para Monitor para Escritorio - Pantalla Ultra Ancha o Thunderbolt/Apple iMac o VESA de 13Kg/44" - Soporte para Monitor Articulado y de Altura Ajustable - Mástil - Mordaza/Ojal

ID del Producto: ARMPIVOTB2



Ahorre espacio con este brazo calidad premium para monitor de montaje en escritorio, que permite dejar suspendida la pantalla encima del escritorio. Es compatible con un monitor de hasta 34", con un brazo articulado que facilita el ajuste de la pantalla.

Utilice el soporte para monitor de montaje en escritorio para instalar un monitor compatible con soporte VESA (75x75, 100x100), de hasta 34". El soporte también funciona con cualquier pantalla Apple Cinema Display, iMac de 24" o de 27", o Thunderbolt Display equipada con un soporte extraíble o adaptador de montaje VESA integrado. El atractivo acabado en color plateado armoniza con las pantallas Apple, lo cual resulta ideal para estaciones de trabajo de cara al cliente.

Con fabricación en aluminio, este brazo de servicio pesado para monitor constituye un soporte estable para su pantalla, con capacidad de peso de hasta 14kg.

El brazo se extiende 210mm, lo cual permite un amplio rango de movimientos. El brazo para monitor se puede mover sin esfuerzo, lado a lado, a fin de ajustar la posición de la pantalla.

Este soporte con brazo articulado permite al monitor total movimiento, lo cual facilita encontrar el ángulo de visión adecuado. Permite giros a +180/-180 grados, hacia la izquierda o derecha, así como inclinaciones entre +90 a -15 grados, para ajustar el ángulo de visión hacia arriba o hacia abajo. Puede rotar la pantalla 360 grados, para visualización horizontal o vertical.

Trabaje confortablemente. Este brazo para monitor de ordenador, de altura ajustable, le permite elevarlo o bajarlo a lo largo del mástil, con un rango de hasta 200mm.

Las conexiones con deslizamiento y clic garantizan la facilidad del montaje, además de ahorrar tiempo a la hora de configurar varias unidades. El soporte para pantalla de ordenador ofrece como opciones de montaje la sujeción en escritorio o a través de un ojal. El hardware incluido sirve para todas las

opciones de montaje.

Producto avalado por la garantía de 10 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Instale su pantalla iMac, Apple Cinema y Thunderbolt, con soporte VESA, a un costado de su escritorio o mesa, en entornos comerciales, industriales o de oficina
- Instale mediante un ojal su pantalla, en su escritorio de la estación de trabajo de un cubículo, a fin de ahorrar espacio
- Cree un espacio de trabajo más ergonómico en entornos de oficinas tradicionales u oficina en casa

Características

- **BRAZO DE SERVICIO PESADO PARA MONITOR DE 44"**: Brazo para monitor y montaje en escritorio compatible con VESA compatible (75x75mm/100x100mm) para una pantalla grande o ultraancho, y peso de hasta 14kg o tamaño de 44"; articulado y de altura ajustable a lo largo del mástil
- **COMPATIBILIDAD CON PANTALLAS APPLE**: El soporte también es compatible con las pantallas Apple, como iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderbolt Display; fabricación en aluminio con acabado metálico plateado que armoniza con su estación de trabajo
- **ÁNGULO ÓPTIMO QUE FACILITA LA VISUALIZACIÓN**: Soporte ergonómico para monitor, con amplio rango de movimientos, incluyendo +90°/-15° de inclinación, +/-90° de giro, 360° de rotación de la pantalla (vertical/horizontal), altura ajustable a lo largo del mástil de 16cm, con brazo giratorio que se extiende hasta 21cm desde la base
- **FÁCIL INSTALACIÓN**: Brazo de monitor para ordenador de sobremesa, calidad premium, con diseño que no requiere herramientas y se instala con solo deslizar y encajar a presión el brazo, lo cual facilita su montaje y el del adaptador VESA; soporte de sujeción en escritorio y mástil armados de fábrica; pieza de sujeción en C/ojal
- **ORGANICE SU ESPACIO DE TRABAJO**: Brazo para monitor LCD/LED de montaje en escritorio, con clip de gestión de cables en el mástil; incluye herramienta de tensión de articulación que permite una configuración ordenada

Número de pantallas admitidas	1
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 60mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	30.9 lb [14 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	30" (16:9) 49" (32:9)
Fits Curved Display	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Inclinación	+90° / -15°
Giro	+180° / -180°
Rotación de la pantalla	360°

Observaciones / Requisitos

Nota	Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", plana, curva o ultraancho, y peso máximo de 14kg. Si elige la posición vertical en el caso de una pantalla ultraancho, el soporte admite pantallas de ancho máximo de 66cm.
------	---

Características Físicas

Longitud del Producto	12.6 in [32.0 cm]
Ancho del Producto	12.6 in [32.0 cm]
Altura del Producto	20.5 in [52.0 cm]



	Peso del Producto	5.6 lb [2.5 kg]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	18.3 in [46.5 cm]
	Ancho de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Altura de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	7.2 lb [3.2 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	Conjunto de soporte para monitor brazo giratorio Conjunto de mástiles y piezas de sujeción Protectores de superficie Reborde de soporte Llave torx Llave hexagonal de 3mm Llave hexagonal de 4mm Tarjeta de acceso Tornillos para soporte de monitor Tornillos para soporte VESA Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

