

Brazo de Soporte de Escritorio para Un Monitor VESA de hasta 32" o Ultraancho de 49" (8kg) - Base para 1 Monitor de Movimiento Articulado y Altura Ajustable - Grommet o Mordaza

ID del Producto: ARMPIVOTE2



Este brazo para monitor de montaje en escritorio le permite instalar y elevar un monitor con un tamaño de pantalla máximo de 32" (16:9) o 49" (32:9) ultra ancho. Su sólida fabricación en acero permite que soporte hasta 8 kg con dos opciones de montaje (C-Clamp o Grommet mount) para fijar de forma segura su monitor a su escritorio.

Configure un entorno de trabajo ergonómico y recupere un valioso espacio de trabajo en su escritorio. El soporte de monitor ajustable le permite extender el brazo hasta 590 mm desde el poste. El brazo de movimiento completo se desplaza libremente y proporciona una amplia gama de movimientos en varios ejes. Puede inclinar el monitor +90/-85 grados, girar +90/-90 grados, e incluso rotar 360 grados, para encontrar el ángulo de visión ideal. Cambie en cualquier momento de la orientación horizontal a la vertical. Con un ajuste de altura asistido por resorte, el soporte de pantalla le permite subir o bajar su monitor hasta 13,4" (341 mm) con un posicionamiento suave y sin esfuerzo a mano. Los ajustes adicionales con las herramientas incluidas le permiten elevar el brazo del monitor a lo largo del poste hasta una altura máxima de 610 mm (24") desde la superficie de montaje.

Este brazo de escritorio para un monitor le permite liberar espacio al permitirle montar su pantalla en su escritorio, mesa o mostrador. Además, cuenta con canales de gestión de cables integrados a lo largo del brazo, y clips de gestión de cables para enrutarlos y mantener un aspecto organizado y profesional en su estación de trabajo.

Con las placas VESA desmontables con clips de liberación rápida, puede montar su pantalla en el soporte con facilidad. Sujete el soporte al lateral de un escritorio de hasta 85mm de grosor, a una mesa o móntelo a través de un orificio de ojal en escritorios de hasta 70 mm de grosor.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Instale una pantalla en su escritorio, mesa o mostrador, con un amplio rango de opciones de ajuste
- Instale su pantalla a través de un escritorio/una mesa, situándola donde sea necesario
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Características

- **BRAZO PARA MONITOR DE MONTAJE EN ESCRITORIO:** Compatible con VESA 75X75/100x100mm para una sola pantalla de 8kg con una relación de aspecto de hasta 32" (16:9) o hasta 49" (32:9) (ultraancho). Articulación de movimiento total y altura ajustable
- **ARTICULACIÓN DE MOVIMIENTO COMPLETO:** Tiene +90 grados -90 grados. Giro horizontal, +90/-85 grados de inclinación, 360 grados de rotación de la pantalla (retrato y paisaje). Todo el brazo del monitor puede girar hasta 360 grados alrededor del mástil
- **AJUSTE DE UN SOLO TOQUE:** Altura máxima de montaje VESA de 610mm desde el escritorio. Brazo asistido por un resorte de gas con un rango de altura ajustable de 340mm y una extensión de hasta 590mm desde el poste, para una mayor comodidad y productividad
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Apriete con la mano utilizando la abrazadera en C intercambiable para escritorio (0mm-85mm) o el soporte de ojal (0mm-70mm). Para escritorios de hasta 85mm de grosor, se incluyen herramientas para ajustar la tensión de la articulación
- **ESPACIO DE TRABAJO ORGANIZADO:** Canales de gestión de cables a lo largo del brazo de movimiento completo para mantener sus cables organizados. Un clip para cables a lo largo del poste le ayuda a mantener un aspecto profesional

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm

100x100 mm

Grosor de la superficie de montaje	Abrazadera de escritorio: Espesor de la mesa (0-85mm) Montaje de ojal: Espesor de la mesa (0-70mm)
------------------------------------	---

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	32" (16:9) 49" (32:9)
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	23.2 in [590 mm]
Inclinación	-85° / +90°
Giro	+90° / - 90°
Giro / Pivotación	360 grados alrededor del mástil de soporte
Rotación de la pantalla	360°
Antirrobo	No

Características Físicas

Longitud del Producto	19.1 in [48.5 cm]
Ancho del Producto	11.4 in [29.0 cm]
Altura del Producto	5.5 in [14.0 cm]
Peso del Producto	7.4 lb [3.4 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	11.5 in [29.1 cm]
Ancho de la Caja	20.3 in [51.6 cm]
Altura de la Caja	5.9 in [15.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.7 lb [4.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Montaje en mástil
	1 - Montaje del brazo
	1 - Soporte VESA
	4 - Tornillos M4 x 12 mm
	4 - Tornillos M4x30mm
	4 - Espaciadores
	1 - Clip para gestión de cables
	1 - Llave Hexagonal de 3mm
	1 - Llave hexagonal de 4mm
	1 - Llave Hexagonal de 5mm
	3 - Tornillos M5x6mm
	1 - Accesorio para gestión de cableado
	1 - Placa de Ojal (Grommet)
	1 - Manual de instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.