

Support Simple Écran PC - Bras Moniteur VESA - Support Écran Bureau 32" ou 49" (32:9)/ 8kg - Porte Écran Hauteur Réglable/Articulé - Fixation Pince/œillet

Nº de produit: ARMPIVOTE2



Bras de moniteur pour bureau permettant de monter et de relever un moniteur avec une taille d'écran maximale de 32 pouces (16:9) ou 49 pouces (32:9) ultra-large. D'une construction en acier solide, ce bras de moniteur permet de supporter jusqu'à 8 kg avec deux options de montage (pince en C ou montage à œillet) afin de fixer solidement votre moniteur à votre bureau.

Mettez en place un environnement de travail ergonomique et récupérez de l'espace de travail précieux sur votre bureau. Le support de moniteur réglable vous permet d'étendre le bras sur une longueur totale de 590 mm à partir du poteau. Le bras à mouvement intégral se déplace librement et offre une large gamme de mouvements sur plusieurs axes. Vous pouvez d'incliner le moniteur de +90/-85 degrés, pivoter de +90/-90 degrés, et même le faire tourner de 360 degrés, pour trouver l'angle de vision idéal. Passez à tout moment de l'orientation paysage à l'orientation portrait. Doté d'un réglage en hauteur assisté par ressort, le support d'écran vous permet d'élever ou d'abaisser votre écran jusqu'à 341 mm en le positionnant manuellement, sans effort et en douceur. Des ajustements supplémentaires avec les outils fournis vous permettent d'élever le bras du moniteur le long de la perche sur une hauteur maximale de 610 mm à partir de la surface de montage.

Ce bras d'écran de bureau vous permet de libérer de l'espace en montant votre écran sur votre bureau, votre table ou votre comptoir. En outre, il est doté de canaux de gestion des câbles intégrés le long du bras et de pinces de gestion des câbles afin d'acheminer vos câbles et ainsi de maintenir un aspect organisé et professionnel de votre poste de travail.

Plaques VESA détachables dotées de clips à libération rapide. Installez votre écran sur le support en toute simplicité. Fixez le support sur le côté d'un bureau ou d'une table d'épaisseur maximale de 85 mm ou encore au travers du trou d'œillet sur un bureau d'une épaisseur maximale de 70 mm.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Installez un écran sur votre bureau, votre table ou votre comptoir avec une grande variété de réglages
- Installez votre écran sur un bureau avec une équerre de fixation par œillet et réglez sa position en fonction de vos besoins
- Orientez vos écrans pour utiliser le mode portrait pour la conception web et le codage

Spécifications techniques

- **BRAS ÉCRAN DE BUREAU** : Porte écran en acier compatible VESA 75X75/100x100mm pour écran simple de 8kg jusqu'au format 32" (16:9) ou jusqu'au format 49" (32:9) (ultra-large). Articulation complète et hauteur réglable. Pince/Œillet de fixation.
- **ARTICULATION COMPLÈTE** : Bras articulé ergonomique à mouvement complet. Pivotement horizontal +90/-90°, inclinaison +90/-85° et rotation 360° (portrait et paysage). La totalité du bras peut tourner jusqu'à 360° autour du poteau (outils inclus).
- **RÉGLAGE SIMPLE PRESSION** : Hauteur de montage VESA maximale de 610 mm à partir du bureau. Bras assisté par ressort à gaz. Réglage hauteur jusqu'à 340 mm et extension jusqu'à 590 mm par rapport au mât. Un confort et une productivité maximal.
- **INSTALLATION FACILE** : serrage manuel à la pince en C (0mm-85mm) ou du support à œillet (0mm-70mm). Bureaux jusqu'à 85mm d'épaisseur. Ajustement de la tension de l'articulation grâce aux outils inclus. Plaque VESA détachable avec clip de libération rapide.
- **ESPACE DE TRAVAIL ORGANISÉ** : Support écran d'ordinateur avec canaux de gestion de câbles pour garder vos câbles organisés. Une pince le long du poteau vous aide à maintenir un look professionnel en dissimulant tous vos câbles.

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Épaisseur de la surface de fixation Pince bureau : Épaisseur table 0 à 85 mm. Support à œillet : Épaisseur de la table 0-70 mm

Performance

Capacité de poids 17.6 lb [8 kg]

Taille maximale de l'écran 32" (16:9)

49" (32:9)

Convient aux Écrans Incurvés Oui

Fits UltraWide Displays Oui

Réglage de la hauteur Oui

Extension maximale du bras 23.2 in [590 mm]

Inclinaison -85° / +90°

Panoramique +90° / - 90°

Rotatif/pivotant 360° autour du mât de support

Rotation de l'écran 360°

Antivol Non

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 19.1 in [48.5 cm]

Largeur du produit 11.4 in [29.0 cm]

Hauteur du produit 5.5 in [14.0 cm]

Poids du produit 7.4 lb [3.4 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet	11.5 in [29.1 cm]
Largeur du Paquet	20.3 in [51.6 cm]
Hauteur du Paquet	5.9 in [15.1 cm]
Poids brut	10.7 lb [4.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Montage sur poteau
	1 - Bras
	1 - Support VESA
	4 - Vis M4 x 12 mm
	4 - Visses M4x30mm
	4 - Entretoises
	1 - Clip de gestion des câbles
	1 - Clé hexagonale 3 mm
	1 - Clé hexagonale 4 mm
	1 - Clé hexagonale 5 mm
	3 - Visses M5x6mm
	1 - Fixation gestion des câbles
	1 - Plateau œillet
	1 - Mode d'emploi

Informations de garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis