

Supporto per Monitor da Scrivania - Braccio per monitor VESA fino a 32" o 49" Ultrawide (8kg) - Staffa porta Monitor Singolo - Snodato - Altezza Regolabile - Montaggio Morsetto a C o Vite Passante

ID prodotto: ARMPIVOTE2



Questo supporto per monitor da scrivania permette di montare e sollevare un monitor con una dimensione massima dello schermo di 32" (16:9) o 49" (32:9) per monitor Ultrawide. La sua solida struttura in acciaio permette a questo braccio per monitor di supportare fino a 8kg con due opzioni di montaggio (Morsetto a C o vite passante con sottopiatra) per fissare saldamente il monitor alla scrivania.

Imposta un ambiente di lavoro ergonomico e recupera spazio prezioso sulla tua scrivania. Il supporto regolabile per monitor permette di estendere il braccio fino a 590 mm dal supporto centrale. Il braccio a movimento completo si muove liberamente e offre un'ampia possibilità di movimenti su più assi. È possibile inclinare il monitor di +90°/-85°, orientare di +90°/-90° e persino di ruotare di 360° per trovare l'angolo di visione ideale. Passa dall'orientamento orizzontale a quello verticale in qualsiasi momento. Dotato di regolazione dell'altezza a molla, la staffa porta monitor ti permette di alzare o abbassare il tuo monitor fino a 34 cm con un posizionamento senza sforzo solo con la mano. Ulteriori regolazioni con gli strumenti inclusi permettono di sollevare il braccio per monitor lungo il supporto verticale centrale per un'altezza massima 61 cm dalla superficie di installazione.

Questo braccio per monitor singolo ti permette di liberare spazio permettendoti di alzare il tuo monitor dalla scrivania, dal tavolo o dal piano di lavoro. Inoltre, è dotato canali e clip passa cavi integrati lungo il braccio per instradare i cavi e dare un aspetto organizzato e professionale sulla tua postazione di lavoro.

Con le piastre VESA amovibili con clip a rilascio rapido è possibile montare il tuo display sul supporto con facilità. Potete fissare il supporto al lato di una scrivania fino a 85 mm di spessore o montarlo attraverso un foro con vite passante e contropiatra (inclusi) su scrivanie fino a 70 mm di spessore.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Montaggio di un display su una scrivania, un tavolo o un piano di lavoro con ampia possibilità di regolazione
- Montaggio del display tramite passacavo sulla scrivania con possibilità di posizionamento in base alle esigenze
- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

## Caratteristiche

- SUPPORTO PER MONITOR DA SCRIVANIA: Braccio per monitor in acciaio compatibile VESA 75X75/100x100mm per monitor singolo da 8kg fino a 32" (16:9) o fino a 49" (32:9); snodabile a movimento completo e altezza regolabile; Montaggio Morsetto a C/foro passante
- ARTICOLAZIONE DI MOVIMENTO COMPLETO: Il braccio articolato a movimento completo ha una regolazione +/-90° in orientamento, +90/-85° inclinazione e rotazione a 360° (ritratto e paesaggio); Può ruotare di 360° intorno all'asta (strumenti di regolazione inclusi)
- REGOLAZIONE ONE-TOUCH: il suo design consente di alzare il monitor fino a 61cm dalla scrivania; il braccio assistito da una molla a gas permette una variazione in altezza di 34cm ed estensione fino a 59cm; Massimo comfort e produttività
- INSTALLAZIONE FACILE: Stringere a mano il morsetto a C (0-85mm) o il supporto con vite passante (0-70mm); Per scrivanie fino a 85mm; sono inclusi gli strumenti per regolare la tensione dell'articolazione; Piastra VESA amovibile con clip ad innesto rapido
- SPAZIO DI LAVORO ORGANIZZATO: staffa per monitor PC con canaline di gestione cavi lungo il braccio articolato per tenere i cavi in ordine; una clip per cavi lungo l'asta ti aiuta a mantenere un aspetto professionale con tutti i cavi nascosti alla vista

---

### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Spessore della superficie di montaggio 0-85mm  
Morsetto da scrivania: Spessore della scrivania 0-70mm  
Montaggio con foro passante: Spessore della scrivania 0-70mm

---

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]

Dimensioni massime del display 32" (16:9)

49" (32:9)

Adatto a Display Curvi Sì

Fits UltraWide Displays Sì

Regolazione dell'altezza Sì

Massima estensione del braccio 23.2 in [590 mm]

Inclinazione -85° / +90°

Disposizione orizzontale +90° / - 90°

Orientamento/rotazione e 360&deg intorno al palo di sostegno

Rotazione del display 360°

Antifurto No

---

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto 19.1 in [48.5 cm]

Larghezza prodotto 11.4 in [29.0 cm]

Altezza prodotto 5.5 in [14.0 cm]

Peso prodotto 7.4 lb [3.4 kg]

---

Informazioni

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.5 in [29.1 cm]
Larghezza del Pacco	20.3 in [51.6 cm]
Altezza del Pacco	5.9 in [15.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.7 lb [4.9 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Gruppo asta
	1 - Gruppo staffa
	1 - Attacco VESA
	4 - Viti M4x12 mm
	4 - Viti M4x30mm
	4 - Distanziatori
	1 - Morsetto per la gestione cavi
	1 - Chiave a brugola da 3 mm
	1 - Chiave a brugola da 4 mm
	1 - Chiave a brugola da 5 mm
	3 - Viti M5x6mm
	1 - Accessorio per la gestione dei cavi
	1 - Cntropiastra per foro passante
	1 - Manuale d'uso

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	5 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

