

Bureau Monitor Arm voor Enkele VESA-display tot 32" of 49" Ultrawide 8kg, Full Motion en Verstelbare Hoogte, Bureauklem/Doorvoertule, Single Monitor Arm

Productcode: ARMPIVOTE2



Deze bureau monitorarm maakt het mogelijk een monitor met een maximale schermgrootte van 32" (16:9) of 49" (32:9) ultrawide te monteren en te verhogen. Dankzij de robuuste stalen constructie kan deze monitorarm tot 8 kg dragen. Dank zij de twee meegeleverde bevestigingsopties (C-Klem of Doorvoertule) kunnen uw monitors veilig aan uw bureau bevestigd worden.

Stel een ergonomische werkomgeving samen en win waardevolle werkruimte terug op uw bureau. Met de verstelbare monitorsteun kunt u de arm tot 59cm vanaf de paal uitstrekken. De volledig beweegbare arm kan vrij bewegen en biedt een breed bewegingsbereik over meerdere assen. U kunt de monitor 90/85 graden kantelen, 90/90 graden draaien en zelfs 360 graden draaien, om uw ideale kijkhoek te verkrijgen. U kunt op elk gewenst moment heen en weer schakelen tussen de landschaps- en de portretoriëntatie. Dankzij de veerbekrachtigde hoogteverstelling kunt u met de monitorsteun uw scherm tot 341 mm handmatig soepel en moeiteloos hoger of lager positioneren. Met het meegeleverde gereedschap kunt u de monitorarm nog verder in hoogte verstellen tot een maximale hoogte van 610 mm vanaf het montageoppervlak.

Met deze monitorarm kunt u ruimte vrijmaken door uw monitor boven uw bureau, tafel te monteren. Bovendien is hij voorzien van geïntegreerde kabelbeheerkanalen langs de arm en clips om uw kabels te leiden en een georganiseerde en professionele inrichting van uw werkplek te behouden.

Dankzij de verwijderbare VESA-platen met snelklemmen kunt u uw scherm eenvoudig op de steun monteren. Klem de houder aan de rand van uw bureau met een dikte van maximaal 85 mm of monteer hem door een doorvoeropening op bureaus met een dikte van maximaal 70 mm.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bevestig een scherm aan uw bureau, tafel of werkblad met een breed verstelbereik
- Bevestig uw scherm via het doorvoergat in uw bureau of boven een serverkast en kies de positie die u nodig heeft
- Draai beeldschermen naar de portrait stand voor bijvoorbeeld webdesign en coding

Eigenschappen

- AAN EEN BUREAU MONTEERBARE MONITOR ARM: VESA 75x75/100x100 mm compatibele stalen monitorsteun voor één 8 kg scherm tot 32" (16:9) of tot 49" (32:9) (ultrawide); Full motion en in hoogte verstelbaar; C-klem/doorvoergat
- FULL MOTION: De ergonomische, scharnierende arm kan +90/-90° horizontaal zwenken, +90/-85° kantelen en 360° roteren (staand & liggend); de hele monitor arm kan 360° rondom de verticale arm worden geroteerd (kan worden versteld met meegeleverd gereedschap)
- ONE-TOUCH INSTELLING: Stang en arm bieden een max. VESA-montagehoogte van 61 cm vanaf het bureau; Arm met gasveer is in hoogte verstelbaar (34 cm) en uitklapbaar tot 59 cm vanaf de stang, voor meer comfort en productiviteit
- EENVOUDIGE INSTALLATIE: Zet de arm vast met de verwisselbare bureau C-klem (0-85 mm) of via een doorvoergat (0-70 mm); voor bureaus tot 85 mm dik; inclusief gereedschap om scharnierspanning in te stellen; afneembare VESA-plaat met snelontkoppelingsklem
- GEORGANISEERDE WERKPLEK: Computer monitorarm met kabelgoten langs de hele arm zodat uw kabels netjes kunnen worden aangelegd; een kabelklem langs de verticale arm zorgt voor een professionele look omdat de kabels aan het zicht onttrokken worden

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm

100x100 mm

Dikte
bevestigingsoppervlak Bureauklem: Tafeldikte - 0-85 mm
Doorvoergatbevestiging: Tafeldikte - 0-70 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Maximale schermgrootte	32" (16:9)
	49" (32:9)
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Maximale armverlenging	23.2 in [590 mm]
Kantelen	-85° / +90°
Pannen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	360° rondom de steunstang
Schermmrotatie	360°
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Lengte product	19.1 in [48.5 cm]
Breedte product	11.4 in [29.0 cm]
Hoogte product	5.5 in [14.0 cm]
Gewicht product	7.4 lb [3.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	11.5 in [29.1 cm]
Package Width	20.3 in [51.6 cm]
Package Height	5.9 in [15.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.7 lb [4.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Stangset
	1 - Arm
	1 - VESA-montage
	4 - M4x12 mm schroeven
	4 - M4x30 mm schroeven
	4 - afstandsringen
	1 - Kabelbeheerklem
	1 - 3 mm inbussleutel
	1 - 4 mm inbussleutel
	1 - 5 mm inbussleutel
	3 - M5x6 mm schroeven
	1 - Kabelmanagementbevestiging
	1 - doorvoergat plaat
	1 - Instructiehandleiding

Garantiebepalingen

Warranty	5 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.