

Support de Bureau pour Écran PC jusqu'à 34"(3,6kg) - Articulation Complet - Acier

N° de produit: ARMPIVOTE



Travaillez avec plus de liberté. Ce bras pour écran de bureau unique libère de l'espace en vous permettant d'installer votre écran au-dessus de votre bureau ou de votre table. Le bras articulé multidirectionnel vous donne la possibilité de régler facilement l'extension, l'inclinaison, le pivotement, la rotation et la hauteur de votre écran avec son ressort à gaz.

L'installation de votre écran sur un support d'écran au-dessus de votre bureau vous permet de régler la hauteur, la position et les angles de vue de votre écran pour bénéficier d'un espace de travail ergonomique et libérer de l'espace précieux sur votre bureau. Le support pour écran unique accueille des écrans de 12" à 34" avec un poids maximal de 3,6 kg.

Le support d'écran réglable vous permet d'étendre le bras jusqu'à 560 mm. Le bras multidirectionnel se règle librement, offrant une grande amplitude de mouvement sur plusieurs axes. Vous pouvez incliner et faire pivoter votre écran à 360 degrés afin d'obtenir un angle de vue idéal. Passez du format paysage au format portrait à tout moment. Grâce au réglage de la hauteur assisté par ressort, le support d'écran vous permet de surélever ou d'abaisser votre écran en toute simplicité.

Grâce à sa structure en acier durable, le support d'écran maintient fermement votre écran d'ordinateur. La configuration est hyper-facile. Vous pouvez fixer le support sur le côté de votre bureau ou de votre table, ou l'installer à l'aide d'une fixation par œillet (matériel inclus). La voie de gestion des câbles intégrée permet de garder une installation organisée.

Le modèle ARMPIVOTE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installez un écran sur votre bureau, votre table ou votre comptoir avec une grande variété de réglages
- Installez votre écran sur un bureau avec une équerre de fixation par œillet et réglez sa position en fonction de vos besoins
- Orientez vos écrans pour utiliser le mode portrait pour la conception web et le codage

Spécifications techniques

- Installez un écran plat de 12" à 34" compatible VESA (75 x 75, 100 x 100), incurvé ou ultralarge, avec un poids maximal de 3,6 kg
- Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 50,8 cm)
- Prend en charge des écrans de 12 à 34 pouces (capacité pondérale de 3,6 kg)
- Bras articulé offrant une grande amplitude de mouvement, 360° autour du poteau de support et au niveau du coude, inclinaison et pivotement de +/- 90°
- Extension maximale du bras de 560 mm

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm

Épaisseur de la surface de fixation	Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 à 75 mm Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 50 à 70 mm
-------------------------------------	---

Performance

Capacité de poids	8.0 lb [3.6 kg]
Taille maximale de l'écran	34"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Extension maximale du bras	22.0 in [560 mm]
Inclinaison	+90° / - 90°
Panoramique	+90° / - 90°
Rotatif/pivotant	Rotation de 360° autour de l'axe de support Rotation de 360° au coude
Rotation de l'écran	360°

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Ce support accueille des écrans d'une taille maximale de 34", y compris les écrans plats, les écrans incurvés et les écrans ultralarges d'un poids maximal de 3,6 kg. Si vous choisissez d'utiliser un écran ultralarge en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 50,8 cm.
----------	--

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier et plastique
Longueur du produit	22.0 in [56.0 cm]
Largeur du produit	3.0 in [7.5 cm]

Hauteur du produit	20.7 in [52.7 cm]
Poids du produit	4.9 lb [2.2 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	18.8 in [47.7 cm]
Largeur du Paquet	8.4 in [21.3 cm]
Hauteur du Paquet	5.2 in [13.2 cm]
Poids brut	6.0 lb [2.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Bras à ressort à gaz
	1 - Bras d'extension
	1 - Support vertical
	1 - Étau de serrement
	1 - Couvercle et boulon
	5 - Caches
	4 - Entretoises
	4 - Vis M4 x 12 mm
	4 - Vis M4 x 25 mm
	1 - Collier de câble
	2 - Joints amortisseurs en plastique
	1 - Clé Allen 4mm
	1 - Clé Allen 6mm
	4 - Vis de serrage
	5 - Attaches de câble

1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis