

Staffa per il montaggio di un monitor su scrivania - Completamente articolabile - Acciaio

ID prodotto: ARMPIVOTE



Più libertà nella giornata di lavoro: questa staffa per il montaggio di un singolo monitor su scrivania assicura maggiore disponibilità di spazio grazie all'installazione del monitor al di sopra del piano di lavoro. Essendo completamente articolabile, è facile regolare la posizione del monitor con movimenti di estensione, inclinazione, orientamento laterale e rotazione, nonché modificare l'altezza grazie alla molla a gas.

Montando il display su una staffa al di sopra della superficie della scrivania, è possibile regolarne l'altezza, la posizione e l'angolo di visione in modo da ottenere un ambiente di lavoro ergonomico e recuperare spazio prezioso sulla scrivania. Il supporto per monitor singolo è in grado di sostenere display da 12" a 34" con una capacità di carico massima di 3,6 kg.

Il supporto per monitor regolabile consente di estendere la staffa fino a 560 mm. La staffa completamente articolabile offre un ampio raggio di movimento su più assi: è possibile inclinare, spostare lateralmente e ruotare il monitor di 360 gradi per regolarlo e ottenere una visione più confortevole, nonché passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale in qualsiasi momento. Dotato di regolazione dell'altezza a molla, il supporto per display consente di sollevare o abbassare il monitor con un movimento fluido e senza sforzo.

Grazie alla sua struttura in acciaio resistente, il supporto sostiene il monitor del computer in tutta sicurezza. La configurazione è facile. È possibile fissare il supporto al lato di una scrivania o di un tavolo oppure montarlo attraverso un foro passacavo (accessori inclusi). La canalina di gestione cavi integrata mantiene tutto in ordine e ben organizzato.

Il prodotto ARMPIVOTE è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio di un display su una scrivania, un tavolo o un piano di lavoro con ampia possibilità di regolazione
- Montaggio del display tramite passacavo sulla scrivania con possibilità di posizionamento in base alle esigenze
- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

Caratteristiche

- Consente di montare un display compatibile con un attacco VESA (75x75, 100x100) da 12" a 34", con schermo piatto, curvo o UltraWide e peso massimo di 3,6 kg
- Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere un display UltraWide con larghezza massima di 50,8 cm)
- Regolazione rapida dell'altezza grazie alla staffa con molla a gas
- Staffa articolabile con ampio raggio di movimento: rotazione di 360° intorno all'asta di supporto e al gomito, inclinazione di +/-90 gradi e orientamento laterale di +/-90 gradi
- Estensione massima della staffa di 560 mm

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
	100x100 mm
Spessore della	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 75 mm

superficie di montaggio

Foro per morsetto di montaggio passacavo: 50 - 70 mm

Prestazioni

Capacità di carico	8.0 lb [3.6 kg]
Dimensioni massime del display	34"
Adatto a Display Curvi	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Regolazione dell'altezza	Sì
Massima estensione del braccio	22.0 in [560 mm]
Inclinazione	+90° / - 90°
Disposizione orizzontale	+90° / - 90°
Orientamento/rotazione	Rotazione a 360° attorno alla staffa di supporto e Rotazione a 360° attorno al gomito
Rotazione del display	360°

Note/requisiti speciali

Nota	Questo supporto è in grado di sostenere monitor fino a 34", inclusi i display a schermo piatto, curvi e UltraWide, con un peso massimo di 3,6 kg. Se si sceglie di utilizzare un display UltraWide con orientamento verticale, il supporto è in grado di sostenere display UltraWide con una larghezza massima di 50,8 cm.
------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio e plastica
Lunghezza prodotto	22.0 in [56.0 cm]
Larghezza prodotto	3.0 in [7.5 cm]
Altezza prodotto	20.7 in [52.7 cm]

Peso prodotto 4.9 lb [2.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	18.8 in [47.7 cm]
Package Width	8.4 in [21.3 cm]
Package Height	5.2 in [13.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.0 lb [2.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Braccio per monitor con molla a gas
	1 - Braccio di estensione
	1 - Braccio di sostegno
	1 - Morsetto
	1 - Calotta e bullone
	5 - Canaline
	4 - Distanziatori
	4 - Viti M4x12 mm
	4 - Viti M4x25 mm
	1 - Clip per cavi
	2 - Coperture per guarnizioni in plastica
	1 - Chiave a brugola da 4 mm
	1 - Chiave a brugola da 6 mm
	4 - Viti a galletto
	5 - Fascette per cavi

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.