

Scharnierende monitor arm- one touch verstelbare hoogte

Productcode: ARMPIVOTE



Met de ARMPIVOTE scharnierende beeldschermarm kunt u een beeldscherm aan uw bureau of tafel bevestigen, inclusief verlengstuk, kantelen, draaien, roteren en instelbare hoogte d.m.v. een gasveercilinder.

De aan een bureau te bevestigen beeldschermarm heeft een gasveercilinder waardoor u uw scherm met minimale inspanning omhoog en omlaag kunt bewegen. Daarnaast heeft de arm een groot bewegingsbereik over diverse assen. Om langere pagina's of codeblokken te bekijken zonder te hoeven scrollen, ondersteunt de LCD-arm ook de weergaverotatie van liggend naar staand.

Door uw beeldschermen op een arm boven het bureau te monteren, kunt u de schermhoogte, -positie en -kijkhoek gemakkelijk aanpassen voor een ergonomische werkomgeving en heeft u het extra voordeel dat u waardevolle werkruimte op uw bureau terugwint.

De beeldschermarm is geschikt voor 12-34 inch schermen tot een maximumgewicht van 3,6 kg en beschikt over een kabelgoot om kabelwarboel te voorkomen. Voor extra installatie flexibiliteit kan het meegeleverde bevestigingsmateriaal aan de zijkant van uw bureau/tafel worden vastgeklemd of via een doorvoergat worden gemonteerd, waardoor een veelzijdige schermoplossing ontstaat.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig een scherm aan uw bureau, tafel of werkblad met een breed verstelbereik
- Bevestig uw scherm via een doorvoergat in uw bureau of bepaal een door u gewenste positie
- Draai beeldschermen naar de portret stand voor bijvoorbeeld webdesign of coding

Eigenschappen

- Bevestig een voor VESA-montage (75x75, 100x100) geschikt scherm van 12" tot 34" - plat, gebogen of extra breed - met een maximumgewicht van 3,6 kg
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 50,8 cm/20").
- Ondersteunt schermen van 12" tot 34" (gewicht per scherm: 3,6 kg)
- Scharnierende arm met een groot bewegingsbereik, 360° rotatie rondom de steunstang en elleboog, +/-90° kantelen en +/-90° draaien
- Maximale armverlenging 560 mm

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte tafel 10 - 75 mm Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 50 - 70 mm

Prestaties

Draagvermogen	8.0 lb [3.6 kg]
---------------	-----------------

Maximale schermgrootte	34"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Maximale armverlenging	22.0 in [560 mm]
Kantelen	+90° / - 90°
Pannen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	360° rondom de steunstang 360° bij het kniestuk
Schermmrotatie	360°

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, gebogen en extra brede schermen, met een maximumgewicht van 3,6 kg. Als u een extra breed scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de arm een maximumbreedte van 50,8 cm (20").
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal en kunststof
Lengte product	22.0 in [56.0 cm]
Breedte product	3.0 in [7.5 cm]
Hoogte product	20.7 in [52.7 cm]
Gewicht product	4.9 lb [2.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	18.8 in [47.7 cm]
Package Width	8.4 in [21.3 cm]
Package Height	5.2 in [13.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.0 lb [2.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Gasveearm
	1 - Verlengarm
	1 - Steunstang
	1 - Klem
	1 - Afdekplaat en bout
	5 - Kabelafdekplaten
	4 - afstandsringen
	4 - M4x12 mm schroeven
	4 - M4x25 mm schroeven
	1 - Kabelklem
	2 - Kunststof pakkingkussens
	1 - 4 mm inbussleutel
	1 - 6 mm inbussleutel
	4 - duimschroeven
	5 - Kabelbinders
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.