

Monitor arm - bureau monteerbaar - volledig beweegbaar - scharnierend - aluminium

Productcode: ARMPIVOTHD



Maak ruimte vrij én creëer een extra comfortabele en productievere werkomgeving. De aan een bureau te bevestigen monitor arm vergemakkelijkt de bevestiging van uw voor VESA-montage (75x75, 100x100) geschikt scherm boven uw bureau of tafel, waarbij u de hoogte met één handeling kunt aanpassen voor een ideale kijkhoek. De gestroomlijnde zilveren afwerking verbetert de esthetiek van uw werkplek.

Met deze sterke aluminium monitor arm kunt u ruimte besparen, door een computerscherm van 13" tot 34" met een maximumgewicht van 9 kg veilig te monteren. De monitor arm is ideaal voor vele verschillende kantoortoeepassingen, zoals in de zorg- of financiële instellingen, gedeelde/flex werkplekken of wanneer u uw scherm aan klanten of collega's wilt delen of laten zien.

De single monitor arm kan met één handeling in hoogte worden versteld, en dankzij de gasveercilinder kunt u uw scherm gemakkelijk omhoog of omlaag bewegen. Bovendien kunt u de spanning van het gewicht van uw scherm aanpassen, zodat u dit moeiteloos in hoogte kunt verstellen. De monitor arm kan 335 mm in hoogte worden versteld.

Met de volledig te bewegen scharnierarm kunt u eenvoudig de juiste kijkhoek instellen. Draai uw scherm 180° om dit met anderen te delen. De scharnierende arm ondersteunt ook een volledige 180° rotatie, voor liggend en staand formaat. Kantel uw scherm +90° tot -90° voor een comfortabele kijkhoek.

Deze single monitor arm is gemaakt van aluminium, vereist minimale assemblage en kan eenvoudig worden geïnstalleerd met de bureaукlem of via een doorvoergat. Dankzij de afneembare VESA-montageplaat kunt u uw scherm eenvoudig bevestigen of verwijderen. Het geïntegreerde kabelmanagement houdt uw kabels georganiseerd.

De ARMPIVOTHD heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal op kantoren, waaronder gedeelde/flex werkplekken met meerdere gebruikers
- Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of coding

Eigenschappen

- Bevestig een voor VESA-montage (75x75, 100x100) geschikt scherm van 12" tot 34" - plat, gebogen of extra breed - met een maximumgewicht van 9 kg
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 88,9 cm/35").
- Soepele one-touch hoogteverstelling (tot 335 mm) met gasveerarm
- Duurzame, sterke aluminium constructie met aantrekkelijke zilveren afwerking
- Scharnierende arm roteert en draait 180° en kantelt +90°/-90°

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte tafel 10 - 85 mm Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm

Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Prestaties

Draagvermogen	19.9 lb [9 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	34"
Fits Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Minimum Height	6.7 in [17 cm]
Maximumhoogte	19.9 in [50.5 cm]
Maximale armverlenging	23.8 in [60.5 cm]
Kantelen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	180°
Schermmrotatie	180°

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, gebogen en extra brede schermen, met een maximumgewicht van 9 kg. Als u een extra breed scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de arm een maximumbreedte van 88,9 cm (35").
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	3.8 in [96.0 mm]
Breedte product	11.2 in [28.4 cm]

Hoogte product	20.8 in [52.9 cm]
Gewicht product	6.8 lb [3.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	19.5 in [49.5 cm]
Package Width	12.6 in [32.0 cm]
Package Height	4.4 in [11.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.9 lb [4.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	veearm
	VESA monitor bevestiging
	doorvoergat grondplaat
	doorvoergat plaat
	L-beugel
	Bureauklem
	klemschroeven
	inbusschroefhouder
	doorvoergat knop
	Anti-slip pads
	4 mm inbussleutel
	M4x12 mm duimschroeven
	M5x12 mm schroeven
	onderleggingen
	afstandsringen
	Handleiding

6 mm inbussleutel

5 mm inbussleutel

doorvoergat schroef

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

