

Support Écran Plat jusqu'à 32"(9kg) - Bras Articulé Multidirectionnel - Robuste

N° de produit: ARMPIVOTHDB



Libérez de l'espace tout en favorisant l'ergonomie de votre environnement de travail. Ce bras d'écran pour bureau facilite l'installation de votre écran au-dessus de votre bureau ou de votre table en toute sécurité, ainsi que le réglage en hauteur en un seul geste. Vous pouvez installer un écran de 13 po à 32 po et le bras d'écran présente une finition noire élégante qui complète votre espace de travail.

Ce bras d'écran ultra-robuste économise de l'espace sur votre surface de travail en élevant votre écran au-dessus de votre bureau ou de votre table.

Ce bras d'écran est équipé d'un cylindre de ressort à gaz qui vous permet de surélever ou d'abaisser votre écran très facilement, avec un réglage en hauteur pouvant atteindre 13,1 po. Ajustez la tension en fonction du poids de votre écran pour pouvoir le repositionner facilement.

Le bras d'écran articulé à mouvement complet s'étend jusqu'à 23,8 po, ce qui permet de trouver facilement l'angle de vision idéal. Pivotez votre écran à 180 degrés pour partager votre écran tout en collaborant avec d'autres personnes. Inclinez votre écran à 90 degrés pour un angle de vue confortable ou faites-le pivoter à 180 degrés pour un affichage paysage ou portrait.

Le support d'écran VESA est facile à installer (équerre de fixation à vis ou par œillet pour bureau) et offre une gestion des câbles intégrée. Le panneau VESA démontable permet de fixer ou de retirer facilement votre écran.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisez-le dans les postes de travail avec plusieurs utilisateurs
- Augmentez le confort de votre environnement de bureau ou de votre bureau personnel
- Faites pivoter l'écran de la position paysage à la position portrait pour la conception Web ou le codage

Spécifications techniques

- **GRAND SUPPORT D'ÉCRAN** : bras pour écran robuste compatible VESA 75 x 75 mm/100 x 100 mm pour un seul grand écran de 32 pouces (16:9) ou 43 pouces (32:9/ultralarge) pesant jusqu'à 9 kg ; articulation multidirectionnelle et finition noire mate
- **GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT** : le bras ergonomique articulé de l'écran améliore le confort et la productivité avec une inclinaison de +/-90°, un pivotement de +/-90°, un écran rotatif de 90° (paysage/portrait) et bras d'écran d'ordinateur pivotant à 360°
- **RÉGLAGE SANS EFFORT** : hauteur maximale de 50 cm du bureau, le bras pour écran LCD à ressort offre une plage de réglage de la hauteur sans outil de 33 cm et peut s'étendre jusqu'à 60 cm de la base
- **INSTALLATION FACILE** : équerre de fixation à vis ou l'équerre de fixation par œillet se fixant à la main sur le bureau (10-80mm) ; plaque VESA amovible avec clip à dégagement rapide ; outils inclus pour régler la tension d'articulation
- **ENCOMBREMENT RÉDUIT** : bras d'écran en aluminium de bureau avec design compact pour améliorer la zone de travail et voies de gestion des câbles pour maintenir les câbles bien organisés ; outil de réglage de la tension d'articulation inclus

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA	75x75 mm

100x100 mm

Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 à 85 mm
Presse à œillet : Épaisseur de la table 10 à 80 mm
Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 10,5 à 50 mm

Performance

Capacité de poids	19.8 lb [9 kg]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	32"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Hauteur Minimale	6.7 in [170 mm]
Hauteur maximale	19.9 in [505 mm]
Extension maximale du bras	23.8 in [605 mm]
Inclinaison	+90° / - 90°
Rotatif/pivotant	+90° / - 90°
Rotation de l'écran	90°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	11.4 in [290.0 mm]
Largeur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Hauteur du produit	20.9 in [53.0 cm]
Poids du produit	6.2 lb [2.8 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	12.7 in [32.3 cm]
Package Width	19.4 in [49.2 cm]
Package Height	4.6 in [11.8 cm]
Poids brut	9.3 lb [4.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Bras à ressort 1 - Support d'écran VESA 1 - Plaque de base avec œillet 1 - Plateau œillet 1 - support en L 1 - Étau de serrement 1 - Support pour clé hexagonale 5 - Vis pour pince 1 - Bouton d'œillet 2 - Coussinets en caoutchouc 1 - Clé hexagonale 4 mm 1 - Clé hexagonale 5 mm 1 - Clé hexagonale 6 mm 4 - Vis à serrage à main M4 x 12 mm 4 - Vis M5 x 12 mm 4 - Rondelles 4 - Entretoises 1 - Vis à œillet
-----------------------	---

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis