

Single monitor beugel - bureau monteerbaar - volledig beweegbaar - robuust - zwart

Productcode: ARMPIVOTHDB



Maak ruimte vrij én creëer een ergonomische werkomgeving. Deze aan een bureau te monteren monitor beugel vergemakkelijkt de bevestiging van uw scherm boven uw bureau of tafel, waarbij u de hoogte met één handeling kunt aanpassen. U kunt een scherm variërend van 330 tot 813 mm monteren, en de monitorarm heeft een aantrekkelijke zwarte finish die uw werkomgeving complementeert.

Deze sterke monitor arm bespaart ruimte op uw werkoppervlak door uw scherm boven uw bureau of tafel op te hangen.

De monitor arm is voorzien van een gasveercilinder, waardoor u uw scherm gemakkelijk omhoog of omlaag kunt bewegen, tot 335 mm. Pas de spanning aan het gewicht van uw scherm aan, zodat u het scherm moeiteloos in hoogte kunt verstellen.

De volledig beweegbare scharnierende monitor arm kan tot 605 mm worden versteld zodat u gemakkelijk de juiste kijkhoek kunt vinden. Draai uw scherm 180° om dit met anderen te delen, terwijl u met anderen samenwerkt. Kantel uw scherm 90° voor een comfortabele kijkhoek of draai het 180° voor staand of liggend.

De VESA monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd (bureau C-klem of doorvoergat-bevestiging) en heeft een geïntegreerd kabelmanagement. Dankzij het afneembare VESA panel kunt u uw scherm eenvoudig bevestigen of verwijderen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik op werkplekken met meerdere gebruikers
- Werk comfortabeler op kantoor en in uw thuishkantoor
- Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of coding

Eigenschappen

- GROTE MONITOR ARM: VESA 75x75 mm/100x100 mm compatibele sterke monitor arm voor één grote 32" (16:9) or 43" (32:9/ultrawide) scherm tot 9 kg; volledig bewegingsbereik en matte zwarte afwerking
- BREED BEWEGINGSBEREIK: Scharnierende ergonomische monitor arm verhoogt comfort en productiviteit met +/-90° kantelen, +/-90° zwenken, 90° roterend scherm (liggend/staand) en 360° roterende computer monitor arm
- ONE-TOUCH INSTELLING: Met een max. hoogte van 50,5 cm vanaf het bureau biedt de met een veer ondersteunde LCD monitor arm een gereedschapsloze hoogteverstelling van in totaal 33,5 cm; bovendien kan het tot 60,4 cm van de basis worden uitgekapt
- EENVOUDIGE INSTALLATIE: Handmatige bevestiging aan een bureau (10 mm tot 80 mm) met C-klem of via doorvoergat; verwijderbare VESA-plaat met snelkoppelingsklem vereenvoudigt de schermmontage; inclusief gereedschap op de scharnierspanning aan te passen
- COMPACT: Aluminium aan een bureau monteerbare monitor arm met ruimtebesparend design verbetert de werkruimte, terwijl kabelmanagementgoten kabels netjes op hun plaats houden; inclusief gereedschap voor het afstellen van de scharnierspanning

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patron	75x75 mm

en)

100x100 mm

Dikte
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Dikte tafel 10 - 85 mm

Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm

Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Prestaties

Draagvermogen	19.8 lb [9 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	32"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Minimale Hoogte	6.7 in [170 mm]
Maximumhoogte	19.9 in [505 mm]
Maximale armverlenging	23.8 in [605 mm]
Kantelen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	+90° / - 90°
Schermmrotatie	90°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	11.4 in [290.0 mm]
Breedte product	3.9 in [10.0 cm]
Hoogte product	20.9 in [53.0 cm]
Gewicht product	6.2 lb [2.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	12.7 in [32.3 cm]
Package Width	19.4 in [49.2 cm]
Package Height	4.6 in [11.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.3 lb [4.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - veearm
	1 - VESA monitor bevestiging
	1 - doorvoergat grondplaat
	1 - doorvoergat plaat
	1 - L-beugel
	1 - Bureauklem
	1 - inbusschroefhouder
	5 - klem Schroeven
	1 - doorvoergat knop
	2 - Anti-slip pads
	1 - 4 mm inbussleutel
	1 - 5 mm inbussleutel
	1 - 6 mm inbussleutel
	4 - M4x12 mm duimschroeven
	4 - M5x12 mm Schroeven
	4 - onderlegringen
	4 - afstandsringen

1 - doorvoergat schroef

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.