

Skrivbordsmonterad monitorarm - Kraftig ergonomisk VESA-monitorarm - En skärm på 9 kg - Rörlig i alla riktningar, höjddjusterbar, ledad - Aluminium - C-klämma/genomföring - Svart

Produkt ID: ARMPIVOTHDB



Frigör yta och skapa en bekvämare och produktivare arbetsyta . Denna skrivbordsmonterbara monitorarm gör det enkelt att montera din skärm över skrivbordet eller bordet och justera höjden med ett tryck.Du kan montera en skärm med storlek från 13" till 32" (330 mm till 813 mm), och monitorarmen har en attraktiv svart finish som kompletterar din arbetsyta.

Denna kraftiga monitorarm sparar plats på din arbetsyta genom att placera skärmen ovanför ditt skrivbord eller bord.

Monitorarmen har en gasfjädercylinder som gör det enkelt att höja eller sänka skärmen upp till 335 mm. Du kan dessutom justera spänningen för att passa vikten på skärmen så att du när som helst enkelt kan justera skärmens höjd.

Den ledade monitorarmen kan fällas ut upp till 605 mm så du lätt kan ställa in bäst vinkel. Du kan vrida skärmen 180 grader för att dela skärmen när du samarbetar med andra. Luta skärmen 90 grader för bästa vinkling eller rotera den 180 grader för stående eller liggande vy.

VESA-monitorarmen är lätt att installera (C-klämma för skrivbord eller genomföringsmontering) och inbyggd kabelhantering. Löstagbar VESA-panel som gör det enkelt att fästa eller ta bort din skärm.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- För arbetsstation med flera användare
- Arbeta bekvämare i kontorsmiljöer eller i ditt hemmakontor
- Roterar skärmen från landskaps- till porträttläge för webbdesign eller kodning

## Funktioner

- **STORT SKÄRMFÄSTE:** VESA-kompatibel 75x75mm/100x100mm kraftig monitorarm för en stor 32-tums (16:9) eller 43-tums (32:9/ultrabred) skärm upp till 9 kg; Ledad i alla riktningar och mattsvart finish
- **BRETT RÖRELSEOMFÅNG:** Ledad och ergonomisk monitorarm ger ökad komfort och produktivitet, skärmen kan lutas +/- 90&deg, vridas +/- 90&deg, roteras 90&deg (liggande/stående), monitorarmen kan roteras 360&deg
- **ENKEL JUSTERING:** Maximal höjd 50 cm från skrivbordet. Den fjäderassisterade LCD-skärmarmen erbjuder ett verktygsfritt, justerbart intervall på 34 cm och kan sträcka sig utåt upp till 60 cm från basen
- **ENKEL INSTALLERING:** C-klämma eller genomföring för hand på ett skrivbord (10 mm till 80 mm); avtagbar VESA-platta med snabbkoppling gör det enkelt att montera skärmar; verktyg för att justera spänningen ingår
- **LITEN STORLEK:** Skrivbordsmonterad monitorarm i aluminium med platsbesparande design förbättrar arbetsytan och kabelhanteringskanaler håller kablarna organiserade. Verktyg för justering ingår

---

### Hårdvara

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Garantipolicy        | 5 Years                          |
| Väggmonterbar        | Nej                              |
| Kabelhantering       | Ja                               |
| Ledad                | Ja                               |
| # skärmar som stöds  | 1                                |
| Monteringsalternativ | Klämma för skrivbord & kabelhåll |
| VESA-hålmönster      | 75x75 mm                         |

|                           |                         |                                                    |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|                           |                         | 100x100 mm                                         |
| Tjocklek på monteringsyta |                         | Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-85 mm           |
|                           |                         | Stativklämma: Bordstjocklek 10-80 mm               |
|                           |                         | Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10,5-50 mm |
| <hr/>                     |                         |                                                    |
| Prestanda                 |                         |                                                    |
|                           | Viktkapacitet           | 19.8 lb [9 kg]                                     |
|                           | Minsta displaystorlek   | 13"                                                |
|                           | Maximal skärmstorlek    | 32"                                                |
|                           | Passar välvd skärm      | Ja                                                 |
|                           | Fits UltraWide Displays | Ja                                                 |
|                           | Minsta höjd             | 6.7 in [170 mm]                                    |
|                           | Maximal höjd            | 19.9 in [505 mm]                                   |
|                           | Maximal armförlängning  | 23.8 in [605 mm]                                   |
|                           | Lutning                 | +90° / - 90°                                       |
|                           | Vridning/pivoting       | +90&deg /- 90&deg                                  |
|                           | Skärmrotation           | 90°                                                |
| <hr/>                     |                         |                                                    |
| Utseende                  |                         |                                                    |
|                           | Färg                    | Svart                                              |
|                           | Produktlängd            | 11.4 in [290.0 mm]                                 |
|                           | Produktbredd            | 3.9 in [10.0 cm]                                   |
|                           | Produkthöjd             | 20.9 in [53.0 cm]                                  |
|                           | Produktvikt             | 6.2 lb [2.8 kg]                                    |
| <hr/>                     |                         |                                                    |
| Förpackning               |                         |                                                    |
|                           | Förpackningsantal       | 1                                                  |
|                           | Paketets längd          | 12.7 in [32.3 cm]                                  |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Package Width           | 19.4 in [49.2 cm] |
| Paketets höjd           | 4.6 in [11.8 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 9.3 lb [4.2 kg]   |

---

Vad det är i lådan

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - fjäderarm                |
|                 | 1 - VESA-skärmmontering      |
|                 | 1 - kabelhål basplatta       |
|                 | 1 - Platta för kabelhål      |
|                 | 1 - L-fäste                  |
|                 | 1 - Skrivbordsklämma         |
|                 | 1 - hållare till insexnyckel |
|                 | 5 - klämskruvar              |
|                 | 1 - kabelhålsknapp           |
|                 | 2 - gummidynor               |
|                 | 1 - 4 mm insexnyckel         |
|                 | 1 - 5 mm insexnyckel         |
|                 | 1 - 6 mm insexnyckel         |
|                 | 4 - M4x12 mm ställskruvar    |
|                 | 4 - M5x12 mm skruvar         |
|                 | 4 - Brickor                  |
|                 | 4 - Brickor                  |
|                 | 1 - kabelhålsskruv           |
|                 | 1 - Instruktionsbok          |

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.